


**HOOKS - PLATE TYPE -**  
**吊りフック**  
-プレートタイプ-

**HOOKS - LARGE HEAD PLATE TYPE -**  
**吊りフック**  
-頭部ラージタイプ-



d	B	T	L	A	$\ell_1$	$\ell_2$	$\ell_3$	P	g	N/1本 [kgf/1本] (鋼の場合 安全系数10)	型式		¥基準単価 1~19本
											Type	D	
28	28	18	50	32	10	8	8	16	7	1569 { 160 }	CHP	10	620
32	32	20	56	38	10	8	10	18	9	3530 { 360 }		12	670
36	36	24	67	46	13	8	12	22	11	4511 { 460 }		16	730
40	40	26	88	60	18	10	15	30	14	5492 { 560 }		20	840
48	48	35	92	60	20	12	15	30	14	6570 { 670 }		25	1,000
55	55	40	118	80	25	13	20	40	18	12160 { 1240 }		32	1,310
70	70	50	138	93	30	15	24	45	22	19123 { 1950 }		40	2,190
—	90	50	170	115	35	20	30	55	26	27459 { 2800 }		50	3,090
—	115	50	175	115	40	20	30	55	26	39227 { 4000 }		63	4,030
—	140	50	185	120	40	25	30	60	26	50995 { 5200 }		80	5,180


**Order 注文例**  
CHP 25

**Delivery 出荷日**  
在庫品 翌日出荷 P.39  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**■CHP50・63・80**  
取付使用ボルト(強度区分10.9)  
使用ボルトはJIS B 1176または  
JIS B 1180の強度区分12.9または  
10.9のものをご使用ください。  
詳細寸法・その他サイズ・出荷日・価格 P.843

**Price 價格**  
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39  
数量区分 標準対応 個別対応大口  
数量 基準単価 5% 10% 15% お見積り  
値引率  
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Example 使用例**  
吊り上げ方向は取付ボルトの軸と  
同方向になるようご使用ください。



d	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	T	L	A	$\ell_1$	$\ell_2$	$\ell_3$	P	g	N/1本 [kgf/1本] (鋼の場合 安全系数10)	型式		¥基準単価 1~19本
												Type	D	
28	28	38	18	61	32	20	9	8	16	7	1569 { 160 }	CHPL	10	710
32	32	44	20	67	38	20	9	10	18	9	3530 { 360 }		12	770
36	36	50	24	78	46	20	12	12	22	11	4511 { 460 }		16	850
40	40	56	26	97	60	25	12	15	30	14	5492 { 560 }		20	960
48	48	68	35	98	60	25	13	15	30	14	6570 { 670 }		25	1,150
55	55	77	40	125	80	30	15	20	40	18	12160 { 1240 }		32	1,510
70	70	100	50	143	93	35	15	24	45	22	19123 { 1950 }		40	2,530
—	90	120	50	170	115	35	20	30	55	26	27459 { 2800 }		50	3,400
—	115	155	50	175	115	40	20	30	55	26	39227 { 4000 }		63	4,440
—	140	180	50	185	120	40	25	30	60	26	50995 { 5200 }		80	5,700

※□はCHPLと異なる寸法です。

**Order 注文例**  
CHPL 25

**Delivery 出荷日**  
在庫品 翌日出荷 P.39  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**■CHPL50・63・80**  
取付使用ボルト(強度区分10.9)  
使用ボルトはJIS B 1176または  
JIS B 1180の強度区分12.9または  
10.9のものをご使用ください。  
詳細寸法・その他サイズ・出荷日・価格 P.843

**Price 價格**  
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39  
数量区分 標準対応 個別対応大口  
数量 基準単価 5% 10% 15% お見積り  
値引率  
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Example 使用例**  
吊り上げ方向は取付ボルトの軸と  
同方向になるようご使用ください。