



N/{kgf/1本} (鋼の場合) 安全係数10)	型式		¥基準単価 1~19本
	60R	60L	
42170 {4300}	CHU	60R 60L	6,710
47070 {4800}		70R 70L	8,470

●荷重 [kgf] = 荷重N×0.101972


■CHU 取付使用ボルト (強度区分10.9)
ねじ部 型式 使用ボルトはJIS B 1176または
長さ Type M-L JIS B 1180の強度区分12.9または
全ねじ CB 24-80 10.9のものをご使用ください。
90 100 100 110 110 120
100 100 110 110 120
●詳しい寸法・その他サイズ・出荷日・価格
EX P.843

Order 注文例	型式		CHU 60R
	在庫品	翌日出荷	
Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P.39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。			
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39			
数量区分 標準対応 個別対応 大口			
数量 基準単価 1~19 5% 10% 15% お見積り			
表示数量超えはWOSにてご確認ください。			



D	D ₁		D ₂	T		A	B	C	E	N/1本 {kgf/1本}	型式	Type	¥基準単価 1~19本	
	CHF	CHFL		CHF	CHFL								D	CHF
25	46	60	36	12	12.6	25	30	15	16.6	7940 { 810 }	CHF	25	730	810
32	55	70	42	12.4	13.1	30	40	20	16.8	13140 { 1340 }	CHFL	32	940	1,040
36	60	80	46	17.6	18.5	35	45	25	17	16570 { 1690 }	CHF	36	1,250	1,380
40	70	90	55	18.1	18.9	35	60	30	17.4	20500 { 2090 }	CHFL	40	1,570	1,730
50	90	120	70	23.9	25.2	35	70	40	18.1	32070 { 3270 }	CHF	50	2,610	2,880
70	120	140	100	30.2	31.1	40	80	40	19.4	62860 { 6410 }	CHFL	70	4,700	5,180

●荷重 [kgf] = 荷重N×0.101972



MXP	H	R1	R2	T	L	N/1本 {kgf/1本}	型式	Type	¥基準単価 1~19本	
									M	100
8×1.25	8	2	3	80	22	666 { 70 }	TB	8	100	600
10×1.5	8	3	5	80	28	981 { 100 }		10	110	660
12×1.75	8	3	5	90	34	1471 { 150 }		12	125	720
16×2.0	10	5	6	100	45	2942 { 300 }		16	135	900
20×2.5	10	5	8	120	50	3923 { 400 }		20	160	1,200

●荷重 [kgf] = 荷重N×0.101972

Order 注文例	型式		CHF 50 TB 12 - 125
	在庫品	翌日出荷	
Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P.39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。			
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39			
数量区分 標準対応 個別対応 大口			
数量 基準単価 1~19 5% 10% 15% お見積り			
表示数量超えはWOSにてご確認ください。			

■T形ボルト 取付方法
本体を軽く手で締めてからナットの座面がプレート面に密着するように締め付けてください。
※最後にナットを締め付ける事によりTバーの向きを自由に調節できます。

