新商品

PLATES FOR GAS SPRINGS

ガススプリング用プレート


ー座面固定タイプー

RoHS10


FB



FB45･50



FB75～150




M 材　　質　S45C相当
S 表面処理　四三酸化鉄皮膜（Fe_3O_4）

RoHS10


FBA



FBA45･50



FBA75～150



M 材　　質　S45C相当
S 表面処理　四三酸化鉄皮膜（Fe_3O_4）

A	a	C	g	e	d	f	h	k	ℓ	型式		適用ガススプリング GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU	金型固定用推奨ボルト 4本	ガススプリング固定用推奨ボルト 2本 or 4本
70	50	20	20	15	15	9	9	14	12	FB	45	750	750	—	500	—	—	CB 8—20	CB 8—18
75	56.5	20	20	15	15	9	9	14	12	FB	50	1000 1500	1500	1000 1500	750	—	—	CB 8—20	CB 8—18
100	73.5	40	20	15	18	9	11	14	12	FB	75	2400	—	2400	1500	4700	—	CB10—25	CB 8—18
120	92	60	20	15	20	9	13.5	14	13	FB	95	4200	—	4200	3000	—	—	CB12—25	CB 8—18
140	109.5	80	20	18	20	11	13.5	15	13	FB	120	6600	—	6600	5000	—	—	CB12—25	CB10—20
190	138	100	25	18	26	11	17.5	15	17	FB	150	9500 12000	—	—	—	—	—	CB16—35	CB10—25


A	a	C	g	e	d	f	h	k	ℓ	型式		適用ガススプリング GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU	金型固定用推奨ボルト 4本	ガススプリング固定用推奨ボルト 2本 or 4本
70	50	20	20	15	18	9	11	14	12	FBA	45	750	750	—	500	—	—	CB10—25	CB 8—18
75	56.5	20	20	15	18	9	11	14	12	FBA	50	1000 1500	1500	1000 1500	750	—	—	CB10—25	CB 8—18
100	73.5	40	20	15	18	9	11	14	12	FBA	75	2400	—	2400	1500	4700	—	CB10—25	CB 8—18
120	92	60	20	15	20	9	13.5	14	13	FBA	95	4200	—	4200	3000	—	—	CB12—25	CB 8—18
140	109.5	80	20	18	20	11	13.5	15	13	FBA	120	6600	—	6600	5000	—	—	CB12—25	CB10—20
190	138	100	25	18	26	11	17.5	15	17	FBA	150	9500 12000	—	—	—	—	—	CB16—35	CB10—25

RoHS10


FBB



FBB45～63



FBB75～150



M 材　　質　S45C相当
S 表面処理　四三酸化鉄皮膜（Fe_3O_4）

A	a	C	g	e	d	f	h	k	ℓ	型式		適用ガススプリング GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU	金型固定用推奨ボルト 4本	ガススプリング固定用推奨ボルト 2本 or 4本
70	50	20	20	15	15	9	9	12	12	FBB	45	750	750	—	500	—	—	CB 8—20	CB 8—20
75	56.5	20	20	15	15	9	9	12	12	FBB	50	1000	—	1000	750	—	—	CB 8—20	CB 8—20
100	73.5	20	20	15	18	9	11	12	12	FBB	63	1500	1500	1500	—	—	—	CB10—25	CB 8—20
100	73.5	40	20	15	18	9	11	12	14	FBB	75	2400	—	2400	1500	4700	—	CB10—25	CB 8—20
120	92	60	20	15	20	9	13.5	14	13	FBB	95	4200	—	4200	3000	—	—	CB12—25	CB 8—20
140	109.5	80	20	18	20	11	13.5	15	13	FBB	120	6600	—	6600	5000	—	—	CB12—25	CB10—20
190	138	100	20	18	26	11	17.5	15	17	FBB	150	9500 12000	—	—	—	—	—	CB16—30	CB10—20

Order 注文例


型式
FB50
FBA45
FBB75

Delivery 出荷日


MiSUMi-VONA にて お見積りください。
(http://ec.misumi.jp)

Example 使用例

FB取付時



FBA･FBB取付時



ミスミ プレス 2017　最新の価格･納期･規格情報はWebをご覧ください。　ミスミ プレス　検索