BNCコネクタハーネス

片端ストレートプラグ付き　耐屈曲タイプ

ミスミオリジナル

RoHS



耐屈曲

Delivery 納期

ココが特長

ミスミオリジナル耐屈曲ケーブル使用タイプです。

- ミスミオリジナル耐屈曲ケーブルを採用したBNCコネクタハーネスです。
- RG58AU(50Ω)、3C2V(75Ω)の2タイプがございます。
- RG58AU(50Ω)は、耐屈曲テスト40万回をクリアしました。

1本から注文OK!

出荷日	
1～20本	3日目
21本～	都度見積

非在庫品

ケーブルページ ➡2563

外形図

CN1：バヨネット式コネクタ



Order 注文例

型式		全長(m)
BNC-PRGR	–	0.5

お値引き		
50～74本	75～99本	100本～
5%	10%	18%

型式	ケーブルタイプ	全長(m)						
		0.5	1	1.5	2	3	5	8
BNC-PRGR	RG58AU(50Ω)	¥1,762	¥1,924	¥2,086	¥2,247	¥2,571	¥3,217	¥4,187
BNC-P3CR	3C2V(75Ω)	¥1,746	¥1,875	¥2,013	¥2,150	¥2,425	¥2,975	¥3,799

型式	CN1コネクタ仕様			ケーブル仕様								ハーネス全体
	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式(2563ページ相当品)	タイプ	インピーダンス	外径(mm)	外皮材質	波長短縮率	周波数帯域	定格電圧 AC/V	使用温度範囲
BNC-PRGR	BNC ストレートプラグ	黄銅/ニッケル	黄銅/金メッキ	NARG58R	MIL規格	50Ω	4.95	PVC	詳細はこちら ➡2563ページ		500V	−10～+60℃
BNC-P3CR				NA3C2VR	JIS規格	75Ω	5.4					

※全長の公差は、全長と同じ≦全長の105%となります。

両端ストレートプラグ付き　耐屈曲タイプ

ミスミオリジナル

RoHS



耐屈曲

Delivery 納期

ココが特長

ミスミオリジナル耐屈曲ケーブル使用タイプです。

- ミスミオリジナル耐屈曲ケーブルを採用したBNCコネクタハーネスです。
- RG58AU(50Ω)、3C2V(75Ω)の2タイプがございます。
- RG58AU(50Ω)は、耐屈曲テスト40万回をクリアしました。

1本から注文OK!

出荷日	
1～20本	3日目
21本～	都度見積

非在庫品

ケーブルページ ➡2563

外形図

CN1、CN2：バヨネット式コネクタ



Order 注文例

型式		全長(m)
BNC-PPRGR	–	0.5

お値引き		
50～74本	75～99本	100本～
5%	10%	18%

型式	ケーブルタイプ	全長(m)						
		0.5	1	1.5	2	3	5	8
BNC-PPRGR	RG58AU(50Ω)	¥3,201	¥3,395	¥3,557	¥3,718	¥4,042	¥4,688	¥5,658
BNC-PP3CR	3C2V(75Ω)	¥3,217	¥3,363	¥3,508	¥3,638	¥3,912	¥4,139	¥5,287

型式	CN1コネクタ仕様			CN2コネクタ仕様			ケーブル仕様								ハーネス全体
	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式(2563ページ相当品)	タイプ	インピーダンス	外径(mm)	外皮材質	波長短縮率	周波数帯域	定格電圧 AC/V	使用温度範囲
BNC-PPRGR	BNC ストレートプラグ	黄銅/ニッケル	黄銅/金メッキ	BNC ストレートプラグ	黄銅/ニッケル	黄銅/金メッキ	NARG58R	MIL規格	50Ω	4.95	PVC	詳細はこちら ➡2563ページ		500V	−10～+60℃
BNC-PP3CR							NA3C2VR	JIS規格	75Ω	5.4					

※全長の公差は、全長と同じ≦全長の105%となります。