Centronics Connector Harnesses

セントロニクスコネクタハーネス

アングル(バネロック)タイプ

自由長

RoHS

結線・線色ページ ▶2518
部材ページ ▶2274

細径 柔軟 省スペース ハンダ 信号用 プリンタ

Delivery 納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

ココが特長

アングルフードでスッキリ配線!

- ●アングルフードを使用していますので、狭い場所でも取り回しが楽になります。
- ●従来比35%の細径ケーブル、柔軟ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- ●ロック用バネが1セット付属します。
- ●無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やマークチューブ印字指定等のカスタムが可能です。指定方法 ▶2205

L(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

ご注意

- ・細径ケーブルは30V対応です。
- ・ネジロック式とは結合できません。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。
- ・追加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- ・ストレートコネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。

お値引き

	基準単価
1~9本	
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

Order 注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
DCEN	PAY	SB	36	7

無料追加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	嵌合面と配線方向	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価 基本単価	ケーブル単価/m KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル
DCEN EMI対策型 ハンダ式 コネクタ バネロックタイプ 第一電子工業	PA(オスアングル) / PB(オスアングル)	ピンNo. 1 / ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 200 オス 切り落とし	KS 耐環境用 SS30OSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	14	0.2~50 0.1m毎に指定可	¥2,457	¥238	¥293	¥148	¥180
					24		¥2,601	¥325	¥398	¥203	¥247
					36		¥2,897	¥440	¥542	¥300	¥355
					50		¥3,437	—	—	¥367	¥450
	PAP(オスアングル・オス) / PBP(オスアングル・オス)	ピンNo. 1 / ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 200 オス オス	RS 耐環境・屈曲用 SS30ORSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震(低速移動用) 黒色	14		¥3,334	¥238	¥293	¥148	¥180
					24		¥3,661	¥325	¥398	¥203	¥247
					36		¥3,980	¥440	¥542	¥300	¥355
					50		¥4,634	—	—	¥367	¥450
	PAS(オスアングル・メス) / PBS(オスアングル・メス)	ピンNo. 1 / ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 200 オス メス	SB 汎用・細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	14		¥4,264	¥238	¥293	¥148	¥180
					24		¥4,973	¥325	¥398	¥203	¥247
					36		¥5,076	¥440	¥542	¥300	¥355
					50		¥6,155	—	—	¥367	¥450
	PAY(オスアングル・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 / PBY(オスアングル・Y端子) ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. 1 / ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 L 200 100 200 オス Y端子	E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	14		¥3,147	¥238	¥293	¥148	¥180
					24		¥3,954	¥325	¥398	¥203	¥247
					36		¥5,154	¥440	¥542	¥300	¥355
					50		¥6,670	—	—	¥367	¥450
	PAT(オスアングル・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 / PBT(オスアングル・バラ線) ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. 1 / ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 L 200 100 200 オス マークチューブのみ		14		¥3,259	¥238	¥293	¥148	¥180
					24		¥3,513	¥325	¥398	¥203	¥247
					36		¥3,943	¥440	¥542	¥300	¥355
					50		¥5,381	—	—	¥367	¥450

※0.1mに指定可
※—は取り扱いがございません。