D3100コネクタハーネス

自由長

RoHS

圧着　金メッキ　信号用　電源用

Delivery 納期

ココが特長

耐電圧AC1500V、定格電圧AC250V以下

- ●FA機器で抜群の信頼があるD3100シリーズナイロンコネクタを採用したハーネスです。
- ●信号用から電源用まで幅広く使用できます。
- ●コンタクトピッチ3.81mm
- ●カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は▶2440ページ
- ●追加工をご利用頂きますと、シース剥き長さの指定が可能です。指定方法は▶2440ページ
- ●ナイロンコネクタと他のコネクタの組合せハーネスやバラ線の一部線色変更は「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは▶2420ページ

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA　翌日出荷 ¥500/本
5本まで
翌日出荷品（Aストーク）は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

部材ページ ▶2416
結線・線色ページ ▶2579

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

Order 注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
D31R	S	A	3	0.2

無料追加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位：mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価 D31R(丸型ケーブルタイプ) 基本単価	ケーブル単価/m Aケーブル	ケーブル単価/m Eケーブル	D31T(単芯電線タイプ) 基本単価	ケーブル単価/m
D31R ダイナミック3100コネクタ(丸型ケーブルタイプ)	S (メスソケット)		丸形ケーブル用 (D31R-*) A 0.5mm² 300V 灰色 VCTF	3	丸形ケーブルタイプ 0.2 ~ 50	¥967	¥58	¥119	¥1,047	¥41
				5		¥1,149	¥91	¥247	¥1,409	¥69
				6		¥1,218	¥115	¥247	¥1,593	¥83
				10		¥1,601	¥177	¥428	¥2,323	¥138
				16		¥2,135	¥387	¥706	¥3,413	¥221
				20		¥2,504	¥474	¥1,028	¥4,084	¥276
	JP (中継用オス)			3		¥978	¥58	¥119	¥1,056	¥41
				5		¥1,158	¥91	¥247	¥1,418	¥69
				6		¥1,247	¥115	¥247	¥1,623	¥83
				10		¥1,655	¥177	¥428	¥2,376	¥138
				16		¥2,170	¥387	¥706	¥3,447	¥221
				20		¥2,547	¥474	¥1,028	¥4,127	¥276
	SS (メスソケット・メスソケット)		E 0.5mm² 300V 紺色 NASVCTF	3		¥1,336	¥58	¥119	¥1,335	¥41
				5		¥1,692	¥91	¥247	¥1,866	¥69
				6		¥1,850	¥115	¥247	¥2,138	¥83
				10		¥2,584	¥177	¥428	¥3,207	¥138
				16		¥3,643	¥387	¥706	¥4,806	¥221
				20		¥4,360	¥474	¥1,028	¥5,815	¥276
	JPJP (中継用オス・中継用オス)			3		¥1,356	¥58	¥119	¥1,355	¥41
				5		¥1,670	¥91	¥247	¥1,884	¥69
				6		¥1,910	¥115	¥247	¥2,196	¥83
				10		¥2,692	¥177	¥428	¥3,315	¥138
				16		¥3,712	¥387	¥706	¥4,875	¥221
				20		¥4,446	¥474	¥1,028	¥5,903	¥276
	SJP (メスソケット・中継用オス)			3		¥1,347	¥58	¥119	¥1,344	¥41
				5		¥1,701	¥91	¥247	¥1,875	¥69
				6		¥1,880	¥115	¥247	¥2,167	¥83
				10		¥2,638	¥177	¥428	¥3,261	¥138
				16		¥3,676	¥387	¥706	¥4,841	¥221
				20		¥4,403	¥474	¥1,028	¥5,860	¥276
D31T ダイナミック3100コネクタ(単芯電線タイプ) 	SY (メスソケット・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		単芯電線用 (D31T-*) UL1007 AWG20 A 黄色 B 青色 E 赤色	3	単芯電線タイプ 0.2 ~ 10 0.1m毎に指定可	¥1,343	¥58	¥119	¥1,352	¥41
				5		¥1,986	¥91	¥247	¥1,920	¥69
				6		¥1,896	¥115	¥247	¥2,206	¥83
				10		¥2,683	¥177	¥428	¥3,341	¥138
				16		¥3,823	¥387	¥706	¥5,044	¥221
				20		¥4,596	¥474	¥1,028	¥6,037	¥276
	JPY (中継用オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付			3		¥1,353	¥58	¥119	¥1,363	¥41
				5		¥1,736	¥91	¥247	¥1,929	¥69
				6		¥1,926	¥115	¥247	¥2,235	¥83
				10		¥2,738	¥177	¥428	¥3,396	¥138
				16		¥3,856	¥387	¥706	¥5,078	¥221
				20		¥4,640	¥474	¥1,028	¥6,080	¥276
タイコエレクトロニクスアンプ	ST (メスソケット・バラ線100mm) ピン番入り マークチューブ付			3		¥1,684	¥58	¥119	¥1,218	¥41
				5		¥1,483	¥91	¥247	¥1,695	¥69
				6		¥1,603	¥115	¥247	¥1,935	¥83
				10		¥2,195	¥177	¥428	¥2,892	¥138
				16		¥3,041	¥387	¥706	¥4,324	¥221
				20		¥3,620	¥474	¥1,028	¥4,289	¥276
	JPT (中継用オス・バラ線100mm) ピン番入り マークチューブ付			3		¥1,207	¥58	¥119	¥1,227	¥41
				5		¥1,492	¥91	¥247	¥1,704	¥69
				6		¥1,633	¥115	¥247	¥1,964	¥83
				10		¥2,249	¥177	¥428	¥2,946	¥138
				16		¥3,076	¥387	¥706	¥4,358	¥221
				20		¥3,663	¥474	¥1,028	¥5,180	¥276

e-CON コネクタハーネス
ダイナミックコネクタハーネス
メーテンロックコネクタハーネス
EI コネクタハーネス
EH コネクタハーネス
XH コネクタハーネス
VH コネクタハーネス
PH コネクタハーネス
5500 コネクタハーネス
EL コネクタハーネス
SM コネクタハーネス