丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

圧着　スズメッキ　信号用　電源用

Delivery 納期

ココが特長

4.5mmピッチナイロンコネクタハーネス

- 日本圧着端子製造(JST)製ELシリーズナイロンコネクタを採用した中継コネクタハーネスです。
- 信号用から電源用まで幅広く使用できます。
- コンタクトピッチ4.5mm
- カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は▶2440ページ
- 追加工をご利用頂きますと、シース剥き長さの指定が可能です。指定方法は▶2440ページ
- ナイロンコネクタと他のコネクタの組合せハーネスやバラ線の一部線色変更は「ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは▶2420ページ

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA　翌日出荷 ¥500/本
5本まで
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

部材ページ ▶2417
結線・線色ページ ▶2579

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

Order 注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
ELR	S	A	2	0.2

無料追加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価 ELR(丸型ケーブルタイプ) 基本単価	ケーブル単価/m Aケーブル	ケーブル単価/m Eケーブル	ELT(単芯電線タイプ) 基本単価	ケーブル単価/m
ELR ELコネクタ(丸型ケーブルタイプ)	S(メスソケット)	CN1 指定長 CN2 メス(ソケット) 切り落とし	丸形ケーブル用(ELR-*) A 0.5mm² 300V 灰色 VCTF	2	0.2~10 0.1m毎に指定可	¥703	¥45	¥95	¥866	¥27
				3		¥775	¥58	¥119	¥878	¥41
				4		¥815	¥68	¥152	¥1,020	¥55
				6		¥955	¥115	¥247	¥1,286	¥83
				12		¥1,381	¥208	¥484	¥2,101	¥166
				15		¥1,561	¥387	¥706	¥2,512	¥207
	JP(中継用オス)	CN1 指定長 CN2 中継用オス 切り落とし		2		¥670	¥45	¥95	¥729	¥27
				3		¥738	¥58	¥119	¥876	¥41
				4		¥775	¥68	¥152	¥1,016	¥55
				6		¥907	¥115	¥247	¥1,281	¥83
				12		¥1,310	¥208	¥484	¥2,092	¥166
				15		¥1,476	¥387	¥706	¥2,498	¥207
	SS(メスソケット・メスソケット)	CN1 指定長 CN2 メス(ソケット) メス(ソケット)		2		¥890	¥45	¥95	¥1,004	¥27
				3		¥1,026	¥58	¥119	¥1,061	¥41
				4		¥1,140	¥68	¥152	¥1,269	¥55
				6		¥1,403	¥115	¥247	¥1,652	¥83
				12		¥2,213	¥208	¥484	¥2,824	¥166
				15		¥2,590	¥387	¥706	¥3,415	¥207
	JPJP(中継用オス・中継用オス)	CN1 指定長 CN2 中継用オス 中継用オス	E 0.5mm² 300V 紺色 柔軟・耐油 NASVCTF	2		¥885	¥45	¥95	¥869	¥27
				3		¥1,021	¥58	¥119	¥1,052	¥41
				4		¥1,129	¥68	¥152	¥1,263	¥55
				6		¥1,389	¥115	¥247	¥1,641	¥83
				12		¥2,189	¥208	¥484	¥2,806	¥166
				15		¥2,553	¥387	¥706	¥3,384	¥207
	SJP(メスソケット・中継用オス)	CN1 指定長 CN2 メス(ソケット) 中継用オス		2		¥889	¥45	¥95	¥960	¥27
				3		¥1,024	¥58	¥119	¥1,060	¥41
				4		¥1,135	¥68	¥152	¥1,266	¥55
				6		¥1,398	¥115	¥247	¥1,646	¥83
				12		¥2,204	¥208	¥484	¥2,815	¥166
				15		¥2,576	¥387	¥706	¥3,401	¥207
ELT ELコネクタ(単芯電線タイプ) 日本圧着端子製造	SY(メスソケット・Y端子)ピン番入りマークチューブ入り	CN1 指定長 CN2 100 メス(ソケット) Y端子:F1.25-V3.5	単芯電線用(ELT-*) UL1007 AWG20 A 黄色 B 青色 E 赤色	2		¥961	¥45	¥95	¥1,100	¥27
				3		¥1,135	¥58	¥119	¥1,170	¥41
				4		¥1,280	¥68	¥152	¥1,410	¥55
				6		¥1,624	¥115	¥247	¥1,873	¥83
				12		¥2,664	¥208	¥484	¥3,273	¥166
				15		¥3,153	¥387	¥706	¥3,978	¥207
	JPY(中継用オス・Y端子)ピン番入りマークチューブ入り	CN1 指定長 CN2 100 中継用オス Y端子:F1.25-V3.5		2		¥958	¥45	¥95	¥1,100	¥27
				3		¥1,133	¥58	¥119	¥1,170	¥41
				4		¥1,275	¥68	¥152	¥1,407	¥55
				6		¥1,618	¥115	¥247	¥1,867	¥83
				12		¥2,655	¥208	¥484	¥3,264	¥166
				15		¥3,140	¥387	¥706	¥3,964	¥207
	ST(メスソケット・バラ線100mm)ピン番入りマークチューブ入り	CN1 指定長 CN2 100 メス(ソケット) マークチューブのみ		2		¥858	¥45	¥95	¥990	¥27
				3		¥983	¥58	¥119	¥1,041	¥41
				4		¥1,075	¥68	¥152	¥1,238	¥55
				6		¥1,318	¥115	¥247	¥1,613	¥83
				12		¥2,053	¥208	¥484	¥2,755	¥166
				15		¥2,389	¥387	¥706	¥3,330	¥207
	JPT(中継用オス・バラ線100mm)ピン番入りマークチューブ入り	CN1 指定長 CN2 100 中継用オス マークチューブのみ		2		¥856	¥45	¥95	¥975	¥27
				3		¥981	¥58	¥119	¥1,040	¥41
				4		¥1,072	¥68	¥152	¥1,233	¥55
				6		¥1,313	¥115	¥247	¥1,607	¥83
				12		¥2,044	¥208	¥484	¥2,746	¥166
				15		¥2,375	¥387	¥706	¥3,315	¥207