LAN Cables
固定長LANケーブル

CAT6　UTP（より線）

RoHS

CAT6 ツイストペア

ココが特長 **画像データなどの高速通信に適しています！**
●UTP（シールド無）タイプで、取り回しが楽なより線タイプです。

ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については▶2702ページをご参照ください。

Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日	
1～20本	翌日（当日）
21本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き	
10～29本	4%
30～49本	9%
50～99本	15%
100本～	都度見積

仕様

規格		IEEE802.3/u/ab、EIA/TIA-854（1000BASE-TXまで対応）
ケーブル	ケーブル型式	NW06G-R4P-T24
	導体	より線
	外径	6.2mm
	導体サイズ	AWG24
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量		36g/m（コネクタ部除く）
結線タイプ		ストレート
使用温度範囲		0℃～50℃
保管温度範囲		−20℃～75℃
定格電圧		30V
定格電流		1.5A

Order 注文例

型式	色	全長
NWGMC6-STN-SUMB	BL	1

型式	色	全長（m）	基準単価
NWGMC6-STN-SUMB	BL（青） GY（灰）	1	¥250
		2	¥350
		3	¥470
		5	¥590
		7	¥740
		10	¥870

図面

CN1		CN2	
1	――	1	白／橙
2	――	2	橙
3	――	3	白／緑
4	――	4	青
5	――	5	白／青
6	――	6	緑
7	――	7	白／茶
8	――	8	茶

公差

最　長	最　短
全長の110%	全長と同じ

CAT6　STP（より線）

RoHS

CAT6 ツイストペア

ココが特長 **画像データなどの高速通信に適しています！**
●STP（シールド付）タイプで、取り回しが楽なより線タイプです。

ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については▶2702ページをご参照ください。

Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日	
1～20本	翌日（当日）
21本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き	
10～29本	4%
30～49本	9%
50～99本	15%
100本～	都度見積

仕様

規格		IEEE802.3/u/ab、EIA/TIA-854（1000BASE-TXまで対応）
ケーブル	ケーブル型式	NW06G-R4P-T24-SH
	導体	より線
	外径	6.5mm
	導体サイズ	AWG24
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量		38g/m（コネクタ部除く）
結線タイプ		ストレート
使用温度範囲		0℃～50℃
保管温度範囲		−20℃～75℃
定格電圧		30V
定格電流		1.5A

Order 注文例

型式	色	全長
NWNMC6-STN-SSMB	GY	1

型式	色	全長（m）	基準単価
NWNMC6-STN-SSMB	GY（灰）	1	¥440
		2	¥680
		3	¥990
		5	¥1,250
		7	¥1,630
		10	¥1,950
		15	¥2,350

図面



CN1		CN2	
1	――	1	白／橙
2	――	2	橙
3	――	3	白／緑
4	――	4	青
5	――	5	白／青
6	――	6	緑
7	――	7	白／茶
8	――	8	茶

公差

最　長	最　短
全長の110%	全長と同じ