固定長(CCC)

片側切り落としタイププラグ

RoHS

CCC

ココが特長 **Global Harness Series**

日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- ●日本・中国で共通型式を採用しました。
- ●各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- ●グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- ●定格2.5A-250V CCC規格 2芯コード C7ソケット付

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式
CCC2P-W-3

型式	全長	基準単価	スライド単価	
		1~49個	50~99個	100個~
CCC2P-W-3	3m	¥490	¥420	¥390

仕様

規格対象国	中国(CCC)	
定格	2.5A-250V	
プラグタイプ	平型2P	
ソケットタイプ	IEC60320 C7	
芯数(色)	形状	2芯 N:青 L:茶 丸型
ケーブル型式	RVV/2×1.0mm²	

片側切り落としタイププラグ

RoHS



CCC

ココが特長 **定格10A-250Vの CCC規格3芯ストレート**

ご注意 ・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式
CCC3PN-2

型式	全長	基準単価	スライド単価	
		1~49本	50~299本	300本~
CCC3PN-2	2m	¥350	¥330	¥280

仕様

規格対象国	中国
定格	10A-250V
プラグタイプ	CCCタイプ(O TYPE)
ケーブル材質	CCCコード
ケーブル型式	H05VV-F/3×0.75mm²

両端付き

RoHS



CCC

ココが特長 **定格10A-250Vの CCC規格・C13ソケット付**

- ●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
  ▶2833

ご注意 ・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式
GBP-F-GBSS-2

型式	全長	基準単価	スライド単価	
		1~49本	50~149本	150本~
GBP-F-GBSS-2	2m	¥1,100	¥940	¥880
GBP-F-GBSS-3	3m	¥1,692	¥1,438	¥1,353
GBP-F-GBSS-4	4m	¥2,038	¥1,732	¥1,630

仕様

規格対象国	中国
定格	10A-250V
プラグタイプ	GBタイプ(O TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル材料	GBコード
ケーブル型式	RVV/3×1.0mm²

※各国の安全規格は▶2835ページ ※各国のプラグ形状は▶2936ページ

抜け防止用品に革命的な新商品ついに登場!!

ACコード・インレットの組合せを選ばない抜け防止用品があれば・・・

電源中継部の結合をより強固にして安全性を向上する事は出来ないだろうか・・・

お待たせしました!!
設計者・現場担当者の皆様の悩みを一発解決できる新商品、ついに登場!!
気になる掲載ページは ▶2831ページ