固定長(KS・AS)

片側切り落としタイププラグ

RoHS
7A-250V



ココが特長 **定格7A-250Vの韓国規格対応コード**

KC

ご注意 ・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

プラグ形状



ケーブル断面

Order 注文例

型式
KK3P-ST7B-2

型式	全長	基準単価	スライド単価	
		1～29本	30～79本	80本～
KK3P-ST7B-2	2m	¥420	¥390	¥330

Delivery 納期

出荷日	
1～10本	翌日(当日)
11本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	韓国
適合規格No.	SZ04001-1006
定格	7A-250V
プラグタイプ	Kタイプ(S TYPE)
ケーブル型式	H05VV-F／3×0.75mm²

両端付き

RoHS
7A-250V



ココが特長 **定格7A-250Vの韓国規格対応ソケット付**

KC

ご注意 ・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

プラグ/ソケット形状



ケーブル断面

Order 注文例

型式
KK3P-WSH-2

型式	全長	基準単価	スライド単価	
		1～49本	50～299本	300本～
KK3P-WSH-2	2m	¥440	¥400	¥350

Delivery 納期

出荷日	
1～10本	翌日(当日)
11本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	韓国
適合規格No.	SZ04001-1006 SZ04001-2001
定格	7A-250V
プラグタイプ	Kタイプ(S TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル型式	H05VV-F／3×0.75mm²

片側切り落としタイプソケット

RoHS
10A-250V



ココが特長 **定格10A-250VのAS対応、C13ソケット付**

AS

ご注意 ・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

ソケット形状



ケーブル断面



Order 注文例

型式
GG-ASSS-3

型式	全長	基準単価	スライド単価	
		1～49本	50～149本	150本～
GG-ASSS-3	3m	¥1,540	¥1,460	¥1,310

Delivery 納期

出荷日	
1～10本	翌日(当日)
11本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	オーストラリア
適合規格No.(ソケット)	AS3109
適合規格No.(コード)	AS3191
定格	10A-250V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル材質	ビニルコード
ケーブル型式	GTSA／3×1.0mm²

両端付き

RoHS
10A-250V



ココが特長 **定格10A-250VのAS対応、C13ソケット付両端**

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
▶2833

AS

ご注意 ・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

プラグ/ソケット形状



ケーブル断面

Order 注文例

型式
ASP-G-ASSS-2

型式	全長	基準単価	スライド単価	
		1～49本	50～149本	150本～
ASP-G-ASSS-2	2m	¥1,020	¥870	¥820

Delivery 納期

出荷日	
1～10本	翌日(当日)
11本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	オーストラリア
適合規格No.(プラグ)	AS3112
適合規格No.(コード)	AS3191
適合規格No.(ソケット)	AS3109.1
定格	10A-250V
プラグタイプ	AS(O TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル型式	GTSA／3×1.0mm²

※各国の安全規格は▶2835ページ　※各国のプラグ形状は▶2936ページ