NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ

RoHS



電気用品安全法を取得しておりません。

UL AWM | VW-1 | 300V | より線 | ツイストペア | 3重シールド

ココが特長

300V ノイズ防止 三重シールド仕様

- ●アルミ箔テープ+編組シールド、各対シールドの3重シールドケーブルです。
- ●一括2重シールドを使用しているため、優れたノイズ防止効果が得られます。
- ●各対シールド(ドレンワイヤ)を施しているのでアース端子接続など端末作業における加工を容易にしてます。

ご注意
- ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
- 1P=2芯(ツイストペア)になります。
- 耐油性能はありません。
- この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

■このページの製品の
2重シールド・低価格タイプは ▶4329ページ

Order 注文例

型式	AWGサイズ	対数	指定長
NASWS	25	1P	10

シース色	ネイビー
使用温度範囲	−10〜80℃
取得規格	ULAWM2464
曲げ半径	仕上外径×8倍(固定部のみ)

Delivery 納期

1本から注文OK!

販売単位	
100m(巻)	
出荷日	
1〜3巻	1日目
4巻〜	都度見積

販売単位	
1mから99mまで1m単位指定	
出荷日	
1〜5本	2日目
6本〜	都度見積

ストークT 当日出荷 ¥1,000/本
ストークA 翌日出荷 ¥500/本

ストーク出荷について詳しくは ▶A011ページ
価格欄記載のOKマークの商品に限ります。

非在庫品

仕様

型式	AWGサイズ	対数 1P=2芯	指定長(m)	導体 構成本/mm	導体 外径約/mm	絶縁厚さ(mm)	対より外径(mm)	接地線すずめっき軟銅より線本/mm	各対シールド部厚さ(mm)	シールド部(テープ)厚さ(mm)	シールド部(編組)厚さ(mm)	シールド部(編組)密度(%)	シース厚さ(mm)	仕上外径(mm)	電気的特性 導体抵抗Ω/km(20℃)	電気的特性 絶縁特性MΩkm(20℃)	電気的特性 試験電圧V/分	電気的特性 許容電流A(30℃)	概算質量kg/km
NASWS	25 *(0.2mm²)	1P	1〜100m(指定1m単位)	7/0.18	0.54	0.25	2.1	7/0.18	0.05	0.05	0.3	85	0.85	4.5	113以下	10以上	AC 2000	5.8	35
		2P												6.9				5.0	45
		3P												7.2				4.2	50
		5P												8.4				3.5	90
		8P												9.7				3.0	125
		13P												11.7				2.5	180

*(〜mm²)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは▶4815ページの対比表をご参照ください。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)外径サイズについては、上記表中の"仕上外径"をご参照下さい。

※許容電流値はあくまでも参考値であって保証値ではありません。

構造概略

導体	すずめっき軟銅より線
絶縁体	耐熱ビニル
より合わせ	対より
遮蔽	アルミ箔テープ各対+アルミ箔テープ+編組シールド
シース	耐熱ビニルシース/つや消し

構造図



※円内の番号は線心識別表の対No.を表します。
※ケーブルを丸く仕上げるため、必要により介在が入ります。

電流減少係数

周囲温度(℃)	30	40	50	60	70
電流減少係数	1.00	0.93	0.86	0.77	0.68

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG25の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
5.8×0.93=5.39(A)

線芯識別表

対NO.	絶縁体の色	ストライプ 第1線芯	ストライプ 第2線芯	対NO.	絶縁体の色	ストライプ 第1線芯	ストライプ 第2線芯
1	黒	無	有(色:白)	8	橙	無	有(色:白)
2	赤	無	有(色:白)	9	紫	無	有(色:白)
3	緑	無	有(色:白)	10	若草	無	有(色:白)
4	黄	無	有(色:白)	11	桃	無	有(色:白)
5	茶	無	有(色:白)	12	空	無	有(色:白)
6	青	無	有(色:白)	13	白	無	有(色:黒)
7	灰	無	有(色:白)				

¥

型式	AWGサイズ	対数 1P=2芯	全長もしくは指定長	基準単価 100m(巻) メートル単価	出荷日 通常	出荷日 当日 Tストーク(プラス1,000円/巻)	指定長単価 99〜50m メートル単価	指定長単価 49〜1m メートル単価	出荷日 通常	出荷日 翌日 Aストーク(プラス500円/本)	出荷日 当日 Tストーク(プラス1,000円/本)	サンプル提供 ▶4819ページ
NASWS	25 *(0.2mm²)	1P	1〜100(指定1m単位)	¥151	1日目(3巻まで)	OK(3巻まで)	¥172	¥200	2日目(5本まで)	OK(5本まで)	OK(5本まで)	◎
		2P		¥418			¥475	¥554				◎
		3P		¥454			¥515	¥600				◎
		5P		¥523			¥594	¥692				◎
		8P		¥745			¥845	¥985				◎
		13P		¥1,071			¥1,214	¥1,415				◎

*(〜mm²)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは▶4815ページの対比表をご参照ください。

*ストークについて詳しくは ▶A011ページ

セレクションガイド
汎用ケーブル
固定電源用ケーブル
固定信号用ケーブル