DINレール取付ネジ式タイプ（欧州方式）

2列タイプ（35mmDINレール用）

価格は値下げした商品です プライスダウン

RoHS



UK2.5N

CSA UL 300V 600V 信号用 電源用 2D CAD Delivery 納期

ココが特長

欧州規格の定番ブロック端子台

- ●DIN規格35mm幅レールに取り付けて使用する電線ネジ締め式の端子台です。
- ●レールへの取り付けは、レールの途中からワンタッチではめ込むことができ、取り外しもマイナスドライバを使って簡単に行えます。
- ●締め付けネジが端子台の外側にはみ出さないため、安全に使用できます。
- ●同機能の圧着端子付端子台に比べ、コンパクトな設計になっています。

1個から注文OK!

出荷日	
1～50個	翌日（当日）
51個～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

関連商品

型式	①接地端子台	②エンドプレート	③終端止め	④記名板	⑤ブリッジバー	⑥DINレール
UK2.5N	USLKG2.5	D-UK2.5	E-UK	ZB5	EBL2-5、3-5、10-5	NS35-7.5
UK3N	USLKG3	D-UK4-10				
UK5N	USLKG5			ZB6	EBL2-6、3-6、10-6	

関連商品説明

①接地端子台――DINレール NS35-7.5との併用により、電線接続部からNS35-7.5レールまで導通させることができます。 5121ページ

②エンドプレート――端子台の終端部絶縁用です。 5121ページ

③止め具――端子台の終端に固定用として使います。 5121ページ

④記名板――油性マジックなどで、自由にマーキングができます。 5121ページ

⑤ブリッジバー――端子間の短絡用に使います。 5122ページ

⑥DINレール――端子台を取り付けます。 7615ページ

ドライバーSZF1-0.6-3.5――専用ドライバーをお使いになれば、作業性が向上します。 6313ページ

定格

型式	定格電圧		定格電流		定格ケーブル断面積		重量 (g)
	UL定格	UL/CSA定格	UL定格	UL/CSA定格	UL定格	UL/CSA定格	
UK2.5N	AC300V	AC300V	20A	20A	AWG30～12	AWG28～12	6.50
UK3N	AC600V	AC600V	20A	20A	AWG28～12	AWG28～12	7.72
UK5N	AC600V	AC600V	30A	40A	AWG30～10	AWG28～10	9.23

外形図

（単位：mm）

UK2.5N　UK3N　UK5N



型式	基準単価 1～4個	スライド単価 5～9個	10～19個	20個～
UK2.5N	¥220	¥120	¥115	¥110
UK3N	¥230	¥130	¥125	¥120
UK5N	¥240	¥140	¥135	¥130

¥*** 新価格　適用開始時期に関しては 0101ページ

Order 注文例

型式
UK5N

2列タイプ（15mmDINレール用）

価格は値下げした商品です プライスダウン

RoHS

MBK2.5-E

CSA UL 300V 信号用 電源用 2D CAD Delivery 納期

ココが特長

欧州規格、15mm幅のレール用

- ●DIN規格15mm幅レールに取り付けて使用する電線ネジ締め式の端子台です。
- ●レールへの取り付けは、レールの途中からワンタッチではめ込むことができ、取り外しもマイナスドライバーを使って簡単に行えます。
- ●締め付けネジが端子台の外側にはみ出さないため、安全に使用できます。
- ●同機能の圧着端子式端子台に比べ、コンパクトな設計になっています。

1個から注文OK!

出荷日	
1～30個	翌日（当日）
31個～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

関連商品

品名	型式	掲載ページ
①端子台	MBK2.5-E	本ページ
②エンドプレート	D-MBK2.5-E	5121ページ
③止め具	E-MK	5121ページ
④記名板	BN-WH	5122ページ
⑤ブリッジバー	EB*-5	5122ページ
⑥15mmDINレール	NS15	7615ページ
⑦接地端子台	MBK2.5-E-PE	本ページ

定格

規格	定格電圧	定格電流	適合電線サイズ 単線	撚線	AWGサイズ
UL定格	300V	20A	－	－	AWG30～12
CSA定格	300V	20A	－	－	AWG28～12

外形図

（単位：mm）

7mm 被覆剥き長さ　M3 ネジサイズ

締め付け専用ドライバー SZF1-0.6-3.5 6313ページ



仕様

	型式	MBK2.5-E
接続性能	単一ケーブル接続容量	
	単線	0.2 ～2.5
	より線	0.2 ～2.5
	棒端子付きより線（絶縁スリーブなし）	0.25 ～2.5
	棒端子付きより線（絶縁スリーブ付き）	0.25 ～2.5
	AWG	24～12
	複数ケーブル線接続（同一サイズの電線2本接続）	
	単線	2×0.2～2×0.75
	より線	2×0.2～2×0.75
	棒端子付きより線（絶縁スリーブなし）	2×0.25～2×0.75
	挿入口ゲージサイズ（IEC947-1）	A3
	むき線長さ	7mm
	推奨締付トルク	0.6～0.8Nm

型式	品名	基準単価 1～4個	スライド単価 5～9個	10～19個	20個～	重量 (g)
MBK2.5-E	端子台	¥230	¥130	¥125	¥120	4.40
MBK2.5-E-PE	接地端子台	¥640	¥540	¥535	¥530	5.61

¥*** 新価格　適用開始時期に関しては 0101ページ

Order 注文例

型式
MBK2.5-E