配線ダクト（上部切り込みあり・ローコスト）

バラチャージ



難燃

ココが特長

上部切り込みのあるローコストな配線ダクト

●通線孔の上部の切り込みを開くだけで容易に電線を通すことができる配線ダクトです。
●全長1mか1.7mをお選びいただけます。

Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日	
1～10本	翌日
11本～	都度見積

在庫品

仕様

材質	硬質塩化ビニル UL94V-0
使用温度範囲	−20℃～+60℃
色	グレー

■硬質塩化ビニルの特性

比重	1.397
張力	436kgs
伸長度	80%
柔軟温度	75℃
衝撃強度	22kg／cm²
誘電力	35KV／mm

外形図

（単位：mm）



型式	全長（L）	W	H	P	B	C	D	電線収納本数（IV線2mm²換算）	重量（g）
MD-0.5L-R	990 mm	15	25	18	8	4.3	9.5	5～12本	143
MD-0L-R		25						10～25本	223
MD-1L-R			45			18	12	20～25本	292
MD-1.5L-R		33				15	14	40～55本	334
MD-2L-R		45				18	12	60～70本	430
MD-2.2L-R		50	50			21	11	80～90本	451
MD-2.5L-R		65	45			18	13	110～120本	572
MD-3L-R		33	65			35	13.5	60～75本	389
MD-4L-R		25					17	40～45本	352
MD-5L-R		45					14	110～120本	495
MD-5.5L-R		60	60			28	15	120～135本	604
MD-5.7L-R		65	65			35		180～200本	631
MD-7L-R		70	100			65	18	250～300本	842
MD-0.5L-1.7-R	1700 mm	15	25	18	8	4.3	9.5	5～12本	229
MD-0L-1.7-R		25						10～25本	369
MD-1L-1.7-R		25	45			18	12	20～25本	480
MD-1.5L-1.7-R		33				15	14	40～55本	555
MD-2L-1.7-R		45				18	12	60～70本	642
MD-2.2L-1.7-R		50	50			21	11	80～90本	785
MD-2.5L-1.7-R		65	45			18	13	110～120本	955
MD-3L-1.7-R		33	65			35	14	60～75本	690
MD-4L-1.7-R		25					17	40～45本	640
MD-5L-1.7-R		45					14	110～120本	820
MD-5.5L-1.7-R		60	60			28	15	120～135本	984
MD-5.7L-1.7-R		65	65			35		180～200本	1108
MD-7L-R		70	100			65	18	250～300本	1342

IV線2mm²：▶4603ページ

使用例



■ダクトの切断方法

■全長1m

型式	寸法（W×H、mm）	バラチャージ 1～9本	基準単価 10～29本	スライド単価 30～99本
MD-0.5L-R	15×25	+¥150/本	¥320	¥230
MD-0L-R	25×25		¥350	¥250
MD-1L-R	25×45		¥420	¥300
MD-1.5L-R	33×45		¥480	¥340
MD-2L-R	45×45		¥560	¥400
MD-2.2L-R	50×50		¥610	¥440
MD-2.5L-R	65×45		¥700	¥500
MD-3L-R	33×65		¥640	¥460
MD-4L-R	25×65		¥590	¥420
MD-5L-R	45×65		¥700	¥500
MD-5.5L-R	60×60		¥670	¥480
MD-5.7L-R	65×65		¥760	¥550
MD-7L-R	70×100		¥1,470	¥1,050

■全長1.7m

型式	寸法（W×H、mm）	バラチャージ 1～9本	基準単価 10～29本	スライド単価 30～99本
MD-0.5L-1.7-R	15×25	+¥150/本	¥550	¥460
MD-0L-1.7-R	25×25		¥600	¥500
MD-1L-1.7-R	25×45		¥690	¥580
MD-1.5L-1.7-R	33×45		¥780	¥650
MD-2L-1.7-R	45×45		¥900	¥750
MD-2.2L-1.7-R	50×50		¥1,000	¥830
MD-2.5L-1.7-R	65×45		¥1,090	¥910
MD-3L-1.7-R	33×65		¥1,020	¥850
MD-4L-1.7-R	25×65		¥930	¥770
MD-5L-1.7-R	45×65		¥1,100	¥920
MD-5.5L-1.7-R	60×60		¥1,180	¥980
MD-5.7L-1.7-R	65×65		¥1,270	¥1,060
MD-7L-1.7-R	70×100		¥2,360	¥1,960

部　1～9本のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】　MD-1L-R　を2本ご注文の場合
（基準単価420円+バラチャージ150円）×2本＝1,140円
バラチャージに関しては ▶0101ページ

Order 注文例

型式
MD-1L-R