

ハーネス部材表

単軸ロボット
対応ハーネス

ハーネス部材表 ロボシリンダ対応ハーネス

シリーズ名	ハーネスタイプ	型式	コネクタ1型式	関連部材	コネクタ2型式	関連部材	使用圧着端子	A(C)ケーブル	B(D)ケーブル
PCON/ PSEL/ SCON/ SSEL	モータ 01117 ページ	RCPA-P1	1-1318119-3	1318105-1	SLP-06V(取扱なし)	SSF-21T-P1.4	-	NA2517T-22-6 (03171)	-
		RCPA-S1	G1C2.5/4-STF-7.62 (取扱なし)	-	SLP-04V(取扱なし)	SSF-21T-P1.4	-	NA2517T-18-4 (03171)	NA3UCR-18-4 (03269)
	エンコーダ 01118 ページ	RCEA-P1	PHDR-16VS (取扱なし)	SPHD-002T-P0.5	XMS-09V(取扱なし) XMP-18V(取扱なし)	SXA-001T-P0.6	-	NAVCSB-27-7P (03219)	NA20276RSB-24-8P (03325)
		RCEA-S1	10126-3000VE (取扱なし)	10326-52F0-008	XMS-09V(取扱なし) XMP-18V(取扱なし)	SXA-001T-P0.6	-	NAVCSB-27-15P (03219)	NARCERSB-A (03392)

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

ハーネス部材表 単軸ロボット対応ハーネス

シリーズ名	ハーネスタイプ	型式	コネクタ1型式	関連部材	コネクタ2型式	関連部材	使用圧着端子	A(C)ケーブル	B(D)ケーブル
SCON/ SSEL	モータ 01119 ページ	TJPA-S1	G1C2.5/4-STF-7.62 (取扱なし)	-	SLP-04V(取扱なし)	SSF-21T-P1.4	-	NA2517T-18-4 (03171)	NA3UCR-18-4 (03269)
		TJEA-S1	10126-3000VE (取扱なし)	10326-52F0-008	XMS-09V(取扱なし) XMP-09V(取扱なし)	SXA-001T-P0.6	-	NATJERSB-A (03392)	-

タッチパネル対応
ハーネス

画像センサ対応
ハーネス

ACサーボ
モータ対応
ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ対応
ハーネス

I/Oボード対応
ハーネス

センサ対応
ハーネス

電磁弁対応
ハーネス