4U Rackmount Industrial PC
4Uラックマウント PC

FAパソコン PCI×6 PCIe×1 UPS電源モデル

の価格は値下げした商品です プライスダウン

無料貸出 A023 | EIA 4U | 長期供給 | ATX 電源 | PCI | PCI Express | 3.5″ HDD

Delivery 納期

出荷日	
1～5台	3日目
6台～	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが特長

長期供給!
国内設計ボード、UPS電源搭載モデル!

- ●電源をバッテリでバックアップしているため、停電時でも瞬停時間ゼロでPCを自動的にシャットダウンします。
- ●国内設計マザーボードを搭載したPCI6スロットモデル
- ●3種類のCPUスペックから選択可能
- ●ドライブなし/DVD搭載/DVD&FDDの3種から選択可能
- ●フロントからHDDの交換を行えます。
- ●システムファンの停止をブザー音とLEDでお知らせ
- ●フロント前面を防塵フィルタで保護しています。
- ●HDDはリムーバブル仕様となっています。
- ●WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっており認証不要です。

ご注意

- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)
- ・パソコン本体は縦置きに出来ません。
- ・電源バッテリを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリパックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
- ・電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用の前に電源通信ケーブルを接続してください。
- ・Windows7インストールモデルには標準UPSサービスがございませんので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。

※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

Celeron　2.0Gモデル(メモリ:1GB　HDD:250GB)

型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM9000A-CEP			OSなし	¥159,500
BBC-RM9000A-CEPD	●			¥164,500
BBC-RM9000A-CEPF	●	●		¥170,500
BBC-RM9000A-CEP-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥179,500
BBC-RM9000A-CEPD-XP	●			¥184,500
BBC-RM9000A-CEPF-XP	●	●		¥190,500
BBC-RM9000A-CEP-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥179,500
BBC-RM9000A-CEPD-XP-M	●			¥184,500
BBC-RM9000A-CEPF-XP-M	●	●		¥190,500
BBC-RM9000A-CEP-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥186,500
BBC-RM9000A-CEPD-W7	●			¥191,500
BBC-RM9000A-CEPF-W7	●	●		¥197,500
BBC-RM9000A-CEP-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥186,500
BBC-RM9000A-CEPD-W7-E	●			¥191,500
BBC-RM9000A-CEPF-W7-E	●	●		¥197,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Pentium DC　2.93Gモデル(メモリ:1GB　HDD:250GB)

型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM9000A-P2P			OSなし	¥164,500
BBC-RM9000A-P2PD	●			¥169,500
BBC-RM9000A-P2PF	●	●		¥175,500
BBC-RM9000A-P2P-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥184,500
BBC-RM9000A-P2PD-XP	●			¥189,500
BBC-RM9000A-P2PF-XP	●	●		¥195,500
BBC-RM9000A-P2P-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥184,500
BBC-RM9000A-P2PD-XP-M	●			¥189,500
BBC-RM9000A-P2PF-XP-M	●	●		¥195,500
BBC-RM9000A-P2P-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥191,500
BBC-RM9000A-P2PD-W7	●			¥196,500
BBC-RM9000A-P2PF-W7	●	●		¥202,500
BBC-RM9000A-P2P-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥191,500
BBC-RM9000A-P2PD-W7-E	●			¥196,500
BBC-RM9000A-P2PF-W7-E	●	●		¥202,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Core2Duo　3.0Gモデル(メモリ:2GB　HDD:250GB)

型式	DVD	OS	単価
BBC-RM9000A-C3P		OSなし	¥179,500
BBC-RM9000A-C3PD	●		¥184,500
BBC-RM9000A-C3P-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥199,500
BBC-RM9000A-C3PD-XP	●		¥204,500
BBC-RM9000A-C3P-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥199,500
BBC-RM9000A-C3PD-XP-M	●		¥204,500
BBC-RM9000A-C3P-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥206,500
BBC-RM9000A-C3PD-W7	●		¥211,500
BBC-RM9000A-C3P-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bi	¥206,500
BBC-RM9000A-C3PD-W7-E	●		¥211,500

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は▶8169ページ(資料ページ)をご覧ください。
※Windows7インストールモデルには標準UPSサービスがございませんので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。

■仕様

システム			
型式	BBC-RM9000A-CEPシリーズ	BBC-RM9000A-P2Pシリーズ	BBC-RM9000A-C3Pシリーズ
CPU	Intel Celeron 2.0GHz 440 (Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)	Intel Pentium Dual-Core 2.93GHz E6500 (Wolfdale/FSB 1066MHz/2MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 (Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)
システムメモリ	1GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様
増設メモリ	空きスロット×3(最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)		空きスロット×2(最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)
HDD	3.5インチ SATA　250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様		
使用部品	シャーシ:PCBC-S400-J01-R(▶8305ページ)、メインボード:PCMB-MAQ461-R(▶8209ページ)		
シャーシFAN	フロント:12cm×1(吸込み) リア:8cm×2(吐出し)		
BIOS	AMI BIOS		
チップセット	Intel Q45		
拡張バススロット数	PCI(32bit)×6、PCI Express(x16)×1		
ウォッチドッグタイマ	256-level		
AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)		
動作環境	温度:0~40℃、湿度:0~85%RH(結露なきこと)		
外形寸法(mm)	482(W)×480(D)×177.5(H)		

ドライブ				
選択モデル		ドライブなし	DVD搭載	DVD/FDD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW	
FDD		—	—	3.5インチ 2モード×1 ※FDDは在庫がなくなり次第、本体色:黒タイプから、**PCFX-404-R**(FDD+カードリーダー:白タイプ▶8425ページ)へ変更となります。
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×4 フロント3.5インチ×3	フロント5.25インチ×3 フロント3.5インチ×3	フロント5.25インチ×3 フロント3.5インチ×2

電源							
520W ATX 電源	入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)				
		DC	24V(専用バッテリーパックに対応)				
	出力		+3.3V	+5V	+12V	−12V	+5Vsb
		最大負荷電流(連続)	20A	24A	30A	0.5A	2.0A
			150W		360W	6W	10W
			合計 390W				
		最大出力電力(連続)	合計 400W				
		最大負荷電流(ピーク)	30A	30A	35A	0.5A	2.5A
			200W		420W	6W	12.5W
			合計 507.5W				
		最大出力電力(ピーク)	合計 520W				
		最小負荷電流	−	−	−	−	−

I/O			
インターフェース		ポート数	ポート仕様
内部オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート
	FDD	1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ
	シリアル	3	RS-232(10pinピンヘッダ)※ ※**PCPU-COMJ**(▶8239ページ)使用で増設可能
	パラレル	1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ) ※**PCMB-LPT**(▶8239ページ)使用で増設可能
	USB	4	USB2.0(10pinピンヘッダ×2)
筐体前面	USB	2	USB2.0タイプA(4pinメス)
PCIブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
IOパネル	シリアル	0	RS-232(D-sub 9pinオス) ※電源通信ケーブルを接続する為ご使用になれません
	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
	USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設する際にはBIOS設定が必要です。

表示機能	
アクセラレータ	チップセット内蔵
ビデオメモリ	256MB(DVMTにより自動的に割当)
最大解像度	2048×1536(1,677万色)
コネクタ形状	HD-15pinメス
VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライバ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN	
ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップ	Intel 82567LM Intel 82563L
ポート	RJ45×2
通信速度	10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド機能		
コントローラチップ		Realtek ACL888
入出力ポート	ラインIN	RCAピンジャック
	ラインOUT	
	マイクIN	
	CEN/LFE OUT	
	サラウンド OUT	
	サイドOUT	
サウンド機能のDisable		可能(BIOS設定)

バッテリ	
使用バッテリ	密閉型鉛蓄電池　12V×2直列
公称バッテリ電圧	24V
定格容量	2.3Ah
内蔵ヒューズ定格	30A　32V
充電時間	約10時間(完全放電~満充電)
バックアップ時間	全負荷約3分

■付属品

①	ドライバ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	鍵	2本
④	3.5インチHDD用5インチベイマウントキット	1個
⑤	UPS管理ソフト&電源通信ケーブル	1式
⑥	電源通信ケーブル	1枚
⑦	OSリカバリディスク	1枚

※Windows7モデルのみ⑤番が付属し、⑥番は付属しません。
※OSなしモデルには⑦番は付属しません。
Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

■関連情報

・PC技術情報:PC内部構造図/注意事項 ➡ 8109~8110ページ
・PC技術情報:ドライバ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル ➡ http://jp.misumi-ec.com/el/
関連情報をご覧ください。