USB・PS/2 KVM

USB・PS/2キーボード・マウス

小型・PS/2混在可能(2/4ポート)

RoHS

PNCSW-CS-82U-R

PNCSW-CS-84U-R

USB 1.1 | PS/2 | バスパワー | CE対応

ココが特長

コンソール・PC側共に、PS/2・USB接続が可能な小型KVMスイッチ。

- 別売りのケーブル(8707ページ)でPCへのPS/2・USB接続を選択できます。
- 裏起動対応の省機能廉価版KVMです。※1

型式	PC接続ポート数	単価 1~9台	10~19台	20台以上
PNCSW-CS-82U-R	2	¥11,000	¥10,300	¥9,900
PNCSW-CS-84U-R	4	¥16,900	¥15,800	¥15,300

Delivery 納期

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

型式		PNCSW-CS-82U-R	PNCSW-CS-84U-R
消費電流		DC5V240mA(最大)	DC5V240mA(最大)
PC接続ポート数		2	4
カスケード接続		不可	
ポート切替方式		セレクトスイッチ、ホットキー、USBマウス	
電源入力方式		バスパワー (別売ACアダプタ)	
コンソール接続コネクタ	キーボード・マウス	USB(Aタイプ)メス×2、ミニDIN6ピン	
	ディスプレイ	HD-15pinメス	
PC接続コネクタ	キーボード・マウス・ディスプレイ	SPHDメス×2	SPHDメス×4
対応OS		WindowsXP/VISTA/7※2、MacOS8.6以降、SunSoraris、Linux	
解像度		2,048×1,536@60Hz(最大)DDC2B準拠	

型式		PNCSW-CS-82U-R	PNCSW-CS-84U-R
スキャンインターバル(秒)		3、5、10、20秒/5秒(デフォルト)	
動作環境	動作	温度:0~50℃、湿度:0~80%(結露なきこと)	
	保存	温度:-20~60℃、湿度:0~80%(結露なきこと)	
材質		スチール	
重量・外形寸法(mm)		540g、140(W)X87(D)X55(H)	770g、210(W)X87(D)X55(H)
付属品		マニュアル、PC接続専用ケーブル(PS/2・USB用1.2m×2本)	マニュアル、PC接続専用ケーブル(PS/2・USB用1.2mX2、1.8mX2)
規格		FCC ClassB、CE	

※1:裏起動(=キーボードエミュレーション機能)-選択されていないポートのコンピューターをエラーなく起動する機能。
※2:Windows98/Me/2000はマイクロソフトのサポートが無くなった為除外しています。

販売:ミスミ/製造元:ATEN

USB Type KVM

USBキーボード・マウス

小型・PS/2混在可能(2/4ポート)

RoHS

PNCSW-CS-1732A-R

USB 1.1 | PS/2 | バスパワー | CE対応

ココが特長

USBハブ機能付きの小型KVMスイッチ

- 2ポートUSBハブ、オーディオ切替機能も備えた、USBキーボード&マウス用の多機能KVMスイッチです。別売のケーブル(8707ページ、8710ページ)でPCへのPS/2での接続ができます。

型式	PC接続ポート数	単価 1~9台	10~19台	20台以上
PNCSW-CS-1732A-R	2	¥13,500	¥12,800	¥12,400
PNCSW-CS-1734A-R	4	¥18,300	¥17,300	¥16,800

Delivery 納期

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ご注意 ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

型式		PNCSW-CS-1732A-R	PNCSW-CS-1734A-R
消費電流		DC5V/300mA(最大)	DC5V/350mA(最大)
PC接続ポート数		2	4
カスケード接続		不可	
ポート切替方法	PC本体	セレクトスイッチ、ホットキー	
	USB機器	セレクトスイッチ、ホットキー ※PC本体切替と独立して切替可能	
電源入力方式		バスパワー	
コンソール接続コネクタ	キーボード・マウス	USB(Aタイプ)メス×2	
	ディスプレイ	HD-15pinメス	
PC接続コネクタ	KVMデータ	HD-15pinメス×2	HD-15pinメス×4
	オーディオ	スピーカ×2、マイク×2	スピーカ×4、マイク×4
USB機器接続コネクタ		USB(Aタイプ)×2	
USB規格		USB1.1規格準拠	
対応OS		WindowsXP/VISTA/7※、MacOS8.6以降、SunSoraris、Linux	

型式		PNCSW-CS-1732A-R	PNCSW-CS-1734A-R
解像度		2,048×1,536(最大)	
スキャンインターバル(秒)		5	
動作環境	動作	温度:5~50℃、湿度:0~80%(結露なきこと)	
	保存	温度:-20~60℃、湿度:0~80%(結露なきこと)	
材質		スチール	
重量・外形寸法(mm)		490g、130(W)x74.5(D)x42(H)	700g、200(W)x74.5(D)x42(H)
付属品		マニュアル(英語) PC接続専用ケーブル(USB用・1.2m×2本) ファームウェアアップグレード用RS-232ケーブル(1本)	マニュアル(英語) PC接続専用ケーブル(USB用・1.2m×2本、1.8m×2本) ファームウェアアップグレード用RS-232ケーブル(1本)
規格		FCC ClassB、CE	

※Windows98/Me/2000はマイクロソフトのサポートが無くなった為除外しています。

販売:ミスミ/製造元:ATEN

KVMオプション

KVMスイッチ~PC本体接続専用ケーブル

USB用

RoHS

型式	全長	商品詳細
CBLCS-USB-R-1.8M	1.8m	8707ページ
CBLCS-USB-R-3M	3m	
CBLCS-USB-R-5M	5m	

PS/2用

RoHS

型式	全長	商品詳細
CBLCS-PS2U-R-1M	1.8m	8710ページ
CBLCS-PS2U-R-3M	3m	
CBLCS-PS2U-R-5M	5m	

KVMスイッチ専用ACアダプタ

型式	商品詳細
PNACA-ATEN2-R	8707ページ