


デジタル GP3000 GP2000対応ハーネス

自由長

RoHS



ココが特長

長さを自由に指定できるケーブルです!

- デジタル製 プログラマブル表示器対応ハーネスを長さ指定するだけで簡単にご注文いただけます。
- ハーネス仕様は詳細ページをご覧ください。



以下に無い型式は標準品では取り扱っておりません。



本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで

翌日出荷品(ASTオーク)は、注文時にASTオーク希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き

本数	基準単価	割引率
1~9本	基準単価	
10~49本		5%
50~99本		10%
100~299本		15%

注文方法
対応ミスミ型式の(長さ)に、ご希望の長さをm単位でご指定ください。
(長さ)は0.2m~50mまで(形状④・⑥・⑨・⑩は15mまで)、0.1m単位でご指定ください。
※型式に「-X-○○○○○○○」(カスタムNo.)が付いている場合は特殊結線・信号名マークチューブ印字となりますので、必ずお付けください。
(カスタムNo.を付けない場合はストレート結線・ピン番号印字となりますので、ご注意ください。)
※RS-232C通信をご利用の場合は15m以内が推奨です。



注文例

型式	指定長(m)	カスタムNo.
NSDU-PD9S-SB-25	5	X - DSP0301

指定長(m)	公差	~0.9	1~4	4.1~50
		+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

形状			
① Dsub25芯オス⇔Dsub9芯メス 	② Dsub9芯オス⇔Y端子チューブ付き 	③ Dsub9芯メス⇔Y端子・チューブ付き 	④ Dsub9芯メス⇔miniDIN6芯オス
⑤ Dsub9芯オス⇔Dsub9芯メス 	⑥ Dsub9芯メス⇔miniDIN8芯オス 	⑦ Dsub25芯オス⇔Dsub25芯オス 	⑧ Dsub25芯オス⇔Y端子・チューブ付き
⑨ Dsub25芯オス⇔miniDIN8芯オス 	⑩ Dsub25芯オス⇔miniDIN6芯オス 	⑪ Dsub25芯オス⇔Dsub9芯オス 	

シリーズ	接続方法	形状	メーカーオプションケーブル型番	対応ミスミハーネス型式	基準単価		詳細
					基本単価	ケーブル単価/m	
00003000	RS-232Cケーブル	①	CA3-CBL232/5M-01	NSDU-PD9S-SB-25-(長さ)-X-DSP0301	¥4,240	¥203	02213 ページ
	RS-422ケーブル	②	CA3-CBL422-01	NSDU-PY-SB-9-(長さ)-X-DSP0302	¥2,050	¥108	
	RS-422ケーブル ※終端抵抗100Ω機器	③	CA3-CBL422/5M-01	NSDU-SY-SB-9-(長さ)-X-DSP0303	¥2,090	¥108	
	三菱: Aシリーズ接続	①	CA3-CBLA-01	NSDU-PD9S-SB-25-(長さ)-X-DSP0304	¥4,240	¥203	
	三菱: Qシリーズ接続	④	CA3-CBLQ-01	NSDU-SMD6-F-9-(長さ)-X-DSP0305	¥4,370	¥90	
	三菱: Qシリーズリンク接続	⑤	CA3-CBLLNKMQ-01	NSDU-PS-SB-9-(長さ)-X-DSP0306	¥2,750	¥108	
	三菱: FXシリーズ接続	⑥	CA3-CBLFX/5M-01 CA3-CBLFX/1M-01	NSDU-SMD8-F-9-(長さ)-X-DSP0307	¥4,790	¥130	
	オムロン: SYSMACリンク接続	⑤	CA3-CBLSYS-01	NSDU-PS-SB-9-(長さ)-X-DSP0308	¥2,750	¥108	
00002000	RS-232Cケーブル	⑦	GP410-IS00-0	NSDJ-PP-SB-25-(長さ)-X-DSP0309	¥4,110	¥203	
	RS-422ケーブル	⑧	GP230-IS11-0	NSDJ-PY-SB-25-(長さ)-X-DSP0310	¥4,450	¥203	
	三菱: FXシリーズ接続	⑨	GP2000-CBLFX/1M-01	NSDJ-PMD8-F-25-(長さ)-X-DSP0311	¥5,070	¥130	
	三菱: Qシリーズ接続	⑩	GP2000-CBLQ/5M-01	NSDJ-PMD6-F-25-(長さ)-X-DSP0313	¥4,650	¥90	
	オムロン: SYSMACリンク接続	⑪	GP2000-CBLSYS/5M-01	NSDJ-PD9P-SB-25-(長さ)-X-DSP0314	¥3,730	¥203	
	2ポートアダプタII RS-422A接続	⑧	GPO70-MDCB11	NSDJ-PY-SB-25-(長さ)-X-DSP0315	¥4,450	¥203	

機器対応
ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス