


ADLINK対応ハーネス

自由長

RoHS

WRPC3-PY-A-100



ココが
特長

ADLINK製I/Oボード対応のハーネスです

- 一覽表でハーネス型番とカスタムNo.が選定出来ます。
- 弊社カタログ掲載のADLINK I/Oボード対応ハーネスです。



ご注意

・WRPC2-PP-A-100.WRPC3-PY-A-100はRoHS対応していません。

2重
シールド ツイスト
ペア



Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~5本	3日目
6本~	都度見積

非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

指定長(m)	~0.5	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

※WRPC3-PY-A-100及びWRPC4-PY-A-100では必須項目です。他商品では設定不要です。



Order
注文例

型式	指定長(m)	カスタムNo.
WRPC3-PY-A-100	1.5	M - 2004036A

型式	指定長(m)	基準単価	
		基本単価	ケーブル単価/m
WRPC1-SS-A-50	0.2~5 長さ指定単位: 0.1m	¥6,092	¥1,292

使用部品

CN1,2:MILソケットコネクタ 圧着タイプ メス ヒロセ電機 HIF3BB-50D-2.54C ○3040ページ	圧着タイプ フード ヒロセ電機 HIF3-50CV71 ○3040ページ	ケーブル AWG28 30V 二重シールド ツイストペア NA28WSH-25P ○4351ページ
---	---	--

型式	指定長(m)	基準単価	
		基本単価	ケーブル単価/m
WRPC2-PP-A-100	1~5 長さ指定単位: 0.1m	¥10,538	¥1,831

使用部品

ハーフピッチコネクタ ミスミオリジナル PCDC-ACL-105100 ○8537ページ	ケーブル AWG28 30V 二重シールド ツイストペア NA28WSH-50P ○4351ページ
---	--

型式	指定長(m)	基準単価	
		基本単価	ケーブル単価/m
WRPC3-PY-A-100	1~5 長さ指定単位: 0.1m	¥11,046	¥1,831

使用部品

ハーフピッチコネクタ ミスミオリジナル PCDC-ACL-105100 ○8537ページ	ケーブル AWG28 30V 二重シールド ツイストペア NA28WSH-50P ○4351ページ	圧着端子 F0.3-3相当品 ○3705ページ	マークチューブ VTUB-**-W相当品 ○6026ページ
---	--	-------------------------------	-------------------------------------

型式	指定長(m)	基準単価	
		基本単価	ケーブル単価/m
WRPC4-PY-A-100	1~2 長さ指定単位: 0.1m	¥7,062	¥1,831






使用部品

ハーフピッチコネクタ 住友スリーエム T01A0-6000EL ○カタログ未掲載品	フード 住友スリーエム T03A0-A200-00 ○カタログ未掲載品	ケーブル AWG28 30V 二重シールド ツイストペア NA28WSH-50P ○4351ページ	圧着端子 F0.3相当品 ○3705ページ	マークチューブ VTUB-**-W相当品 ○6026ページ
--	--	--	-----------------------------	-------------------------------------

型式	指定長(m)	基準単価	
		基本単価	ケーブル単価/m
WRPC5-100	1~5 長さ指定単位: 0.1m	¥10,354	¥1,831

使用部品

CN1:ハーフピッチコネクタ 住友スリーエム T01A0-6000EL ○カタログ未掲載品	CN2,3:MILソケットコネクタ 圧着タイプ メス ヒロセ電機 HIF3BA-50D-2.54R ○3043ページ	ケーブル AWG28 30V 二重シールド ツイストペア NA28WSH-50P ○4351ページ
--	---	--



対応I/Oボード・マークチューブカスタムNo.一覽表

I/Oボード型番	対応ハーネス型式	専用マークチューブカスタムNo.	I/Oボード掲載ページ
PC4-NPMC6045A	WRPC1-SS-A-50	-	掲載なし
PCDC-ACL7122-R		-	○8520
PCDC-PCI7248-R		-	○8518
PCDC-PCI7296-R		-	○8518
PCDC-PCI7432-R	WRPC2-PP-A-100	-	○8518
PCDC-PCI7434-R		-	○8519
PCDC-PCI7396-R		-	○8518
PCDC-PCI7396-R		M-2004036A	○8518
PCDC-PCI7432-R	WRPC3-PY-A-100	M-2004037A	○8518
PCDC-PCI7434-R		M-2004038A	○8519
PCMC-PPAT6404	WRPC4-PY-A-100	M-2004046A	掲載なし
PCMC-PPAT6404	WRPC5-100	-	掲載なし