

汎用樹脂チューブ

マークチューブ印字サービス



**ココが
特長**

マークチューブへの印字サービスです。

- O4031ページ掲載の汎用樹脂チューブVTUBの内径φ3.2mm～φ4.2サイズを印字したサービスです。
- 納品形態はバラカットになっています。
- 同一文字印字100個/パックです。



・印字サービスご利用の場合WOSでの注文はできません。
(印字無しのITUB3.0Mシリーズは注文可能です。)



納期

*印字文字なし(無地)

出荷日

1～9パック	3日目
10パック～	都度見積

*印字文字あり

出荷日

1～9パック	5日目
10パック～	都度見積

*異なる商品の品を同時にご注文頂いた場合についても上記の出荷日を適用させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

仕様

印字指定内容	文字数	チューブ長	文字色	印字指定文字	包装単位
同一文字	1～3文字 (全角) 無地可能	約15mm	黒	0～9 A～Z a～z () /	袋 (100個入り)



1パック 100個入

型式	材質	使用温度 範囲	チューブ		基準単価 1～9パック	スライド単価	
			内径	肉厚		10～29パック	29～99パック
ITUB3.0	軟質PVC	-20℃ ～ +60℃	3.0	0.5	¥510	¥340	¥250
ITUB3.2			3.2				
ITUB3.4			3.4				
ITUB3.6			3.6				
ITUB4.0			4.0				
ITUB4.2			4.2				

印字文字なし(無地)

型式	材質	使用温度 範囲	チューブ		基準単価 1～9パック	スライド単価	
			内径	肉厚		10～29パック	29～99パック
ITUB3.0M	軟質PVC	-20℃ ～ +60℃	3.0	0.5	¥460	¥290	¥200
ITUB3.2M			3.2				
ITUB3.4M			3.4				
ITUB3.6M			3.6				
ITUB4.0M			4.0				
ITUB4.2M			4.2				

*印字文字あり



Order
注文例

型式 — 記入文字
ITUB3.0 — 12A

(最大3文字まで)

*印字文字なし(無地)

型式
ITUB3.0M

ミスミオリジナル 小型フェライトコアのご案内

ミスミオリジナル 小型フェライトコアのご案内

- 右の機器対応ハーネスご購入時に**追加工(詳細O1052ページ)**で指定していただくと選定されたケーブル径に**最適なフェライトコア**をお付けします。
- フェライトコア単品でのご購入も可能です。
- 販売単位は**1個から!** 単品販売は**当日出荷**です!

- ・サーボモーター
- ・ステッピングモーター
- ・ロボシリンダ
- ・単軸ロボット

商品詳細は**O4105ページ**

