GUIDE RAILS

溝付ガイドレール

－V寸基準タイプ（ガイド溝高さ5mm・8mmタイプ）－

RoHS

型　式	M 材質	H 硬度	ガイド溝高さ＝S	V	R
GR5SV	SKS3	53～56HRC	5	(W−2.5)	R≦0.8
GR5MV	HPM2T相当	37～41HRC			
GR8SV	SKS3	53～56HRC	8	(W−4.5)	
GR8MV	HPM2T相当	37～41HRC			

ガイド溝高さ10mm・12mm・15mmタイプとはS寸公差が異なりますので、ご注意ください。

■取付ボルト穴2ヶ所



■取付ボルト穴3ヶ所



■取付ボルト穴4ヶ所



■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1	ω1
12.5	12.5・15・20	8	4.5	5	5
15	15・20・25	9.5	5.5	6	6
20	20	11	6.5	7	9
	25・30	14	9	9	



指示のない角部はC0.5となります。

型　式 Type	W	T 選択	L	ボルト穴数	A	B	C
GR5SV GR5MV	12.5	12.5 15 20	40	2	7.5	—	—
			50 60 70	3			
			80	4		30	50
	15	15 20 25	40 50 60	2	7.5	—	—
			70 80 90 100	3			
GR8SV GR8MV	15	15 20 25	40 50 60	2	7.5	—	—
			70 80 90 100	3			
	20	20 25 30	60 70 80 90	2	10	—	—
			100 110 120	3			

Order 注文例

型　式		T		L
GR5SV15	—	15	—	60

Delivery 出荷日　5 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.47

数　量	1～9	10～19	20～30	表示数量超えは価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	

W	T	￥基準単価　1～9本 L40～90 GR5SV GR8SV	L40～90 GR5MV GR8MV	L100～120 GR5SV GR8SV	L100～120 GR5MV GR8MV
12.5	12.5	3,740	3,560	—	—
	15	3,790	3,670		
	20	3,790	3,670		
15	15	3,790	3,670	5,850	5,210
	20	3,790	3,670	5,940	5,300
	25	3,930	3,760	6,130	5,300
20	20	3,930	3,760	6,130	5,300
	25	4,230	3,820	6,500	5,500
	30	4,330	3,870	6,680	5,590

Example 使用例

ガイド溝の部分でスライドコアの横方向の位置決めを行うことができます。



GUIDE RAILS

両溝付ガイドレール

－フリー指定タイプ－

RoHS

型　式	M 材質	H 硬度
FGTSF2M・FGTSF3M・FGTSF4M	SKS3	53～56HRC
FGTMF2M・FGTMF3M・FGTMF4M	HPM2T相当	37～41HRC

■溝高さSと溝幅Uの設定基準



設定基準
S≦T−(t1＋2)
U≦W/2−(d2/2＋1)

■取付ボルト穴2ヶ所



■取付ボルト穴3ヶ所



■取付ボルト穴4ヶ所



■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1
15	15～20	8	4.5	5
18	15～30	9.5	5.5	6
22・26	20～24	11	6.5	7
	25～40	14	9	9
32・38	25～50	17	11.5	11



指示のない角部はC≦1となります。

型　式 Type	W	T 指定1mm単位	L 指定5mm単位	S 指定1mm単位	U 指定0.5mm単位	ボルト穴ピッチ　指定0.5mm単位 A	B	C	D
FGTSF2M（2穴） FGTSF3M（3穴） FGTSF4M（4穴）（SKS3）	15	15～20	40～100	設定基準を参照の上、指定してください。	設定基準を参照の上、指定してください。	6≦A≦B−10	A＋10≦B≦C−10	B＋10≦C≦D−10	C＋10≦D≦L−6
	18	15～30	40～100			7≦A≦B−11.5	A＋11.5≦B≦C−11.5	D＋11.5≦C≦D−11.5	C＋11.5≦D≦L−7
	22	20～40	40～150			T<25 7.5<A≦B−13	T<25 A＋13≦B≦C−13	T<25 B＋13≦C≦D−13	T<25 C＋13≦D≦L−7.5
FGTMF2M（2穴） FGTMF3M（3穴） FGTMF4M（4穴）（HPM2T相当）	26	20～40	40～150			T≧25 9<A≦B−16	T≧25 A＋16≦B≦C−16	T≧25 B＋16≦C≦D−16	T≧25 C＋16≦D≦L−9
	32	25～50	50～200			10.5≦A≦B−19	A＋19≦B≦C−19	B＋19≦C≦D−19	C＋19≦D≦L−10.5
	38	25～50	50～200						

Order 注文例

型　式		T		L		S		U		A		B		C		D
FGTMF4M 22	—	30	—	145	—	S12	—	U4.0	—	A15.0	—	B40.5	—	C95.0	—	D130.0

Delivery 出荷日

• FGTSF□M　5 日目発送

• FGTMF□M　5 日目発送　ストーク B　300円/1本　P.48

同一サイズ3本以上は一律810円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.47

数　量	1～9	10～19	表示数量超えは価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	

W	T	￥基準単価　1～9本 L40～55 FGTSF	FGTMF	L60～75 FGTSF	FGTMF	L80～95 FGTSF	FGTMF	L100～115 FGTSF	FGTMF	L120～135 FGTSF	FGTMF	L140～150 FGTSF	FGTMF
15	15～20	6,060	5,980	7,050	6,930	7,490	7,330	8,200	8,030	—	—	—	—
18	15～20	6,980	6,870	8,090	7,950	8,640	8,450	9,390	9,180				
	21～30	7,130	6,990	8,280	8,110	8,880	8,700	9,650	9,450				
22	20～30	7,540	7,390	8,720	8,560	9,460	9,250	10,100	9,630	10,940	10,410	11,530	11,000
	31～40	8,080	8,050	8,930	8,790	9,720	9,530	10,580	10,210	11,380	10,930	11,970	11,530
26	20～30	8,470	8,210	9,370	9,010	10,270	9,810	11,060	10,740	11,810	11,450	12,410	12,010
	31～40	8,850	8,440	9,790	9,270	10,580	10,090	11,420	10,990	12,250	11,740	12,890	12,330

W	T	￥基準単価　1～9本 L50～65 FGTSF	FGTMF	L70～85 FGTSF	FGTMF	L90～105 FGTSF	FGTMF	L110～125 FGTSF	FGTMF	L130～145 FGTSF	FGTMF	L150～165 FGTSF	FGTMF	L170～185 FGTSF	FGTMF	L190～200 FGTSF	FGTMF
32	25～30	10,070	9,790	11,050	10,670	12,010	11,540	13,530	12,980	14,510	13,850	15,480	14,740	17,010	16,170	17,750	16,860
	31～40	10,410	10,030	11,470	10,960	12,530	11,900	14,160	13,390	15,220	14,330	16,280	15,280	17,910	16,760	18,740	17,500
	41～50	10,510	10,140	11,670	11,090	12,770	12,050	14,430	13,560	15,550	14,520	16,660	15,100	18,320	17,020	19,190	17,780
38	25～30	10,290	9,950	11,320	10,830	12,180	11,710	13,710	13,140	14,680	14,030	15,670	14,910	17,200	16,350	18,100	17,040
	31～40	10,550	10,160	11,610	11,090	12,670	12,020	14,140	13,520	15,220	14,450	16,280	15,390	17,890	16,880	18,730	17,620
	41～50	10,710	10,210	11,860	11,210	13,010	12,190	14,710	13,730	15,870	14,730	17,020	15,730	18,730	17,270	19,630	18,040