

液晶保護用フィルタ(インチサイズカットタイプ)



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**ココが
特長**

液晶面をがっちりガードしキズや汚れから保護

- 10.4インチ/12.1インチ/15インチ/17インチサイズに合わせてカット済みの液晶保護フィルタ。
 - キズから液晶面を保護。
 - 交換用保護フィルム1枚をお付けした2枚セットで御提供。
- ・キズや汚れが気になりだしたら新品と交換してください。
 ・フィルタを張り合わせる前に下記②の作業を必ず行なってください。
 ・フィルタをはがすときは下記⑤の内容に従って注意して行うようにしてください。
 ・本製品につきましては含有物質の調査、回答、RoHS証明書の発行は行なえません。御了承下さい。

!
ご注意

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

¥

型式	サイズ (インチ)	単 価		
		1~9セット	10~19セット	20セット以上
PCDF-GPC-104-3	10.4	¥4,900	¥4,800	¥4,500
PCDF-GPC-121-3	12.1	¥5,600	¥5,300	¥5,150
PCDF-GPC-150-3	15	¥6,500	¥6,250	¥6,000
PCDF-GPC-170-3	17	¥6,980	¥6,800	¥6,700



Delivery
納期

出荷日

1~5セット	5日目
6セット~	都度見積

非在庫品

仕様


型式	PCDF-GPC-104-3	PCDF-GPC-121-3	PCDF-GPC-150-3	PCDF-GPC-170-3
適合液晶ディスプレイサイズ	10.4インチ	12.1インチ	15インチ	17インチ
外形	横208.2mm×縦156.8mm	横244.1mm×縦182.4mm	横302.3mm×縦227.0mm	横334.1mm×縦268.0mm

取付方法

- ① タッチパネル表面のゴミや汚れを付属の「トレシー」できれいに拭き取ってください。
 ※タッチパネル表面にゴミや汚れがあると、フィルタを貼り合わせた後、ゴミが気泡となって現れたり、タッチパネルが誤入力する恐れがあります。
 ※「トレシー」は洗って繰り返しご使用いただけます。
- ② フィルタの裏面に貼ってある「離けいフィルムA」を、剥がし用シールを用いて剥がします。
 ※フィルタの裏面は粘着面となっております。「離けいフィルムA」を剥がした後、裏面にゴミなどが付着しないようご注意ください。
- ③ フィルタをタッチパネルの上に貼り合わせてください。
 フィルタをきれいに貼り合わせることができない場合は、次の方法で貼り合わせてください。
 1. まずフィルタを軽い力でU字型に持ち、U字の頂点部分とタッチパネルの中央とを貼り合わせます。
 ※このとき、極端にU字の状態にすると、フィルタに折目が付く恐れがあります。ご注意ください。
 2. フィルタから手を離します。フィルタの平らになる力により、自然にフィルタをタッチパネル上にきれいに貼ることができます。
- ④ 付属のヘラを用いて、フィルタとタッチパネルの間に入った気泡を、丁寧にフィルタの端へ押し出してください。
 ※この作業を強い力で行われますと、フィルタにキズが付く恐れがあります。
 ※この作業は、フィルタに貼ってある「離けいフィルムB」を剥がす前に行ってください。
- ⑤ フィルタ表面の「離けいフィルムB」を剥がし用フィルムを用いて剥がしてください。
 フィルタを交換する場合は、市販のガムテープをフィルタのコーナにっつけ、ガムテープを引っ張り、丁寧に剥がしてください。
 作業の際には、タッチパネル表面を傷つけないように十分ご注意ください。

付属品

① 貼り付け用ヘラ	1本
② 表面汚れ拭き用の布(トレシー)	1枚



液晶保護用フィルム(19インチサイズ以下対応 フリーカット)



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**ココが
特長**

自由にサイズ調整可能な吸着方式の液晶保護シート

- 19インチ以下のサイズの液晶ディスプレイに対応。
 - 添付の方眼台紙を使用することで、自由な寸法にカットできます。
- ・本製品につきましては含有物質の調査、回答、RoHS証明書の発行は行なえません。御了承下さい。

!
ご注意

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

¥

型式	単 価		
	1~9枚	10~19枚	20枚以上
PCDF-EF-FL19F	¥3,280	¥2,880	¥2,480



Delivery
納期

出荷日

1~5枚	5日目
6枚~	都度見積

非在庫品

仕様

型式	PCDF-EF-FL19F
重量・外形寸法(mm)	375(W)×302(D)×0.17(H)

付属品

①	ヘラ	1本
②	方眼台紙	1本

ディスプレイ
(12インチ以上)

- 組込み
12インチ
- 組込み
15インチ
- 組込み
17インチ
- デスクトップ
12インチ
- デスクトップ
15インチ
- デスクトップ
17インチ
- デスクトップ
19インチ