

バラ線フード付きタイプ

自由長

RoHS



部材ページ 2224

ハンダ 金メッキ PLC 盤内配線



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

5本まで
翌日出荷 ¥500/本
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。
非在庫品

ココが特長

バラ線で盤内配線らくらく!

- 制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利です。電線はAC用の黄色とDC用の青とさらに多目的に赤、白、黒の計5色を用意。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は2205ページ




- ・芯数H15は高密度タイプです。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン番号印字になります。
- ・バラ線の一部線色変更は「Web設計ハーネスプラス」で対応できます。(※マークチューブのみを除く)詳しくは2420ページ

L(m)	~0.9	1~4	4.1~10
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%



コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	電線タイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	電線単価/m
BHDJ 汎用樹脂フード付 M2.6ショートネジ 日本航空電子工業	PT (オス) ピン番入り マークチューブ付		A 黄色	9	0.2 10 0.1m 毎に 指定可	¥1,857	¥90
				15		¥2,314	¥150
				H15		¥2,414	¥150
				25		¥3,043	¥250
				37		¥4,114	¥370
BHDJL 汎用樹脂フード付 M2.6ロングネジ 日本航空電子工業	ST (メス) ピン番入り マークチューブ付		B 青色	9		¥1,900	¥90
				15		¥2,386	¥150
				H15		¥2,443	¥150
				25		¥3,043	¥250
				37		¥4,286	¥370
BHDJL 汎用樹脂フード付 M2.6ロングネジ 日本航空電子工業	PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		C 白色	9	¥2,086	¥90	
				15	¥2,671	¥150	
				H15	¥2,786	¥150	
				25	¥3,657	¥250	
				37	¥5,029	¥370	
BHDJL 汎用樹脂フード付 #4-40ショートネジ 日本航空電子工業	SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		D 黒色	9	¥2,100	¥90	
				15	¥2,743	¥150	
				H15	¥2,829	¥150	
				25	¥3,657	¥250	
				37	¥5,200	¥370	
BHDJL 汎用樹脂フード付 #4-40ロングネジ 日本航空電子工業	PR (オス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付		E 赤色	9	¥2,086	¥90	
				15	¥2,671	¥150	
				H15	¥2,743	¥150	
				25	¥3,657	¥250	
				37	¥5,029	¥370	
BHDJL 汎用樹脂フード付 #4-40ロングネジ 日本航空電子工業	SR (メス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付		同等品	9	¥2,100	¥90	
				15	¥2,743	¥150	
				H15	¥2,829	¥150	
				25	¥3,657	¥250	
				37	¥5,186	¥370	

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料