

パネル取付けUSBハーネス

RoHS



盤内配線 USB 2.0 中継 PLC

Delivery 納期

ココが特長

盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに便利です

- 一般にPLCで使われているUSB2.0Bタイプオスです。
- 長さは0.5m, 1m, 2mを用意しました。



- ・パネル取付け用ボルトナット、ネジは付属しておりません。
- ・USB2.0の通信特性を確保する場合は、USBケーブル総長を4.5m以下にすることを勧めます。

1本から注文OK!

出荷日

1~20本 **翌日**(当日)

21本~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


外形図

(単位: mm)


参考 パネル寸法



パネル背面より取付の場合



結線図



ケーブル: UL2725 USB2.0
材質: PVC(ケーブル, モールド)



Order 注文例

型式
U09-BF-BM-0.5



型式	指定長	基準単価			
		1~99本	100~199本	200~299本	300本~
U09-BF-BM-0.5	0.5m	¥1,350	¥1,013	¥675	¥661
U09-BF-BM-1	1m	¥1,485	¥1,113	¥742	¥727
U09-BF-BM-2	2m	¥1,755	¥1,314	¥877	¥858

パネルマウントUSBアダプタ

RoHS



中継 PLC

Delivery 納期

ココが特長

盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに便利です

- パネルに取り付け、USBハーネス経由で盤内の制御機器とデータ通信できます。
- 盤の扉を開け閉めする手間を削減できます。
- 標準付属の防塵キャップ付き
- 保守部品として防塵キャップのみ販売



- ・パネル面はAタイプのみになります。**02605ページ**のUSBハーネスと合わせてご利用下さい。
- ・取付ネジは付属されておりませんのでご注意ください。
- ・取付ネジ不要、φ22の丸型パネルマウントUSBもご用意しております。**02603ページ**
- ・ハーネス未接続時は防塵キャップを取付けてください。
- ・USB2.0のHI-SPEEDでのご使用の場合、対応できない場合がございます。

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日**(当日)

21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

M材質・仕上

項目	材料
USBコンタクト	リン青銅
USBシェル	真鍮
モールド	PVC、PE
防塵キャップ	PVC



Order 注文例

型式
U09-AF-AF-B



型式	コネクタタイプ 表⇄裏	基準単価				質量 (g)
		1~9個	10~19個	20~29個	30個~	
U09-AF-AF-B	A(メス)⇄A(メス)	¥850	¥760	¥670	¥580	21.0
U09-AF-BF-B	A(メス)⇄B(メス)	¥850	¥760	¥670	¥580	21.0

保守部品: 防塵キャップ...注) 本体には標準付属しております


仕様

動作環境	温度: 0~50°C 湿度: 40~70%RH(結露なきこと)
------	------------------------------------

型式	対応タイプ	基準単価				質量 (g)
		1~9個	10~19個	20~29個	30個~	
U09-AF-CAP	U09-AF-AF-B U09-AF-BF-B	¥120	¥100	¥80	¥60	1.0



外形図

(単位: mm)



パネルカット寸法図

結線図



USB
ハーネス

GP-IB
ハーネス
(IEEE 488)

PC周辺
ハーネス