

バナナプラグハーネス、ピンプラグハーネス、ワニロクリップハーネス

コネクタ
ハーネス

同軸
ハーネス

同軸コネクタ
変換ハーネス

BNC
コネクタハーネス

SMA・SMB
コネクタハーネス

高周波同軸
コネクタハーネス

低周波計測用
ハーネス

2012.9
2013.8

2334

4mmバナナプラグハーネス

RoHS



ココが
特長

4mmバナナプラグに電線を取り付けています

●O3737ページの4mmバナナソケットとの接続が可能です。

使用電線 : UL1007 AWG20
使用プラグ : TJ-560-** (O3737ページ)
製品定格 : AC30V / 3A

ニッケル
メッキ



Delivery
納期

1セットから注文OK!

出荷日

1~10セット 3日目出荷

11セット~ 都度見積



ストックA 翌日出荷

5セットまで ¥500/本

非在庫品

1セット
同色5本入り




Order
注文例

型式	全長(m)
MTJ56S-RE	3

型式	プラグ電線色	タイプ	全長 (m)			
			0.5	1	2	3
MTJ56S-RE	赤	 全長 4mmバナナプラグ片端付	¥1,042	¥1,071	¥1,245	¥1,380
MTJ56S-BK	黒					
MTJ56S-WH	白					
MTJ56S-GR	緑					
MTJ56S-BE	青					
MTJ56S-YE	黄	 全長 4mmバナナプラグ両端付	¥1,782	¥1,809	¥1,985	¥2,120
MTJ56W-RE	赤					
MTJ56W-BK	黒					
MTJ56W-WH	白					
MTJ56W-GR	緑					
MTJ56W-BE	青					
MTJ56W-YE	黄					

2mmピンプラグハーネス

RoHS



ココが
特長

2mmピンプラグに電線を取り付けています

●O3740ページの2mmピンソケット(TJ-1-1-**)との接続が可能です。

使用電線 : UL1007 AWG20
使用プラグ : TJ-2-P-* (O3740ページ)
製品定格 : AC30V / 3A

ニッケル
メッキ



Delivery
納期

1セットから注文OK!

出荷日

1~10セット 3日目出荷

11セット~ 都度見積



ストックA 翌日出荷

5セットまで ¥500/本

非在庫品

1セット
同色5本入り



Order
注文例

型式	全長(m)
MTJ1S-RE	3

型式	プラグ電線色	タイプ	全長 (m)			
			0.5	1	2	3
MTJ1S-RE	赤	 全長 2mmピンプラグ片端付	¥945	¥970	¥1,160	¥1,307
MTJ1S-BK	黒					
MTJ1S-WH	白					
MTJ1S-GR	緑					
MTJ1S-BE	青					
MTJ1S-YE	黄	 全長 2mmピンプラグ両端付	¥1,552	¥1,583	¥1,772	¥1,918
MTJ1W-RE	赤					
MTJ1W-BK	黒					
MTJ1W-WH	白					
MTJ1W-GR	緑					
MTJ1W-BE	青					
MTJ1W-YE	黄					

ワニロクリップハーネス(1A)

RoHS



ココが
特長

ワニロクリップに電線を取り付けています

●ワニロクリップは1A対応となります。

使用電線 : UL1007 AWG24
使用クリップ : MJ-*** (シヤマ電器) ※カタログ未掲載商品です。
製品定格 : AC125V / 1A

ニッケル
メッキ



Delivery
納期

1セットから注文OK!

出荷日

1~10セット 3日目出荷

11セット~ 都度見積



ストックA 翌日出荷

5セットまで ¥500/本

非在庫品

1セット
同色5本入り



Order
注文例

型式	全長(m)
MCR1S-RE	3

型式	プラグ電線色	タイプ	全長 (m)			
			0.5	1	2	3
MCR1S-RE	赤	 全長 ワニロクリップ片端付	¥789	¥949	¥1,085	¥1,225
MCR1S-BK	黒					
MCR1S-WH	白					
MCR1S-GR	緑					
MCR1S-BE	青					
MCR1S-YE	黄	 全長 ワニロクリップ両端付	¥1,370	¥1,390	¥1,582	¥1,720
MCR1W-RE	赤					
MCR1W-BK	黒					
MCR1W-WH	白					
MCR1W-GR	緑					
MCR1W-BE	青					
MCR1W-YE	黄					