


固定長(PSE)



片側切り落としタイププラグ

RoHS
12A-125V



(単位: mm)

ココが特長 定格12A-125Vの平型2芯電源コード



電安法
PSE

Delivery
納期

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)
11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	(PSE)E JET
定格	12A-125V
プラグタイプ	平型2P(A TYPE)
ケーブル材質	耐熱性ポリエチレンコード
芯数	2芯
形状	平型
ケーブル型式	EM-CCTFK/2×1.25mm ^φ

Order
注文例

型式
EM2P-E12A-2

¥

型式	全長	基準単価 1~49本	スライド単価 50~149本	150本~
EM2P-E12A-2	2m	¥610	¥557	¥522
EM2P-E12A-3	3m	¥810	¥740	¥696

片側切り落としタイププラグ



RoHS
7A-125V



12A-125V

(単位: mm)

ココが特長 定格7/12A-125Vロープライス2芯コード



電安法
PSE

Delivery
納期

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)
11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	(PSE)E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル材質	キャブタイヤコード
芯数	2芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/2×0.75mm ^φ (7A) VCTF/2×1.25mm ^φ (12A)

Order
注文例

型式
2MV-2

¥

型式	全長	電流	基準単価 1~49本	スライド単価 50~299本	300本~
2MV-2	2m	7A	¥357	¥339	¥174
2MV-3	3m	7A	¥452	¥426	¥348
2MV-5	5m	7A	¥679	¥644	¥522
2VC-2	2m	12A	¥466	¥396	¥373
2VC-3	3m	12A	¥732	¥622	¥586

片側切り落としタイププラグ(アース付き)



RoHS
7A-125V



Y端子引出線: 100mm
Y端子寸法: φ5.2

(単位: mm)

ココが特長 定格7A-125V、PSE対応・アース線付



電安法
PSE

Delivery
納期

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)
11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	(PSE)E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アース線(A TYPE)
ケーブル材質	キャブタイヤコード
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3×0.75mm ^φ

Order
注文例


型式
2MA-3

¥

型式	全長	基準単価 1~49本	スライド単価 50~149本	150本~
2MA-3	3m	¥513	¥487	¥435
2MA-5	5m	¥722	¥687	¥610

片側切り落としタイププラグ(アース付き)



RoHS
7A-125V



*端子は付いていません。

(単位: mm)

ココが特長 定格7A-125V、アース線付耐熱性コード使用



電安法
PSE

Delivery
納期

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)
11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	(PSE)E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アース線(A TYPE)
ケーブル材質	耐熱性ポリエチレンコード
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	EM-CCTF/3×0.75mm ^φ

Order
注文例

型式
EM2PAN-2

¥

型式	全長	基準単価 1~29本	スライド単価 30~79本	80本~
EM2PAN-2	2m	¥1,480	¥1,305	¥1,131
EM2PAN-3	3m	¥2,000	¥1,827	¥1,480
EM2PAN-5	5m	¥2,784	¥2,523	¥2,088

*各国の安全規格は▶2835ページ *各国のプラグ形状は▶2936ページ

OAコード
コンセント

ACコード

ACコード

OAタップ

コンセント