

**固定長(VDE)**

片側切り落してタイププラグ

10A-250V




(単位: mm)

**ココが特長** 定格10A-250VのVDE・CEE7プラグコード



・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

プラグ形状



(単位: mm)

ケーブル断面



(単位: mm)

VDE



Delivery  
納期

**出荷日**

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	ドイツ
適合規格No.(プラグ)	CEE Publication7 IEC60884-1
定格	10A-250V
プラグタイプ	CEE7(S TYPE)
ケーブル材質	ビニルコード
ケーブル型式	H05VV-F/3×1.0mm <sup>2</sup>

\*取得規格: VDE, SEV, KEMA, SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMKO, OVE



Order  
注文例


型式	CEE3P-E-3
----	-----------



型式	全長	基準単価	スライド単価
CEE3P-E-3	3m	¥1,320	¥1,122 ¥1,056
CEE3P-E-5	5m	¥2,420	¥2,060 ¥1,940

片側切り落してタイププラグ

RoHS  
10A-250V




(単位: mm)

**ココが特長** 定格10A-250VのVDE・フード付プラグコード



・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

プラグ形状



(単位: mm)

ケーブル断面



(単位: mm)

VDE



Delivery  
納期

**出荷日**

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	ドイツ
適合規格No.	N13395 VDE/N13395
定格	10A-250V
プラグタイプ	IEC60320(旧IEC320)
ケーブル型式	H05VV-F/3×0.75mm <sup>2</sup>



Order  
注文例

型式	CESTP-1.8
----	-----------



型式	全長	基準単価	スライド単価
CESTP-1.8	1.8m	¥370	¥350 ¥330

片側切り落してタイプソケット

RoHS  
10A-250V




(単位: mm)

**ココが特長** 定格10A-250V、VDE規格・ソケットタイプ




・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

プラグ形状



(単位: mm)

ケーブル断面



(単位: mm)

VDE



Delivery  
納期

**出荷日**

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	ドイツ
適合規格	VDE N18515
定格	10A-250V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル型式	H05VV-F3G×1.0 mm <sup>2</sup>



Order  
注文例


型式	MCESTS-2*
----	-----------



型式	全長	基準単価	スライド単価
MCESTS-2	2m	¥290	¥260 ¥230
MCESTS-3	3m	¥420	¥380 ¥340

片側切り落してタイプソケット

RoHS  
10A-250V




(単位: mm)

**ココが特長** 定格10A-250VのVDE・C13ソケット使用




・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

ソケット形状



(単位: mm)

ケーブル断面



(単位: mm)

VDE



Delivery  
納期

**出荷日**

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	ドイツ
定格	10A-250V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル材質	ビニルコード
ケーブル型式	H05VV-F/3×1.0mm <sup>2</sup>



Order  
注文例

型式	EE-CESS-3
----	-----------



型式	全長	基準単価	スライド単価
EE-CESS-3	3m	¥1,540	¥1,310 ¥1,230
EE-CESS-5	5m	¥1,975	¥1,678 ¥1,580

\*各国の安全規格は▶2835ページ \*各国のプラグ形状は▶2936ページ