

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

圧接バネロックタイプ(オス)

RoHS



オス  
57F-30360-20S

圧接 金メッキ 信号用 プリント 盤内配線 2D CAD

Delivery 納期

**ココが  
特長**

工数削減、一括圧接バネロックオスコネクタ

●一括圧接にて電線接続が行えるオールプラスチック製のオスコネクタです。

**!**  
ご注意

- ・ネジロック式のものとは結合できません。(ロック方式が違うため)
- ・結線は圧接式ですので、専用圧接工具またはミスミ取扱いの簡易圧接工具(06307ページ)をご使用ください。
- ・なお、ミスミ取扱簡易工具で結線をした場合は、圧接後十分な確認を行ってからご使用ください。

**1個から注文OK!**

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**  
11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order 注文例

型式  
57F-30140-20S

外形図 ◆プラグ(オス)

(単位: mm)



芯数	A	B	C	D	E
14	37.82	28.60	12.954	23.2	25.1
24	48.64	39.40	23.749	36.3	38.2
36	61.62	52.20	36.703	51.5	53.4
50	76.74	67.22	51.816	68.5	70.4



型式	芯数	基準単価		重量 g
		1~9個	10~29個	
57F-30140-20S	14	¥554	¥491	7.0
57F-30240-20S	24	¥663	¥583	10.5
57F-30360-20S	36	¥732	¥652	14.4
57F-30500-20S	50	¥821	¥727	18.7

圧接バネロックタイプ(メス)

RoHS



メス  
57F-40360-20S

圧接 金メッキ 信号用 プリント 盤内配線 2D CAD

Delivery 納期

**ココが  
特長**

工数削減、一括圧接バネロックメスコネクタ

●一括圧接にて電線接続が行えるオールプラスチック製のメスコネクタです。中継用、パネルマウント用と両方に使い分けられます。

**!**  
ご注意

- ・ネジロック式のものとは結合できません。(ロック方式が違うため)
- ・結線は圧接式ですので、メーカー指定の専用圧接工具またはミスミ取扱いの簡易圧接工具(06307ページ)をご使用ください。
- ・なお、ミスミ取扱簡易工具で結線をした場合は、圧接後十分な確認を行ってからご使用ください。

**1個から注文OK!**

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**  
11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order 注文例

型式  
57F-40140-20S


外形図 ◆ソケット(メス)

(単位: mm)




●パネルカット寸法図

(パネル前面より取り付け時)



(パネル後面より取り付け時)



※取付は固定用  
パネルを一度取  
りはすしてから  
行ってください。  
パネル厚は  
1.6mm以下

パネル取付用ネジはM3×0.5  
(コネクタには付属していません)

芯数	A	B	C	D	E	F	G(注2)	
							ステンレシリフなし	ステンレシリフあり
14	44.00	36.00	25.2	12.954	23.2	35.30	23.7	25.6
24	54.78	46.78	36.1	23.749	36.3	46.08	36.8	38.7
36	67.74	59.74	48.9	36.703	51.5	59.04	52.0	53.9
50	82.85	74.85	64.0	51.816	68.5	74.15	69.0	70.9

(注1) 50芯のプラスチックストレインリフ使用の場合はM3×0.5ネジのタップ加工をしてください。  
(注2) ストレインリフなしの時にステンレシリフありの寸法で加工しても使用はできます。



型式	芯数	基準単価		重量 g
		1~9個	10~29個	
57F-40140-20S	14	¥584	¥525	9.6
57F-40240-20S	24	¥693	¥619	13.0
57F-40360-20S	36	¥762	¥667	16.8
57F-40500-20S	50	¥861	¥751	21.2

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ