

1レバー式台座(パネル取付用)

RoHS



IP65 2D CAD 盤間接続 レバーロック CE対応



ココが
特長

ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型
防水1レバー台座

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型のパネル台座です。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- 相手側コネクタとの着脱を一本のレバー操作で行えるため、装着や取り外しが簡単に行えます。
- フード全体がアルミダイキャストでできているため、強度に優れております。



・結合相手は1レバー方式のケーブル取付型フードになります。

ご注意

出荷日

1~19個 翌日(当日)

20個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

組み合わせ表


型式	適合フードタイプ	台座タイプ	適合コネクタ芯数				
			E型(ネジ式)	E型(圧着式)	A型	D型	DD型
M1DP-06-06B	E型	ふた無し	6	6	-	-	24
M1DP-10-10B			10	10	-	-	42
M1DP-16-16B			16	16	-	-	72
M1DP-24-24B			24	24	-	-	-
M1DPF-06-06B	E型	ふた付き	6	6	-	-	24
M1DPF-10-10B			10	10	-	-	42
M1DPF-16-16B			16	16	-	-	72
M1DPF-24-24B			24	24	-	-	-
M1DPP-03-03A	A型	-	-	-	-	7	-
M1DPA-03-03A			-	-	3	-	-
M1DPA-03-10A			-	-	10	15	-
M1DPA-03-16A			-	-	16	25	-

外形図


■E型




■E型(ふた付)



■A型



■A型



型式	レバータイプ	サイズ	a	b	h	e	p	q	r	t	パネル開口寸法 f×g	重量(g)
M1DP-06-06B	レバー	6B	80	46	28	24	70	32	4.5	4	48×35	100
M1DP-10-10B		10B	93	46	28	33	83	32	4.5	4	60×35	130
M1DP-16-16B		16B	113.5	46	28	33	103.5	32	4.5	4	82×35	145
M1DP-24-24B		24B	140	46	28	33	130	32	4.5	4	108×32	170

型式	レバータイプ	サイズ	a	b	h	d	e	f	p	q	r	t	パネル開口寸法 f×g	重量(g)
M1DPF-06-06B	レバー	6B	80	46	28	27	24	72	70	32	4.5	4	48×35	155
M1DPF-10-10B		10B	93	46	28	27	33	72	83	32	4.5	4	60×35	195
M1DPF-16-16B		16B	113.5	46	28	27	33	72	103.5	32	4.5	4	82×35	220
M1DPF-24-24B		24B	140	46	28	27	33	72	130	32	4.5	4	108×35	260

型式	パネル開口	ハウジング材質	重量(g)
M1DPP-03-03A	22×22	PA	10
M1DPA-03-03A		ADC	24

型式	a	b	h	e	p	q	r	t	パネル開口 f×g	重量(g)
M1DPA-03-10A	81	33	26	23	70	17.5	3.4	3.6	57×24	65
M1DPA-03-16A	96	33	26	23	86	17.5	3.4	3.6	73×24	75



型式	適合フードタイプ	標準単価		スライド単価
		1~4個	5~29個	30個~
M1DP-06-06B	E型	¥1,224	¥1,162	¥1,101
M1DP-10-10B		¥1,912	¥1,816	¥1,720
M1DP-16-16B		¥1,992	¥1,892	¥1,792
M1DP-24-24B		¥2,064	¥1,960	¥1,857
M1DPF-06-06B	E型 (ふた付き)	¥1,816	¥1,725	¥1,634
M1DPF-10-10B		¥2,336	¥2,219	¥2,102
M1DPF-16-16B		¥2,400	¥2,280	¥2,160
M1DPF-24-24B		¥2,480	¥2,356	¥2,232
M1DPP-03-03A	A型	¥403	¥375	¥351
M1DPA-03-03A		¥546	¥508	¥475
M1DPA-03-10A		¥1,243	¥1,156	¥1,082
M1DPA-03-16A		¥1,774	¥1,649	¥1,543



Order
注文例

型式
M1DP-06-06B

コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284

ハーフピッチコネクタ

PCR

ハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミスミ防水コネクタ

Hand防水コネクタ