


**絶縁カバー付ターミナル**

φ2mm  
 セーフティケーブル



仕様

使用ケーブル	PVCO.75mm
定格電圧	AC1000V以下
定格電流	15A以下
接触抵抗	0.8mΩ以下
使用温度範囲	-10℃~+70℃
全長	1m(コネクタ先端からの間隔)
重量	32g

**ココが特長**

**先端形状2mmタイプのブローブ**

●直径2mmのブローブに電線をつけたハーネス品です。UL規格やCEマーキングに対応しております。またソケット側はφ4mmセーフティケーブルプラグです。

**Order注文例**

型式	66-9614-100-21
----	----------------

**¥**

型式	色	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個	スライド単価 80~99個
66-9614-100-21	黒	¥1,472	¥1,035	¥874
66-9614-100-22	赤	¥1,472	¥1,035	¥874



**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

セーフティプラグハーネス(絶縁部カバタイプ)



RoHS



**ココが特長**

**後部にソケットを追加した絶縁プラグハーネス**

- φ4mmバナナプラグに絶縁カバーを付けたもので、セーフティ型専用のソケット(03646ページ)に差し込みます。
- プラグの後部は別のプラグ(非セーフティ型可)をもう1つ差し込めるような構造になっています。
- ターミナルがケーブルの両端についている製品です。
- ・この製品は絶縁カバーがあるため一般のソケットには入りません。
- ・結合相手は03736ページをご確認下さい。
- ・全長とはコネクタの結合面から結合面までの長さになります。

**ご注意**

**¥**

型式	色	全長	基準単価 1~29本	スライド単価 30~79本	スライド単価 80~99本
28-0124-100-20	緑/黄	1m	¥1,702	¥1,208	¥1,135
28-0124-100-22	赤	1m	¥1,702	¥1,208	¥1,135
28-0124-100-21	黒	1m	¥1,702	¥1,208	¥1,135
28-0124-200-20	緑/黄	2m	¥1,886	¥1,553	¥1,459
28-0124-200-22	赤	2m	¥1,886	¥1,553	¥1,459
28-0124-200-21	黒	2m	¥1,886	¥1,553	¥1,459



**1本から注文OK!**


**出荷日**

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

セーフティプラグハーネス(絶縁部カバタイプ)



RoHS



**ココが特長**

**絶縁部スライド式プラグのため、未使用時の絶縁可能**

- φ4mmバナナプラグに絶縁カバーを付けたものですが、内部にバナが入っているため絶縁部を押すと中にもくることがあります。従ってセーフティ型ではない一般ソケットにも差すことができ、使い分けが可能ですが。
- ターミナルが両端付きのケーブル製品です。
- ・絶縁カバーが動くため導電部が露出します。
- ・感電にはご注意ください。
- ・全長とはコネクタの結合面から結合面までの長さになります。
- ・結合相手は03736ページをご確認下さい。

**ご注意**

**¥**

型式	色	全長	基準単価 1~29本	スライド単価 30~79本	スライド単価 80~99本
49-0115-0	黄/緑	1m	¥1,840	¥1,495	¥1,265
49-0115-1	赤	1m	¥1,840	¥1,495	¥1,265
49-0115-4	黒	1m	¥1,840	¥1,495	¥1,265
49-0117-0	黄/緑	2m	¥2,013	¥1,725	¥1,495
49-0117-1	赤	2m	¥2,013	¥1,725	¥1,495
49-0117-4	黒	2m	¥2,013	¥1,725	¥1,495



**1本から注文OK!**


**出荷日**

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

セーフティプラグφ4mmバナナプラグ



RoHS



**ココが特長**

**先端形状をφ4mmバナナプラグに変換できるアダプタ**

- セーフティプラグを差し込んで従来型のφ4mmソケットに結合できるように変換させるアダプタです。
- セーフティプラグは外側の絶縁用リングがあるため従来型のφ4mmソケットには挿すことができません。このアダプタを使うことにより絶縁用スリーブがない状態になりますので従来型のものにも挿せるようになります。
- 適合セーフティオスコネクタ:  
28-0124-\*00-2\*(03745ページ)

**¥**

型式	色	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個	スライド単価 80~99個
22-5163-1	赤	¥265	¥207	¥194
22-5163-4	黒	¥265	¥207	¥194



**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

**ご注意**

・この商品はEN規格は取得していません。よってCE対応品でもありません。

Order注文例

型式	22-5163-1
----	-----------