

1レバー式台座(中継固定用)

RoHS



IP65 2D CAD 盤間接続 レバーロック CE対応



ココが特長

ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水1レバー式中継用台座

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型の中継用台座です。
- 大手コネクタメーカーと完全互換! しかも20%コストダウン!
- フード全体がアルミダイキャストでできているため、強度にすぐれております。



- ・ 結合相手は1レバー方式のケーブル取付型フードになります。
- ・ 防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。
- ・ 不要なケーブル引出し口をふさぐにはブランクキャップをご使用下さい。
○3107ページ参照
- ・ ケーブルクランプ、ブランクキャップは「Mネジ」となります。
○3107ページを参照ください。

出荷日

1~19個 翌日(当日)

20個~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

組み合わせ表

| 型式 | 適合フードタイプ | 適合コネクタ芯数 | | | | | |
|--------------|----------|----------|-----|----|----|----|-----|
| | | E型 | EE型 | A型 | Q型 | D型 | DD型 |
| M1DC-06-06BT | E型 | 6 | 10 | - | - | - | 24 |
| M1DC-10-10BT | | 10 | 18 | - | - | - | 42 |
| M1DC-10-10BK | | 10 | 18 | - | - | - | 42 |
| M1DC-16-16BT | | 16 | 32 | - | - | 40 | 72 |
| M1DC-16-16BK | | 16 | 32 | - | - | 40 | 72 |
| M1DC-24-24BT | | 24 | 46 | - | - | 64 | 108 |
| M1DC-24-24BK | | 24 | 46 | - | - | 64 | 108 |

外形図



| | 型式 | レバータイプ | Mねじ | サイズ | a | b | c | h | e | p | q | 重量(g) |
|-----|--------------|--------|-----|-----|-----|----|------|----|----|-----|----|-------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 低背形 | M1DC-06-06BT | 1レバー | M20 | 6B | 82 | 52 | 18 | 57 | 22 | 70 | 40 | 200 |
| | M1DC-10-10BT | | M20 | 10B | 94 | 52 | 18 | 58 | 30 | 82 | 40 | 260 |
| | M1DC-16-16BT | | M25 | 16B | 117 | 57 | 21.5 | 63 | 28 | 105 | 45 | 310 |
| | M1DC-24-24BT | | M25 | 24B | 144 | 57 | 21.5 | 63 | 28 | 132 | 45 | 370 |
| 高背形 | M1DC-10-10BK | 1レバー | M32 | 10B | 94 | 57 | 30 | 81 | 28 | 82 | 45 | 370 |
| | M1DC-16-16BK | | M32 | 16B | 117 | 57 | 30 | 81 | 28 | 105 | 45 | 430 |
| | M1DC-24-24BK | | M32 | 24B | 144 | 57 | 30 | 81 | 28 | 132 | 45 | 490 |



| 型式 | 適合フードタイプ | 基準単価 | スライド単価 | |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| | | 1~4個 | 5~29個 | 30個~ |
| M1DC-06-06BT | E型 | ¥1,730 | ¥1,643 | ¥1,557 |
| M1DC-10-10BT | | ¥1,864 | ¥1,770 | ¥1,677 |
| M1DC-10-10BK | | ¥4,712 | ¥4,476 | ¥4,240 |
| M1DC-16-16BT | | ¥2,056 | ¥1,953 | ¥1,850 |
| M1DC-16-16BK | | ¥4,968 | ¥4,719 | ¥4,471 |
| M1DC-24-24BT | | ¥2,088 | ¥1,983 | ¥1,879 |
| M1DC-24-24BK | | ¥5,752 | ¥5,464 | ¥5,176 |

結合例



ストレート型フードとの結合写真

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284
 ハーフピッチコネクタ

PCR
 ハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy duty
 コネクタ

ミスミ防水
 コネクタ

Han防水
 コネクタ