

# Power Clamp Wiremount Socket(CC-Link) CC-Linkワンタッチコネクタ

## パネル取付用プラグコネクタ

RoHS



CC-Link 圧接 ワンタッチ専用工具金メッキ中継信号用電源用



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### ココが特長 省工数を実現! CC-Link標準コネクタ

- プラグ・ソケットコネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
- ソケットコネクタとの嵌合で、ラッチストッパにより、確実な嵌合保持
- ワンタッチロック方式によるパネル取付用で、確実な固定とメンテナンス時の脱着が可能



パネル厚(mm)	DIM. A(mm)
1.0 及び 1.2	32.8
1.4 及び 1.6	33.2
1.8 及び 2.0	33.6

⚠ ご注意  
・ご使用の電線規格サイズをお確かめの上商品をお選び下さい。  
・組み合わせ相手は③3407ページをご参照下さい。  
・CC-Link用ケーブルは④4737ページをご参照下さい。



Order 注文例

型式  
CCL-35805-6000-BPM-GF



型式	極数	カバー色	適合電線サイズ		用途	誤挿入防止キータイプ	基準単価	スライド単価			
			断面積(mm <sup>2</sup> )	AWG				絶縁被覆外径(φmm)	1~4個	5~29個	30~99個
CCL-35805-6000-BPM-GF	5	赤	0.5	20	2.2~3.0	信号用	B	¥468	¥371	¥351	¥312
CCL-35805-6080-AP0-GF		灰	0.75	18	2.2~3.0	電源用	A	¥486	¥385	¥365	¥324
CCL-35805-6180-AP0-GF		青	0.75	18	2.0~2.3	電源用	A	¥486	¥385	¥365	¥324
CCL-35805-6200-AP0-GF		黄	0.5	20	1.6~2.0	電源用	A	¥486	¥385	¥365	¥324

## オンラインコネクタ

RoHS



CC-Link 金メッキ ワンタッチロック



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### ココが特長 信号線のループを確保したまま、I/O機器の交換可能

- 5極のソケットコネクタを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能
- ボードマウントヘッダーに挿入し、ソケットコネクタとの電気的接続が可能
- オンライン状態でCC-Linkのネットワークシステムのユニット接続や切り離しが可能(③3407ページ)



Order 注文例


型式  
CCL-35720-L200-A00-AK



型式	形状	極数	用途	誤挿入防止キータイプ	基準単価	スライド単価		
						1~4個	5~29個	30~99個
CCL-35720-L200-B00-AK	H型	20	信号用	B	¥738	¥584	¥554	¥492
CCL-35720-L200-A00-AK			電源用	A	¥738	¥584	¥554	¥492
CCL-35715-L010-B00-AK	T型	15	信号用	B	¥683	¥541	¥512	¥455
CCL-35715-L010-A00-AK			電源用	A	¥683	¥541	¥512	¥455

## 終端抵抗コネクタ

RoHS



### ココが特長 ワンタッチ着脱可能。確実な終端抵抗コネクタ

- 抵抗器を内蔵したコンパクトな設計
- テスタープローブによる通信確認が可能
- ワンタッチロック機構により、片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供



・誤挿入防止キー-Bタイプのみとなります。  
・ケーブルとの結線はできません。

CC-Link 金メッキ ワンタッチロック



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 共通仕様

抵抗器	MOS 1/2W 110Ω
プローブ	φ2.0mm Max
電圧	AC/DC 7V MAX
電力	1/2W
使用温度範囲	-20℃~+70℃



Order 注文例

型式  
CCL-35T05-6M00-B0M-GF

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~99個	100個~
CCL-35T05-6M00-B0M-GF	¥1,046	¥906	¥800	

コネクタ

ナインコネクタ

e-CON

CC-Link ワンタッチコネクタ

オリジナル圧着ツール

ダイナミック

コマmercial・メーテンロック

ミニユニバーサル・メーテンロック

ユニバーサル・メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・5559/5557

CB01/CL07 防水コネクタ

DeviceNet用コネクタ

その他樹脂製コネクタ

2012.9

2013.8

3410