角度のついた場所や曲面の磨きに

OIL TREATED STONES／STICK FILES

オイルストーン／異形状　スティック砥石

SDOSAP パック
（A砥粒オイルストーン・粒度#300）
SDOSIP
（インディアオイルストーン・粒度#220）

SWASC（WA砥粒） パック

■結合度　I　■硬度　中
■結合剤　V（ビトリファイド）



型番	形状（選択）	全長 L	W	パック入数	¥単価 1～4パック 1（四角）2（三角）	¥単価 1～4パック 3（丸）
SDOSAP	1（□四角）2（△三角）3（○丸）	100	3.2	10	6,290	7,690
			4.5		4,770	6,210
			6.4		4,140	5,400
			8		5,850	7,740
			9.5		5,060	6,640
			13	5	3,150	3,840
			16		3,320	4,830
SDOSIP	1（□四角）2（△三角）3（○丸）	100	3.2	10	5,040	6,570
			4.5		5,400	7,200
			6.4		6,210	8,460
			8		7,920	9,810
			9.5		8,730	11,610
			13	5	6,120	7,920
			16		9,450	13,770

型番	形状（選択）	全長 L	W	粒度（#）（選択）	パック入数	¥単価 1～4パック 2（三角）	¥単価 1～4パック 3（丸）
SWASC	2（△三角）3（○丸）	100	4	320　400	5	3,330	4,280
				600		3,540	4,580
				800		3,960	5,110
				1000		4,380	5,530
			6	320　400		2,400	3,650
				600		2,610	3,860
				800		2,920	4,380
				1000		3,130	4,790
			9	320　400		3,330	4,280
				600		3,540	4,580
				800		3,960	5,110
				1000		4,380	5,530

Order 注文例

SDOSAP － 2 － 100 － 8
型番　形状　全長（L）　幅（W）

SWASC － 2 － 100 － 4 － 800
型番　形状　全長（L）　幅（W）　粒度（#）

Delivery 出荷日　在庫品　P.12
ご希望によりPM5：00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切捨て）

数　量	1～4	5～9	10～19	20～29	30～
値引率	価格表	2%	4%	6%	お見積り

ココが特長！

●SDOSAP（A砥粒オイルストーン）
アランダム砥粒を原料とし、高熱処理により結合製作した砥石でその用途は、刃物研磨・部品研磨等広範囲に使用できます。
●SDOSIP（インディアオイルストーン）
アランダム砥粒を原料とし、高熱処理により結合製作し、更にオイルを含浸させた砥石で、スムーズな切れ味を持ち刃物研磨・部品研磨等に最適です。
●SWASC（WA砥粒）
スティック砥石の異形状。磨きに適するため、鏡面仕上の前工程に最適です。

オイルストーンを上回る硬度を持つ天然石で研削力がパワーアップ

ARKANSAS STONES

アルカンサス砥石

●平形

DOSAL

天然石のため、多少のばらつきがあります。

■粒　度　#6000程度
■硬　度　天然石のため表示はできませんがインディアオイルストーン（P.1037）よりも硬い砥石です。

型番	全長 L	幅 W	厚さ T	¥単価 1～9本	¥単価 10本～
DOSAL	50	25	6	2,090	1,950
	75	25	6	3,460	3,220
	75	25	9.5	5,420	5,030
	100	25	6	4,680	4,340
	100	25	13	6,950	6,440
	150	50	25	37,640	34,940
	200	50	25	54,270	50,390

Order 注文例

DOSAL － 50 － 25－ 6
型番　全長（L）　幅（W）　厚さ（T）

Delivery 出荷日　在庫品　P.12
ご希望によりPM5：00迄、当日出荷受付致します。

●異形状

SDOSAL

天然石のため、多少のばらつきがあります。



■粒　度　#6000程度
■硬　度　天然石のため表示はできませんがインディアオイルストーン（P.1038）よりも硬い砥石です。

型番	形状（選択）	全長 L	幅 W	¥単価 1（四角）2（三角） 1～9本	¥単価 1（四角）2（三角） 10本～	¥単価 3（丸） 1～9本	¥単価 3（丸） 10本～
SDOSAL	1（□四角）2（△三角）3（○丸）	100	4.5	2,180	2,070	2,720	2,580
			6.4	2,720	2,580	3,080	2,930
			8	3,080	2,930	4,330	4,110
			9.5	3,620	3,440	4,710	4,470
			13	6,340	6,020	8,150	7,740
			16	9,500	9,030	9,500	9,030

Order 注文例

SDOSAL － 1 － 100 － 4.5
型番　形状　全長（L）　幅（W）

Delivery 出荷日　在庫品　P.12
ご希望によりPM5：00迄、当日出荷受付致します。

曲面部にもすんなり馴染んでサビ・バリ取りからキズ修正まで活躍

RUBBER GRINDING BLOCKS

ゴムブロック砥石

RBLK



パック商品　1パック　2個入

型番	粒度（#）（選択）	色	全長 L	幅 W	厚さ T	パック入数	¥単価 1～4パック
RBLK	80	緑	100	30	10	2	3,590
	120	茶					
	220	青					

ココが特長！

●弾力性が有り、曲面部に馴染みやすいです。
●カッターなどでお好みの形状に切って使用できます。

Order 注文例

RBLK － 80
型番　粒度（#）

Delivery 出荷日　在庫品　P.12
ご希望によりPM5：00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切捨て）

数　量	1～4	5～9	10～19	20～49	50～
値引率	価格表	5%	10%	15%	お見積り

■用途
●一般金属の錆取り
●バリ取り
●ステンレス材のキズ取り、修正