



プラグハウジング

RoHS



CSA UL TÜV 認認



納期



ココが特長

コンタクト保持部が長く、嵌合時のコジリ挿入率を低減

●オス(ピン) コンタクトを挿入して使用するハウジングです。ソケットハウジングとの結合に使用します。



ご注意

- ・コンタクトは別売となります(03467ページ)。
- ・組み合わせ相手については03466ページ。
- ・4芯はELR-04NVタイプのみ取り扱いとなります。(2列配列)



1パック 50個入




注文例

型式

ELR-02V-50PS

穴番号配列



型式	芯数	重量 (g)	¥/バラチャージ	基準単価	スライド単価
			1~3/パック	4~9/パック	10/パック~
ELR-02V-50PS	2	1.2	+¥200/パック	¥577	¥551
ELR-03V-50PS	3	1.58		¥689	¥660
ELR-04NV-50PS	4	1.89		¥764	¥731
ELR-06V-50PS	6	2.36		¥997	¥955
ELR-12V-50PS	12	4.15		¥1,399	¥1,338
ELR-15V-50PS	15	4.96		¥1,616	¥1,545

販売：ミスミ／製造元：日本圧着端子製造㈱

部 1~3/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 ELR-02V-50PS を2/パックご注文の場合
(基準単価51.9円+バラチャージ200円)×2/パック=1438円

バラチャージに関しては0101ページ

¥***

新価格

適用開始時期に関しては0101ページ


外形図

芯数	寸法				
	A	B	C	D	E
2	10.3	5.6	15.0	6.0	6.85
3	14.8		19.7		
4	10.3	10.3	15.6	10.6	11.6
6	14.8	9.9	19.7	10.2	11.1
12	19.3		24.2		
15	23.8	14.6	28.7	14.8	15.7

ELR-**V

ELR-04NV


(単位: mm)



パネル取付穴寸法
適合パネル厚0.8-2.0MAX

ソケットハウジング

RoHS



CSA UL TÜV 認認



納期



ココが特長

コンタクト保持部が長く、嵌合時のコジリ挿入率を低減

●メス(ソケット) コンタクトを挿入して使用するハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。



ご注意

- ・コンタクトは別売となります(03467ページ)。
- ・組み合わせ相手については03466ページ。
- ・4芯はELP-04NVタイプのみ取り扱いとなります。(2列配列)



1パック 50個入




注文例

型式

ELP-02V-50PS

穴番号配列



型式	芯数	重量 (g)	¥/バラチャージ	基準単価	スライド単価
			1~3/パック	4~9/パック	10/パック~
ELP-02V-50PS	2	0.98	+¥290/パック	¥603	¥577
ELP-03V-50PS	3	1.27		¥683	¥654
ELP-04NV-50PS	4	1.45		¥764	¥731
ELP-06V-50PS	6	2.03		¥997	¥955
ELP-12V-50PS	12	3.44		¥1,399	¥1,338
ELP-15V-50PS	15	4.12		¥1,616	¥1,545

販売：ミスミ／製造元：日本圧着端子製造㈱

部 1~3/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 B2B-PH-K-S-50P を2/パックご注文の場合
(基準単価41.9円+バラチャージ200円)×2/パック=1438円

バラチャージに関しては0101ページ


¥***

新価格

適用開始時期に関しては0101ページ

外形図

芯数	寸法 (mm)	
	A	B
2	10.3	5.8
3	14.8	
4	10.3	10.3
6	14.8	
12	19.3	14.8
15	23.8	



パネルレイアウト

コネクタ

コネクタ

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマmercial・
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル・
メーテンロック

ユニバーサル・
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ

2012.9

2013.8

3466