

手動工具

DS031



UL

ココが
 特長

裸圧着端子用の手動圧着工具

●電線サイズ0.08~1.25mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の裸圧着端子に使用することができます。

仕 様

サイズ(全長)	185mm
重さ	210g

¥

型式	基準単価
DS031	¥9,000

Order
 注文例

Delivery
 納期

納期

出荷日

1~5日	翌日(当日)
6日~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式

DS031

NH-1



CSA UL JIS

ココが
 特長

裸圧着端子用の手動圧着工具

●電線サイズ1.25~8mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の裸圧着端子に使用することができます。

仕 様

サイズ(全長)	260mm
重さ	500g

¥

型式	基準単価
NH-1	¥4,143

Order
 注文例

Delivery
 納期

納期

出荷日

1~5日	翌日(当日)
6日~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式

NH-1

NH-32



CSA UL

ココが
 特長

絶縁付圧着端子、差込型端子用の手動圧着工具

●電線サイズ0.3~2mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の絶縁付圧着端子に使用することができます。(ただし0.3mm²はニチフ製のみとなります。)またO3722ページの差込み型端子にも、この工具1つで対応可能です。なお、防水型圧着リングには使用できません。

仕 様

サイズ(全長)	265mm
重さ	490g

¥

型式	基準単価
NH-32	¥8,300

Order
 注文例

Delivery
 納期

納期

出荷日

1~5日	翌日(当日)
6日~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

型式

NH-32

*ロケータは付属しています。

NH-13



CSA UL

ココが
 特長

絶縁付圧着端子、防水型圧着リング用の手動圧着工具

●電線サイズ3.5~5.5mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の絶縁付圧着端子と防水型圧着リングのSB-1210に使用することができます。

仕 様

サイズ(全長)	325mm
重さ	910g

¥

型式	基準単価
NH-13	¥22,429

Order
 注文例

Delivery
 納期

納期

出荷日

1~5日	翌日(当日)
6日~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式

NH-13

7GOU-A



CSA UL

ココが
 特長

絶縁付閉端接続子用の手動圧着工具

●CE-1,CE-2,CE-5(O3719ページ)の絶縁付閉端接続子に使用することができます。

仕 様

サイズ(全長)	270mm
重さ	440g

¥

型式	基準単価
7GOU-A	¥8,000

Order
 注文例

Delivery
 納期

納期

出荷日

1~5日	翌日(当日)
6日~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式

7GOU-A