

ステンレスATX、MicroATXマザーボード用 電源なし



ココが  
特長

ミスマオリジナル  
ステンレスATX用シャーシ

- 錆に強いSUS430材を使用した無塗装シャーシ
- 塗装はがれの心配がなく、クリーンルームでの使用に最適。
- 電源未搭載モデル。
- 3.5インチベイ×3、5.25インチベイ×3、フロントUSB×2

ステンレス ATX



Delivery  
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	SUS430(2B・ヘアライン加工)
ドライブベイ	フロント:3.5インチ×1、5.25インチ×3、内蔵:3.5インチ×2
I/O	フロント:USB×2、U.A: D-Sub9pin×2、D-Sub25pin×1
拡張スロット数	7
クーリングファン	フロント:12cm×1、リア:8cm×2
防塵フィルタ	装着済み(交換可能)
外形寸法(mm)	427(W)×461(D)×177.5(H)
電源	未搭載(ATX電源取付可能)
適合マザーボード	ATX および Micro ATXマザーボード
付属品	取付ネジ(一式)



\* 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



\* 下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCBX-SL4A	¥29,500	¥29,000	¥28,500

シャーシ型式	適合電源		適合マザーボード	
	型式	掲載ページ	型式	掲載ページ
PCBX-SL4A	PCPS-HNSP520-24-8-R	08223	PCMB-SB600-C-R	08203
	PCPS-ENSP450-P8P24-R	08323	PCMB-SB300-C-R	08217
	PCPS-PCSA650-P28-R	08316	PCMB-SB330-CR-M-R	08219
	PCPS-PCSA500-P28-R	08317		
	PCPS-HNSP520-24-4-R	08323	PCMB-SB600-C-R	08203
	PCPS-ENSP450-P4P24-R	08323	PCMB-PB6511-R	08205
	PCPS-PCSA650-P24-R	08316	PCMB-FB18	08207
	PCPS-PCSA500-P24-R	08317	PCMB-MAQ461-R	08209
	PCPS-500ACH8-R	08317	PCMB-MAQ434-R	08211
			PCMB-FB15	08213
			PCMB-G7B630-B-R	08215
			PCMB-SB300-C-R	08217
		PCMB-SB330-CR-M-R	08219	
		PCMB-C7Q67-R	08221	
		PCMB-MMQ440-R	08223	
		PCMB-MMQ422-R	08225	
		PCMB-TEM110-R	08227	

ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし



ココが  
特長

組込に適したマザーボード用小型シャーシ

- 電源未搭載モデル。
- 装置への組み込みが可能。
- 3.5インチベイ×1(フロント、内蔵)、5.25インチベイ×2(フロント)

Micro ATX



Delivery  
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

在庫品



\* 本商品はATX、MicroATXマザーボード専用です。バックプレーン非対応。  
\* 本商品に高さ55mmを超えるCPUクーリングファンの取り付けはできません。  
\* 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

\* 下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。



型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCBC-JOY608M1-WOPS	¥24,500	¥23,500	¥22,000

仕様

材質	スチール製	防塵フィルタ	装着済み(交換可能)
ドライブベイ	フロント:3.5インチ×1、5.25インチ×2 内蔵:3.5インチ×1	操作スイッチ・LED <sup>※</sup>	電源スイッチ×1、リセットスイッチ×1、電源LED×1、HDD LED×1
I/O	フロント:ATキーボード×1、リア:COMポート×1、パラレルポート×1	重量・外形寸法(mm)	9kg、330(W)×410(D)×180(H)
クーリングファン	8cm×1(吸込み) <sup>※1</sup>	適合マザーボード <sup>※2</sup>	ATX、Micro ATXマザーボード
拡張スロット数	7		

\* CPUカード、バックプレーンの使用時にはPCBC-JOY608Fをご使用ください。

シャーシ型式	適合電源		適合マザーボード	
	型式	掲載ページ	型式	掲載ページ
PCBC-JOY608M1-WOPS	PCPS-HPCSF400-24-8-R	08320	PCMB-SB600-C-R	08203
	PCPS-PCSF350P-24-8-R	08321	PCMB-SB300-C-R	08217
	PCPS-HNSP520-24-8-R	08223	PCMB-SB330-CR-M-R	08219
	PCPS-ENSP450-P8P24-R	08323		
	PCPS-PCSA650-P28-R	08316	PCMB-PB6511-R	08205
	PCPS-PCSA500-P28-R	08317	PCMB-FB18	08207
			PCMB-MAQ461-R	08209
			PCMB-MAQ434-R	08211
			PCMB-FB15	08213
			PCMB-G7B630-B-R	08215
			PCMB-MMQ440-R	08223
			PCMB-MMQ422-R	08225
		PCMB-TEM110-R	08227	
		PCMB-SB600-C-R	08203	
		PCMB-PB6511-R	08205	
		PCMB-FB18	08207	
		PCMB-MAQ461-R	08209	
		PCMB-MAQ434-R	08211	
		PCMB-FB15	08213	
		PCMB-G7B630-B-R	08215	
		PCMB-SB300-C-R	08217	
		PCMB-SB330-CR-M-R	08219	
		PCMB-C7Q67-R	08221	
		PCMB-MMQ440-R	08223	
		PCMB-MMQ422-R	08225	
		PCMB-TEM110-R	08227	
		PCPS-HNSP520-24-4-R	08323	
		PCPS-ENSP450-P4P24-R	08323	
		PCPS-PCSA650-P24-R	08316	
		PCPS-PCSA500-P24-R	08317	
		PCPS-500ACH8-R	08317	

\* ATX電源をご使用の際は、搭載可能CPUはCeleronまでの対応となります。