


PCIe シリアル通信カード(RS-232)

拡張カード
シリアル通信



PCCM-CP-104EL-A-R

ココが特長 高性能 4ポート 8ポート RS-232

- PCI Express×1 対応
- ロープロファイル対応



ご注意

- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・本製品にはケーブルが付属しておりません。**08508ページ**、**8509ページ**の対応オプションケーブルをご使用下さい。
- ・商品写真はPCCM-CP-104EL-A-Rです。



型式	ポート数	単価		
		1~9台	10~19台	20~29台
PCCM-CP-104EL-A-R	4	¥13,000	¥12,600	¥12,200
PCCM-CP-168EL-A-R	8	¥16,800	¥16,300	¥15,600



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付ください。


在庫品

仕様

型式	PCCM-CP-104EL-A-R	PCCM-CP-168EL-A-R
メーカー型式	CP-104EL-A	CP-168EL-A
バスインターフェース		PCIe(x1)
インターフェース		RS-232
ポート数	4ポート(耐サージ EDS保護15KV)	8ポート(耐サージ EDS保護15KV)
データビット長		5/6/7/8bit
パリティチェック		なし/偶数/奇数/スペース/マーク
ストップビット長		1/1.5/2bit
通信速度		50~921,600bps
FIFO(バッファ)		128byte
動作環境		温度:0~55℃. 湿度:5~95RH(結露なきこと)
外形寸法		100(W)×62.71(H)
消費電流	3.3V/430mA	3.3V/630mA
対応OS		Windows2000/XP/7, Linux
付属品		① クイックインストールガイド ② マニュアル&ドライバディスク ③ ロープロファイル用ブラケット

販売: ミスミ/製造元: MOXA Inc.

PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)



Delivery
納期

ココが特長 高性能 8ポート RS-232/422/485

- PCI Express×1 対応
- ロープロファイル対応



ご注意

- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・本製品にはケーブルが付属しておりません。**08508ページ**の8ポートオプションケーブルをご使用下さい。



型式	単価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCCM-CP-118EL-A-R	¥31,600	¥30,600	¥29,300

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付ください。

在庫品

仕様

メーカー型式	CP-118EL-A
バスインターフェース	PCIe(x1)
通信規格	RS-232/422/485
ポート数	8ポート(耐サージ EDS保護15KV)
データビット長	5/6/7/8bit
パリティチェック	なし/偶数/奇数/スペース/マーク
ストップビット長	1/1.5/2bit

通信速度	50~921,600bps
FIFO/バッファ	128byte
動作環境	温度:0~55℃. 湿度:5~95RH(結露なきこと)
外形寸法	132(W)×64.41(H)
消費電流	3.3V/860mA
対応OS	Windows2000/XP/7, Linux

付属品

①	クイックインストールガイド
②	マニュアル&ドライバディスク
③	ロープロファイル用ブラケット

販売: ミスミ/製造元: MOXA Inc.

関連商品

08508ページ



8ポートオプションケーブル

08509ページ



4ポートオプションケーブル

08031ページ



FAJ/パソコン PCIx4

08065ページ



FAJ/パソコン Corei

08133ページ



FAJ/パソコン Xeon

08203ページ



Mザーボード LGA1155