

Connection Cable/Connection Box ケーブル/コネクタボックス

8ポート オプションケーブル/コネクタボックス

RoHS



PCCM-MOXA-OPT8A-R

RoHS



PCCM-MOXA-OPT8C-R

RoHS



PCCM-MOXA-OPT8B-R

RoHS



PCCM-MOXA-OPT8D-R

RoHS



PCCM-MOXA-OPT8CPLUS-R

RoHS



PCCM-MOXA-OPT8DPLUS-R

コネクタ
特長

様々な計測機器との同時接続
が可能(8ポート用)

●8ポートシリアル通信カード専用の
接続用ボックス、ケーブルです。



ご注意

・外觀および仕様は、予告なく変更することが
あります。



Delivery
納期

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品



型式	単価		
	1~4台	5~9台	10~29台
PCCM-MOXA-OPT8A-R	¥8,200	¥8,000	¥7,600
PCCM-MOXA-OPT8B-R	¥8,200	¥8,000	¥7,600
PCCM-MOXA-OPT8C-R	¥3,800	¥3,610	¥3,420
PCCM-MOXA-OPT8D-R	¥3,800	¥3,610	¥3,420
PCCM-MOXA-OPT8CPLUS-R	¥5,220	¥5,100	¥5,050
PCCM-MOXA-OPT8DPLUS-R	¥5,220	¥5,100	¥5,050

仕様

型式	PCCM-MOXA-OPT8A-R	PCCM-MOXA-OPT8B-R
メーカー型式	Opt8A	Opt8B
コネクタ	D-sub25pinメス×8ポート	D-sub25pinオス×8ポート
インターフェイス	RS-232(DCEピンアサイン)	RS-232(DTEピンアサイン)
カードとの接続	付属の150cm高密度D-sub62pin⇔D-sub 62pinケーブルを使用	
外部電源	不要(カードから供給)	
外形寸法	247(W)×35(D)×108(H)(突起部含まず)	
付属品	高密度D-sub25pin⇔高密度D-sub25pinケーブル(150cm)(1本) 本体取付ネジセット(4セット)	





型式	PCCM-MOXA-OPT8C-R	PCCM-MOXA-OPT8D-R	PCCM-MOXA-OPT8CPLUS-R	PCCM-MOXA-OPT8DPLUS-R
メーカー型式	Opt8C	Opt8D	Opt8C+	Opt8D+
コネクタ	D-sub25pinオス×8ポート	D-sub9pinオス×8ポート	D-sub25pinオス×8ポート	D-sub9pinオス×8ポート
インターフェイス	RS-232(DTEピンアサイン)		RS-232(DTEピンアサイン)	
付属品	高密度D-sub62pin⇔25pin(オス) ×8ケーブル(1m)(1本) コネクタ取付ネジ(16本)	高密度D-sub62pin⇔9pin(オス) ×8ケーブル(1m)(1本) コネクタ取付ネジ(16本)	VHDCIコネクタ68pin⇔D-sub25pin (オス)×8ケーブル(1m)(1本) コネクタ取付ネジ(16本)	VHDCIコネクタ68pin⇔D-sub9pin (オス)×8ケーブル(1m)(1本) コネクタ取付ネジ(16本)

販売：ミスミ／製造元：MOXA Inc.

関連情報

PCCM-MOXA-OPT8A-R PCCM-MOXA-OPT8B-R PCCM-MOXA-OPT8C-R PCCM-MOXA-OPT8D-R 適合シリアルカード	
型式	掲載ページ
PCCM-C168H-PCI-R	○8504
PCCM-C168U-R	○8504
PCCM-C218T-PCI-R	○8504
PCCM-CP118U-R	○8505

PCCM-MOXA-OPT8CPLUS-R PCCM-MOXA-OPT8DPLUS-R 適合シリアルカード	
型式	掲載ページ
PCCM-CP-168EL-A-R	○8507
PCCM-CP-118EL-A-R	



拡張カード
シリアル通信

- USB (コンテック)
- PCI (MOXA)
- ISA (MOXA)
- PCI Express (MOXA)
- ケーブル/コネクタボックス (MOXA)
- ケーブル (MOXA)
- PCカード

2012.9
2013.8

8508