


# VGA PCI Express VGA (PCI Express)

## PCI Express (×1) 32MB デュアルポート



**ココが特長** **VGA2ポートをサポート**

- ローブファイル対応
- DVI⇒VGA変換コネクタ付



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価	
	1~9台	10~19台
PCVG-MILG550-R	¥38,750	¥36,750

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


### 仕様

バスインターフェイス	PCI Express×1 (PCIe スロット x1, x4, x8, x16に対応)
アクセラレータチップ	Matrox G550
入出力コネクタ	LFH-60コネクタ
対応OS	Windows2000/XP

外形寸法(mm)	162(W)×68(H)
付属品	LHF⇒DVI×2変換ケーブル、DVI⇒D-sub15pin、 変換コネクタ、PCIブラケット、ドライバディスク

# VGA PCI VGA (PCI)

## PCI 64MB シングルポート



**ココが特長** **今では入手困難なPCIタイプ**

- コンパクトなカード長
- 最大サポート解像度：1600x1200
- カードサイズ：138mm×64mm(ブラケット含まず)



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCVG-ES1000-16PR	¥12,380	¥11,250	¥10,750

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様


バスインターフェイス	PCI(32bit/64bit)
アクセラレータチップ	ES1000
入出力コネクタ	D-Sub 15pin x1
対応OS	Windows2000/XP

外形寸法(mm)	138(W)x64(H)
付属品	カード本体、保証書、ドライバ/CD-ROM

# Sound Card サウンドカード

## PCI サウンドカード

新商品



**ココが特長** **PCIにサウンド機能を増設**

- オンボード搭載されていないPCIにサウンド機能増設可能。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCSD-XONAR-R	¥4,680	¥4,580	¥4,480

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

バスインターフェイス	PCI(32bit)	
入出力インターフェース	アナログ出力	3.5mmミニジャック×3
	アナログ入力	3.5mmミニジャック×1
	その他アナログ入力	CDオーディオ/AUX(4ピン/ヘッド)
	S/P DIF出力	角型×1(96kHz/24bit)
フロントパネル用ヘッダー	ヘッドホン×1(3.5mmミニジャックとの排他出力)	

オーディオプロセッサ	C-Media Electronics CM18786 最高96kHz/24bit対応 High-Definition Sound Processor
外形寸法(mm)	120(W)×89(H)
対応OS	Windows XP/Vista/7(32bit/64bit)
付属品	LowProfileブラケット、CD-ROM、日本語スタートガイド

拡張カード  
VGA/サウンド

シリアル通信

デジタルI/O

アナログ

GPIB/CAN/  
パラレル

VGA/サウンド

RAID/USB/  
LAN

拡張ボックス

アクセサリ