

フレキシブル可動アーム 個別部品

ディスプレイ
アーム
可動
フレキシブル



DPAM-BLH
高荷重タイプ



DPAM-BLA
固定ロック付タイプ

無料
貸出
AO23

VESA
75

VESA
100

2D
CAD

卓上
クランプ

平面



Delivery
納期

DPAM-BLH
DPAM-BLA
DPAM-BL2-WP300/600/900
DPAM-BL2-VP300



アクティブシリーズ (DPAM-BL2) 個別部品

●個別部品の組み替えて、高荷重タイプ(耐荷重15kg)や固定ロックタイプの選択、長さ/取付方法の選択が可能



ご注意

・モニター重量が耐荷重を下回る場合でも、モニター重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニターが保持できない場合がありますので無料貸出サービスをご確認ください。

・DPAM-BLAはDPAM-BL2-SCP/PS/XPとの併用はできません。

・無料貸出はDPAM-BL2(アーム本体)、BLH(高荷重タイプ)とDPAM-BL2-XP、LCPの4機種のみ行ってまいります。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

・モニターにより、可動図通りにならない場合があります。

出荷日

1~5台	7日目
6台~	都度見積

非在庫品

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

それ以外

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



DPAM-BL2
アーム本体



DPAM-BL2-XP
延長アーム



DPAM-BL2-LCP
卓上クランプ(大)



DPAM-BL2-SCP
卓上クランプ(小)



DPAM-BL2-PC
支柱固定(支柱別売り)



DPAM-BL2-VCP
壁面固定(裏)



DPAM-BL2-K
壁面固定(表)



DPAM-BL2-PB
平面固定(大)



DPAM-BL2-PS
平面固定(小)



DPAM-BL2-WP300
DPAM-BL2-WP600
DPAM-BL2-WP900
支柱固定(壁面固定)
300mm/600mm/900mm



DPAM-BL2-VP300
支柱固定(平面固定)
300mm





型式	商品名	可動	耐荷重 (本体のみ)	重量	取付可能			単価		
					DPAM-BL2	DPAM-BLH	DPAM-BLA	1~19台	20~24台	25台以上
DPAM-BL2	アーム本体	図面 参照	9kg	3.2kg	○	○	○	¥41,900	¥39,100	¥37,100
DPAM-BLH	高荷重タイプアーム本体		15kg	3.7kg	○	○	○	¥48,400	¥46,800	¥44,400
DPAM-BLA	固定ロック付アーム本体		9kg	4.1kg	○	○	○	¥63,900	¥59,200	¥57,300
DPAM-BL2-XP	延長アーム	○	○	0.6kg	○	○	×	¥5,900	¥5,400	¥5,200
DPAM-BL2-LCP	卓上クランプ(大)	○	○	3.8kg	○	○	○	¥16,900	¥15,800	¥15,000
DPAM-BL2-SCP	卓上クランプ(小)	○	○	3.7kg	○	○	×	¥11,400	¥10,600	¥10,100
DPAM-BL2-PC	支柱固定(支柱別売り) φ25.4~52.8	○	○	1.3kg	○	○	○	¥23,700	¥21,000	¥20,000
DPAM-BL2-VCP	壁面固定(裏)	○	○	0.4kg	○	○	○	¥9,400	¥8,400	¥8,000
DPAM-BL2-K	壁面固定(表)	○	○	1.3kg	○	○	○	¥15,900	¥14,800	¥14,100
DPAM-BL2-PB	平面固定(大)	○	○	2.9kg	○	○	○	¥16,900	¥15,800	¥15,000
DPAM-BL2-PS	平面固定(小)	○	○	0.9kg	○	○	×	¥12,200	¥11,500	¥10,900
DPAM-BL2-WP300	支柱(壁面固定・300mm)	○	○	1.9kg	○	○	○	¥17,100	¥16,000	¥15,100
DPAM-BL2-WP600	支柱(壁面固定・600mm)	○	○	2.8kg	○	○	○	¥17,400	¥16,200	¥15,300
DPAM-BL2-WP900	支柱(壁面固定・900mm)	○	○	3.7kg	○	○	○	¥18,900	¥17,600	¥16,700
DPAM-BL2-VP300	支柱(平面固定・900mm)	○	○	1.9kg	○	○	○	¥13,000	¥12,200	¥11,600



※DPAM-BL2-LCP/SCPIは、15~65mmの机に固定できます。

外形寸法図



アーム本体



高荷重タイプアーム本体




固定ロック付きアーム本体




(単位: mm)


延長アーム







卓上クランプ








壁面固定




平面固定



ボール(支柱)固定



付属品



①	ディスプレイ取付ネジ(M4-12)	4本
②	5ミリ六角レンチ	1本
③	13ミリスパナ	1本
④	13ミリボックスレンチ	1本
⑤	6ミリ六角レンチ	1本
⑥	ワッシャー	2個
⑦	キャップ	2個
⑧	シャフト	1本
⑨	ボールクランプ(DPAM-BL2-PCのみ)	4個

組立サンプル

