

縦二面式



据置き DPAM-2AY




平面固定 DPAM-2AY-P

卓上クランプ DPAM-2AY-C

横二面式



据置き DPAM-2AXY




平面固定 DPAM-2AXY-P

卓上クランプ DPAM-2AXY-C

縦横四面式



据置き DPAM-4AXY



平面固定 DPAM-4AXY-P

卓上クランプ DPAM-4AXY-C

VESA
75VESA
1002D
CAD

平面

卓上
クランプ

据置

Delivery
納期ココが
特長ディスプレイを複数台固定
する多面スタンド!!


- 落下防止安全ストッパー付きの安全設計。
- 標準据置きタイプに加え、地震や転倒防止に安心な、平面固定、卓上クランプも選択可能。

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。




型式	モニター 取付方式	取付方法	可動	重量	単 価		
					1~9台	10~19台	20台以上
DPAM-2AY	縦二面式	据置き	図面 参照	8.5kg	¥66,500	¥64,500	¥62,600
DPAM-2AY-P		平面固定			¥68,600	¥66,500	¥64,500
DPAM-2AY-C		卓上クランプ		9.5kg	¥73,600	¥71,400	¥69,250
DPAM-2AXY	横二面式	据置き	図面 参照	10kg	¥66,500	¥64,500	¥62,600
DPAM-2AXY-P		平面固定			¥68,600	¥66,500	¥64,500
DPAM-2AXY-C		卓上クランプ		11kg	¥73,600	¥71,400	¥69,250
DPAM-4AXY	横四面式	据置き	図面 参照	14.5kg	¥91,800	¥89,000	¥86,300
DPAM-4AXY-P		平面固定			¥93,900	¥91,000	¥88,270
DPAM-4AXY-C		卓上クランプ		15.5kg	¥98,750	¥95,800	¥92,900

外形寸法図



付属品





① ディスプレイ取付用ネジ(M4-12)	4本
② 平ワッシャー	4本
③ VESA100mmプレート用ネジ(M4-6)	4本
④ VESA100mmプレート	4本
⑤ 六角レンチ(5mm)	1本
⑥ 六角レンチ(3mm)	1本

※縦二面式、横二面式スタンドは①～④が2セット、四面式スタンドは①～④が4セット付属します。

関連情報

■落下防止安全ストッパー付きの安心設計

■美観を保つ、スマート設計※横二面式、四面式スタンドのみ。



- ① モニターを取付けた後、バックパネルを外しツマミを回して取付位置を調整してください。
- ② バックパネルを外し、モニターのケーブルを通してから、バックパネルを止めてください。

2009.6
▼
2010.5