

メインメモリ SODIMM

200pin DDR-SDRAM



無料
貸出
7023



Delivery
納期

ココが
特長

ハーフサイズCPUカードやノートPCに
最適

RoHS (注)

※外観および仕様は、予告なく
変更することがあります。



価格について

・お客様に低コストで販売できる様、毎月価格を見直しております。
・最新価格は、MISUMI e-Catalog <http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。

出荷日

1~5枚 翌日(当日)

6枚~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	動作環境
R PCMM-SOD200512-3200-R	512MB	400MHz(PC3200)	なし	2.6V	温度: 0~70°C (結露なきこと)
PCMM-SOD200512-2700		333MHz(PC2700)		2.5V	
PCMM-SOD200256-2700	256MB				

(注)RoHS規制対応品は **R** マークが付いたもののみとなります。

メインメモリ SODIMM

144pin DDR-SDRAM



無料
貸出
7023



Delivery
納期

ココが
特長

ハーフサイズCPUカードに最適な
SDRAMメモリ

RoHS (注)

※外観および仕様は、予告なく
変更することがあります。



価格について

・お客様に低コストで販売できる様、毎月価格を見直しております。
・最新価格は、MISUMI e-Catalog <http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。

出荷日

1~10枚 翌日(当日)

11枚~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	動作環境
R PCMM-144P5MS-C1P1-R	512MB	100MHz(CL2) /133MHz(CL3)	なし	3.3V	温度: 0~70°C (結露なきこと)
PCMM-SOD144256S	256MB				
R PCMM-SOD144128S-R	128MB				
R PCMM-SOD14464S-R	64MB				
R PCMM-SOD14432S-R	32MB	100MHz(CL2)			

・生産や流通状態の変化に対応するため、取り扱いには複数のブランドとなります。

(注)RoHS規制対応品は **R** マークが付いたもののみとなります。

メインメモリ SIMM

72pin EDO



無料
貸出
7023



Delivery
納期

ココが
特長

入手が難しくなってきたSIMMを長期に
供給

※外観および仕様は、予告なく
変更することがあります。



価格について

・お客様に低コストで販売できる様、毎月価格を見直しております。
・最新価格は、MISUMI e-Catalog <http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。

出荷日

1~20枚 翌日(当日)

21枚~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	動作環境
PCMM-S72166E	16MB	60ns	なし	5.0V	温度: 0~70°C (結露なきこと)

・生産や流通状態の変化に対応するため、取り扱いには複数のブランドとなります。