海外規格対応コンセント

CEE・BS・AS 規格コンセント

プラグ／SEタイプ

RoHS

SE TYPE　(単位：mm)

ココが特長 **サイドアース、アースポール付のSEタイプ電源プラグ**

定格	AC250V-16A
安全規格	OVE、CEE Publication7スタンダード7
本体材質	フェノール
適合電線	0.75mm²～1.5mm²(ケーブル仕上がり外径8mm以内)
重量	50g

接続例



型式	基準単価	スライド単価	
	1～29個	30～79個	80～99個
MIS-616	¥673	¥534	¥346

コンセント形状



(単位：mm)

ソケット／SEタイプ

RoHS



SE TYPE　(単位：mm)

ココが特長 **延長配線接続に最適なSEタイプ電源ソケット**

CEE VDE

定格	AC250V-16A
安全規格	VDE、CEE Publication7スタンダード7
本体材質	耐熱プラスチック(～+60℃)
適合電線	1.25mm²～2.5mm² またはAWG16～14
重量	40g

接続例

※L・Nの概念無し

型式	基準単価	スライド単価	
	1～29個	30～79個	80～99個
88010400	¥1,019	¥940	¥871

相手プラグ形状



(単位：mm)

アウトレット／SEタイプ

RoHS



SE TYPE　(単位：mm)

定格	AC250V-16A
安全規格	CEE Publication7スタンダードシート3
本体材質	ユリア樹脂
適合電線	0.75mm²～1.5mm²
重量	88g

ココが特長 **電線を盤内外に配線可能なSEタイプ電源アウトレット**

●SEタイプ、Cタイプのプラグが差し込めます。

ご注意
・ケーブル引出し穴は、パネルカット穴とは別に穴加工していただく必要がございます。

パネル取付け方法　端子ネジ締付けトルク：0.5Nm

①盤内配線　②盤外配線(ケーブル引出し)



接続部



※L・Nの概念無し

パネルカット



型式	基準単価	スライド単価	
	1～29個	30～79個	80～99個
MIS-RS2	¥871	¥722	¥495

相手プラグ形状



(単位：mm)

2連アウトレット／SEタイプ

RoHS



SE TYPE　(単位：mm)(公差：±2%)

定格	AC250V-16A
安全規格	VDE、CEE Publication7
本体材質	フェノール樹脂(～+60℃)
難燃性	UL94V-0
適合電線	1.25mm²～2.5mm² またはAWG16～14
重量	100g

ココが特長 **パネル取付用のSEタイプ電源2連アウトレット**

CEE VDE

●SEタイプ、Cタイプのプラグが差し込めます。

接続部



接続例

※L・Nの概念無し

型式	基準単価	スライド単価	
	1～29個	30～79個	80～99個
88010200	¥2,692	¥2,504	¥2,336

パネルカット



相手プラグ形状



(単位：mm)

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	
1～10個	翌日(当日)
11個～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order 注文例　型式：MIS-616

IEC規格コンセント
国内規格コンセント
インターフェースカバー
引掛形コンセント
NEMA規格コンセント
海外規格対応コンセント
刃型変換アダプタ

海外規格対応コンセント

海外で使用可能なプラグタイプ

各国で使用可能なプラグタイプ一覧を表にしました。数種類のプラグタイプが記載されている国では、使用環境におけるプラグタイプをご確認下さい。
また、各国の代表的な安全規格を記載しましたが、国によっては安全規格取得が義務付けられているところもございますのでご注意願います。
*太字は一般的に使用されているプラグタイプおよび電圧を意味しています。

	国名	周波数	電圧	プラグタイプ						安全規格
北米	アメリカ合衆国	60	**120**	**A**						UL
	カナダ	60	**120**/240	**A**	BF					CSA
アジア	アフガニスタン	50	**220**	**B3**	**C**	**SE**				
	インド	50	**230/240**	**B3**	**BF**	**C**				
	インドネシア	50	127/220/230	A	**B3**	BF	**C**			SNI
	カンボジア	50	**120**/220	**C**						
	シンガポール	50	115/**230**	**B3**	**BF**	C				SS
	スリランカ	50	**230**	**B3**	**BF**	C				
	タイ	50	**220**	**A**	B3	**BF**	**C**			TIS
	台湾	60	**110**/220	**A**	C	O				CNS
	韓国	60	110/**220**	A	**C**	**SE**				KS
	中国	50	110/**220**	**A**	**B3**	**BF**	**C**	**O**	**SE**	CCC
	日本	50/60	**100**	**A**						PSE
	ネパール	50	115/**220**	A	**B3**	**BF**	**C**			
	バングラディシュ	50	**230**	B3	**C**					
	パキスタン	50	**230**	**A**	**B3**	**C**				
	フィリピン	50	**230/240**	**A**	B3	**C**	**O**			
	ベトナム	50	**110/220**	**A**	**BF**	**C**	**SE**			
	香港	50	**200/220**	**B3**	**BF**	C				
	マカオ	50	115/127/220	**B3**	BF	**C**				
	マレーシア	50	**240**	**B3**	**BF**	**C**				MS
	ミャンマー	50	**230**	B3	**C**					
	モンゴル	50	**220**	**B3**	**C**					
	ラオス	50	**220**	A	**C**					
	ウズベキスタン	50	**127/220**	**A**	**C**	SE				
	カザフスタン	50	**127/220**	**A**	**C**	SE				
オセアニア	オーストラリア	50	**240**	**O**						AS
	グアム	50	**120**	**A**						
	サイパン	60	**110**	**A**						
	ニュージーランド	50	**240**	**O**						SANZ
	フィジー	50	**120/240**	**A**	**C**	**O**				IRAM
中南米	アルゼンチン	50	**220**	BF	**C**	SE				
	キューバ	60	**110**/220	**A**	BF	C				
	コロンビア	50	**120**	**A**						
	ジャマイカ	50	**110**/220	**A**	B3	BF	C			
	チリ	50	**220**	**B3**	BF	**C**	**SE**			
	トリニダード・トバコ	60	**115/230**	**A**	**BF**	**C**				
	ドミニカ共和国	50	**110**/220	**A**	BF	**C**				
	パラグアイ	50	**220**	**A**	**C**	**SE**				
	ブラジル	60	**127**/220	**A**	**C**					ABNT
	ペルー	60	**220**	**A**	**C**					
	メキシコ	60	120/127/220	**A**	C					DGN

	国名	周波数	電圧	プラグタイプ					安全規格
ヨーロッパ	イギリス	50	**240**	B3	**BF**	C			BSI
	イタリア	50	**220**	**C**	SE				IMQ(CEE)
	オーストリア	50	**230**	B3	BF	**C**	O	**SE**	OVE(CEE)
	オランダ	50	**230**	**C**	**SE**				KEMA(CEE)
	ギリシャ	50	**230**	A	B3	**C**	**SE**		CEE
	スイス	50	**230**	A	**C**	SE			SEV(CEE)
	スウェーデン	50	**230**	**C**	SE				SEMKO(CEE)
	スペイン	50	**127/220**	**A**	**C**	SE			UNE
	チェコスロバキア	50	**220**	**C**	**SE**				
	デンマーク	50	**230**	**C**					DEMKO(CEE)
	ドイツ	50	**127/230**	**C**	**SE**				VDE(CEE)
	ノルウェー	50	**230**	**C**					NEMKO(CEE)
	フィンランド	50	**120/230**	**C**					FIMKO(CEE)
	フランス	50	**127/230**	**C**	**O**	**SE**			NF(CEE)
	ベルギー	50	**127/230**	**C**	**SE**				CEB(CEE)
	ポルトガル	50	**230**	**A**	**B3**	**BF**	**C**	**SE**	CEE
	ユーゴスラビア	50	**220**	A	**C**	**SE**			
	ルーマニア	50	**220**	**C**	**SE**				
	ロシア	50	**120/220**	A	**C**	SE			
中近東	アラブ首長国連邦	50	**220/240**	**B3**	**BF**				
	イスラエル	50	**230**	**C**	**O**	**SE**			S.I
	イラク	50	**220**	**B3**	**B3**	**BF**	**C**		
	イラン	50	**230**	BF	**C**	**SE**			
	オマーン	50	**230**	**B3**	**BF**				
	カタール	50	**240**	**BF**					
	キプロス	50	**240**	**BF**					
	クウェート	50	**240**	**B3**	**C**				
	サウジアラビア	50/60	**127/220**	A	**B3**	**BF**	**C**		
	シリア	50	110/**220**	**B3**	**C**				
	トルコ	50	**220**	**A**	**C**	**SE**			
	バーレーン	50/60	**110/230**	**A**	**BF**				
	ヨルダン	50	**220**	**B3**	**BF**				
アフリカ	エジプト	50	**220**	**B3**	**BF**	C			
	カメルーン	50	**220**	A	BF	**C**			
	ガーナ	50	**250**	**C**					
	ケニア	50	**240**	**B3**	BF	**C**			
	コートジボアール	50	**220**	**B3**	**C**				
	セネガル	50	**127**	**B3**	**C**				
	チュニジア	50	**127/220**	**B3**	**BF**	**C**	**O**		
	ナイジェリア	50	**230**	**BF**	**C**				
	南アフリカ	50	**220/230**	**B3**	**BF**	**C**			SABS
	モロッコ	50	**115/220**	**C**	SE				

プラグタイプ

Aタイプ	B3、BFタイプ	Cタイプ	SE、Sタイプ	Oタイプ
A3 	B3 	C 	SE 	O3 
A2 	BF 		SE 	O2