IEEE1284(MDR)ハーフピッチコネクタ

EMI対策・汎用プラスチックフード

RoHS



EMI対策
ジャックスクリュータイプ

RoHS

ワンタッチロック
タイプ

ジャックスクリュー
タイプ

ネジロック　ワンタッチロック　EMI対策　2D CAD

ココが特長

ハンダ・圧接兼用フード

- ハンダ式コネクタと圧接式コネクタの両方に対応するプラスチックフードです。
- グランドプレートにより効率的なシールド処理を行うことができます。
- 種類は3つ
  EMI対策に効果的なニッケルメッキを施したネジ式ジャックスクリュータイプ
  汎用ネジ式ジャックスクリュータイプ
  着脱の簡単なワンタッチロックタイプ
- 分割式のため組み込み作業が簡単に行えます。

ご注意
- 他メーカの製品には使用できません。
- 使用するケーブルの仕上がり外径を確認の上ご使用ください。ケーブルクランプに通らなくなる場合があります。
- パネルマウント側のパネル厚がワッシャを含めて2.0mm以下であるようにしてください。ロックができなくなる恐れがあります。また、ジャックスクリュー方式のものは、パネルにネジで取り付けられたパネルマウントとは結合できません。

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	
1～10個	翌日(当日)
11個～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 在庫品

Order 注文例

型式
10314-52F0-008

外形図 ジャックスクリューM2.6タイプ(EMI対策・汎用共通)

(単位：mm)

◆14芯　◆20、26芯　◆36、50芯



ワンタッチロックタイプ

◆14芯　◆20、26芯　◆36、50芯



芯数	A	B	C	適合ケーブル仕上外径
14	18.2	29.5	23.6	φ7.0～ 8.0
20	22.0	33.3	27.4	φ11.0～12.0
26	25.8	37.2	31.3	φ11.0～12.0
36	32.2	43.5	37.6	φ15.0～16.0
50	41.1	52.4	46.5	φ15.0～16.0

●寸法公差

寸法	.0	.00
公差	±0.3	±0.13

材料・仕上

構成部品		数量	材料	仕上
シェルボディ	EMI対策	2	ガラス強化ポリエステル UL94V-0	銅フラッシュメッキの上ニッケルメッキ
	汎用	2		黒
ジャックスクリューネジ(注1)	EMI対策	2	炭素鋼線	ニッケルメッキ
ジャックスクリューネジ(注2)	汎用	2	鉄	－
ラッチ(注3)		2	ポリエステル及びステンレス鋼	黒
板バネ		2	ステンレス鋼	－
ケーブルクランプ		1	ステンレス鋼	－
グランドプレート付ケーブルクランプ		1	ステンレス鋼	－
ネジM2.6×10	EMI対策	2	鉄	ニッケルメッキ
	汎用	2	鉄	－
ナットM2.6	EMI対策	2	鉄	ニッケルメッキ
	汎用	2	鉄	－
ネジM2.6×6	EMI対策	2	鉄	ニッケルメッキ
	汎用	2	鉄	－

(注1)103**-52S0-00Sの時のみ使用
(注2)103**-52A0-008の時のみ使用
(注3)103**-52F0-008の時のみ使用

構成部品	適用芯数	タイプ	基準単価 1～29個	スライド単価 30～79個	スライド単価 80～99個	重量 g
10314-52S0-00S	14	ジャックスクリュー(EMI対策)	¥762	¥648	¥609	13.0
10320-52S0-00S	20		¥801	¥682	¥641	15.0
10326-52S0-00S	26		¥841	¥715	¥673	15.5
10336-52S0-00S	36		¥881	¥749	¥704	18.0
10350-52S0-00S	50		¥920	¥783	¥736	20.0
10314-52A0-008	14	ジャックスクリュー(汎用)	¥419	¥352	¥326	12.4
10320-52A0-008	20		¥427	¥358	¥332	13.7
10326-52A0-008	26		¥443	¥372	¥345	14.6
10336-52A0-008	36		¥459	¥385	¥357	16.2
10350-52A0-008	50		¥506	¥425	¥395	18.5
10314-52F0-008	14	ワンタッチロック(汎用)	¥419	¥352	¥326	12.1
10320-52F0-008	20		¥427	¥358	¥332	13.1
10326-52F0-008	26		¥443	¥372	¥345	14.1
10336-52F0-008	36		¥459	¥385	¥357	15.7
10350-52F0-008	50		¥506	¥425	¥395	17.9

販売：ミスミ／製造元：住友スリーエム