扉式DINレール付タイプ

RoHS
穴有りタイプ



BOXDO-A　BOXDTO-A

RoHS
穴なしタイプ



BOXDO-N　BOXDTOF-N

2D CAD　省スペース　固定サイズ　スチール

ココが特長

DINレール付の扉式中継用ボックスです!

- ●扉が開閉するタイプの中継ボックスです。
- ●フタは「窓あり」と「窓なし」の2タイプから選択できます。
- ●DIN規格35mmレールを取付けています。

ご注意
- ・本体は防水・防塵構造ではありません。
- ・DINレールは溶接しているため、取り外しは出来ません。
- ・表面処理は焼付塗装(塗装色5Y7/1)になります。

Order 注文例

型式
BOXDTOF-A120

Delivery 納期

出荷日	
1～5個	翌日(当日)
6個～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図(低背タイプ)

(単位:mm)



外形図(深底タイプ)

(単位:mm)



寸法表

型式		サイズ(単位:mm)				
		A	B	C	S	T
BOXDTO-N BOXDO-N BOXDTO-A BOXDO-A	80	100	105	50 MAX	80	55
	105	125	105		105	80
	120	140	105		120	95
	150	170	105		150	125
	220	240	105		220	195
	255	275	125		255	230
	290	310	125		290	265
	360	380	125		360	335
BOXDOF-N BOXDTOF-N BOXDOF-A BOXDTOF-A	120	140	125	95 MAX	120	95
	220	240	125		220	195

＊BOXDO-Aタイプは290,360の商品はございません。
＊BOXDTO-Nタイプは255,290,360の商品はございません。
＊BOXDO-Nタイプは290,360の商品はございません。

■穴有り窓無し

型式		基準単価 1～9個	スライド単価 10～49個	自重(g)
BOXDTO-A	80	¥4,120	¥3,890	509
BOXDTO-A	105	¥4,230	¥3,990	604
BOXDTO-A	120	¥4,380	¥4,140	680
BOXDTO-A	150	¥5,250	¥4,960	814
BOXDTO-A	220	¥6,490	¥6,130	1106
BOXDTO-A	255	¥6,720	¥6,350	1380
BOXDTO-A	290	¥8,020	¥7,580	1571
BOXDTO-A	360	¥8,940	¥8,440	1870
BOXDTOF-A	120	¥9,360	¥8,840	1027
BOXDTOF-A	220	¥11,390	¥10,750	1657

■穴有り窓有り

型式		基準単価 1～9個	スライド単価 10～49個	自重(g)
BOXDO-A	80	¥3,770	¥3,520	509
BOXDO-A	105	¥3,960	¥3,700	604
BOXDO-A	120	¥4,240	¥3,970	680
BOXDO-A	150	¥4,810	¥4,500	814
BOXDO-A	220	¥5,770	¥5,400	1106
BOXDO-A	255	¥7,200	¥6,710	1380
BOXDOF-A	120	¥8,430	¥7,950	928
BOXDOF-A	220	¥9,990	¥9,430	1448

■穴無し窓無し

型式		基準単価 1～9個	スライド単価 10～49個	自重(g)
BOXDTO-N	80	¥3,820	¥3,610	519
BOXDTO-N	105	¥3,920	¥3,700	609
BOXDTO-N	120	¥4,080	¥3,870	682
BOXDTO-N	150	¥5,010	¥4,730	793
BOXDTO-N	220	¥5,860	¥5,540	1123
BOXDTOF-N	120	¥8,740	¥8,250	1058
BOXDTOF-N	220	¥10,600	¥10,020	1626

■穴無し窓有り

型式		基準単価 1～9個	スライド単価 10～49個	自重(g)
BOXDO-N	80	¥3,290	¥3,080	481
BOXDO-N	105	¥3,480	¥3,260	552
BOXDO-N	120	¥3,770	¥3,520	611
BOXDO-N	150	¥4,240	¥3,970	702
BOXDO-N	220	¥5,000	¥4,680	971
BOXDO-N	255	¥6,750	¥6,300	1184
BOXDOF-N	120	¥7,950	¥7,620	959
BOXDOF-N	220	¥9,360	¥8,840	1417

ボックスセレクションガイド
Rシリーズ案内
Fシリーズ案内
ボックスアクセサリ案内
Rシリーズスチールボックス
Rシリーズステンレスボックス
Rシリーズアルミボックス
Fシリーズ自立盤ボックス
Fシリーズ制御盤ボックス
Fシリーズ制御盤ボックスカラータイプ
Fシリーズノイズ対策ボックス
Fシリーズ中継ボックス
Fシリーズステンレスボックス
Fシリーズアルミコントロールボックス
固定サイズコントロールボックス
固定サイズ中継・端子台ボックス
穴加工見積方法
出荷日カレンダー

穴有りタイプの穴加工寸法図

（単位：mm）

BOXDO-A80
BOXDTO-A80



各穴膜付
グロメット付き

BOXDO-A105
BOXDTO-A105



各穴膜付
グロメット付き

BOXDO-A120
BOXDTO-A120



各穴膜付
グロメット付き

BOXDO-A150
BOXDTO-A150



各穴膜付
グロメット付き

BOXDO-A220
BOXDTO-A220



各穴膜付
グロメット付き

BOXDO-A255
BOXDTO-A255



各穴膜付
グロメット付き

BOXDTO-A290



各穴膜付
グロメット付き

BOXDTO-A360



各穴膜付
グロメット付き

BOXDOF-A120
BOXDTOF-A120



各穴膜付
グロメット付き

BOXDOF-A220
BOXDTOF-A220



各穴膜付
グロメット付き