絶縁支持台

RoHS

2D CAD

ココが特長

バリエーションが豊富!

- 銅バー(7621ページ)用の絶縁支持台です。
- 標準タイプ：M6またはM8のナットーナット、ボルトーナットタイプ。
  パネル直付タイプ：M5のボルトーナットタイプ。
- パネル直付タイプはボルト部が短くなっておりますので、固定高さが必要な場合連結してお使いいただけます。

Delivery 納期

出荷日	
1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

使用例



Order 注文例

型式
MJSD20-6P

外形図

(単位：mm)

標準タイプ(M6ネジ)

MJSD20-6P



MJSD20T-6P



MJSD24-6P



MJSD24T-6P



MJSD32S-6P



MJSD32ST-6P



標準タイプ(M8ネジ)

MJSD32-6P



MJSD32T-6P



パネル直付タイプ(M5ネジ)

(単位：mm)

MJSD24P-6P



MJSD24SP-6P



MJSD32SP-6P



連結取付可能



基本仕様

材質	絶縁部	ポリプロピレン(黒色)
	ボルト・ナット部	スチール(亜鉛メッキ　三価クロメート処理)
絶縁電圧		600V
耐電圧		2500V　1分間

1パック　6個入

タイプ名	型式	絶縁部高さ(mm)	最大径(mm)	ネジ径 ボルト	ネジ径 ナット	締付トルク(N・m)	基準単価 1~29パック	スライド単価 30~79パック	スライド単価 80~99パック	自重(g/個)
標準タイプ	MJSD20-6P	20	22	—	M6×7	4~5	¥2,000	¥1,790	¥1,580	9
	MJSD24-6P	24	29	—	M6×8		¥2,060	¥1,920	¥1,620	12
	MJSD32S-6P	32	22	—	M6×8		¥1,960	¥1,850	¥1,550	11
	MJSD20T-6P	20	22	M6×13	M6×7		¥2,000	¥1,790	¥1,580	12
	MJSD24T-6P	24	29	M6×13	M6×8		¥2,060	¥1,920	¥1,620	15
	MJSD32ST-6P	32	22	M6×13	M6×8		¥1,960	¥1,850	¥1,550	14
	MJSD32-6P	32	39	—	M8×10	8~10	¥2,080	¥1,950	¥1,650	28
	MJSD32T-6P	32	39	M8×20	M8×10		¥2,080	¥1,950	¥1,650	36
パネル直付タイプ	MJSD24P-6P	24	29	M5×5	M5×6.5	2.2~2.8	¥1,780	¥1,500	¥1,240	15
	MJSD24SP-6P	24	22				¥1,780	¥1,500	¥1,240	12
	MJSD32SP-6P	32	22				¥1,900	¥1,630	¥1,380	14

銅バー（通電容量100A）

RoHS



2D CAD 省スペース

ココが特長

小電流回路・制御回路を多数分岐可能!

- 集中アースを取られる際に、▶7622ページの絶縁支持台で固定してお使いください。
- 6極、10極、20極の分岐タイプがございます。
- 20極タイプは分岐が千鳥に取れるので、省スペース化に対応できます。
- 配線作業がし易い、40°傾きつきの銅バーもございます。

Delivery 納期 在庫品

出荷日	
1~5パック	翌日（当日）
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

Order 注文例

型式
MTS110-3P

基本仕様

材質	銅
表面処理	ニッケルメッキ
通電容量	100A

外形図 （単位：mm）

MTS110-3P



板厚=4mm

MJTS106-3P



板厚=4mm

MJTSW106-3P



板厚=4mm

MTS120-3P



板厚=4mm

MJTS110-3P



板厚=4mm

MJTSW110-3P



板厚=4mm

1パック 3本入

型式	全長（mm）	タップ穴	基準単価 1~29パック	スライド単価 30~79パック	スライド単価 80~99パック	自重（g/本）
MTS110-3P	185	10-M5	¥2,520	¥2,350	¥2,190	90
MTS120-3P	310	20-M5	¥3,110	¥2,900	¥2,700	180
MJTS106-3P	177	6-M5	¥2,420	¥2,260	¥2,100	68
MJTS110-3P	237	10-M5	¥3,020	¥2,820	¥2,620	91
MJTSW106-3P	181	6-M5	¥2,570	¥2,400	¥2,230	88
MJTSW110-3P	241	10-M5	¥3,120	¥2,910	¥2,710	120

銅バー（通電容量200A）

RoHS



2D CAD 省スペース

ココが特長

ニッケルメッキ仕様で高い接触信頼性を保持!

- 集中アースを取られる際に、▶7622ページの絶縁支持台で固定してお使いください。
- 6極、10極、20極の分岐タイプがございます。
- 20極タイプは分岐が千鳥に取れるので、省スペース化に対応できます。
- 配線作業がし易い、40°傾きつきの銅バーもございます。

Delivery 納期 在庫品

出荷日	
1~5パック	翌日（当日）
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

Order 注文例

型式
MTS210-3P

基本仕様

材質	銅
表面処理	ニッケルメッキ
通電容量	200A

外形図 （単位：mm）

MTS210-3P



板厚=4mm

MJTS206-3P



板厚=5mm

MTS220-3P



板厚=4mm

MJTS210-3P



板厚=5mm

1パック 3本入

型式	全長（mm）	タップ穴	基準単価 1~29パック	スライド単価 30~79パック	スライド単価 80~99パック	自重（g/本）
MTS210-3P	185	10-M5	¥2,680	¥2,500	¥2,330	160
MTS220-3P	310	20-M5	¥3,560	¥3,320	¥3,090	260
MJTS206-3P	181	6-M5	¥2,900	¥2,700	¥2,520	160
MJTS210-3P	241	10-M5	¥3,500	¥3,260	¥3,040	200

カタログ掲載落ち商品
ボックス用アクセサリ