4U Rackmount Industrial PC

4U 省スペースラックマウントPC

FAパソコン PCI×4 PCIe×3 W2000対応

の価格は値下げした商品です プライスダウン

無料貸出 A023 | EIA 4U | ATX 電源 | PCI | PCI Express | 3.5″ HDD

Delivery 納期

出荷日	
1～5台	3日目
6台～	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが特長

Windows2000に対応の標準モデル!

●前面に80mm角、120mm角のファン、ファンフィルター実装
●2種類のCPUスペックから選択可能

ご注意

・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・Windows2000モデルは2015年3月までの供給となります。

フルカスタムPC
小型PC
中型PC（ATXサイズ）
19インチラックマウントPC

※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

Celeron　2.0Gモデル（メモリ：1GB　HDD：250GB）

型式	DVD	OS	単価
BBC-RM5200A-CED	●	OSなし	¥129,500
BBC-RM5200A-CED-W2K	●	日本語 Windows2000　Pro	¥149,500
BBC-RM5200A-CED-W2K-E	●	英語 Windows2000　Pro	¥149,500
BBC-RM5200A-CED-XP	●	日本語 WindowsXP　Pro	¥149,500
BBC-RM5200A-CED-XP-M	●	マルチランゲージ WindowsXP　Pro	¥149,500
BBC-RM5200A-CED-W7	●	日本語 Windows7　Pro　32bit	¥152,500
BBC-RM5200A-CED-W7-E	●	英語 Windows7　Pro　32bit	¥152,500

※Windows7モデル選択時はメモリ：2GB

Core2Duo　2.13Gモデル（メモリ：1GB　HDD：250GB）

型式	DVD	OS	単価
BBC-RM5200A-C2D	●	OSなし	¥149,500
BBC-RM5200A-C2D-W2K	●	日本語 Windows2000　Pro	¥169,500
BBC-RM5200A-C2D-W2K-E	●	英語 Windows2000　Pro	¥169,500
BBC-RM5200A-C2D-XP	●	日本語 WindowsXP　Pro	¥169,500
BBC-RM5200A-C2D-XP-M	●	マルチランゲージ WindowsXP　Pro	¥169,500
BBC-RM5200A-C2D-W7	●	日本語 Windows7　Pro　32bit	¥172,500
BBC-RM5200A-C2D-W7-E	●	英語 Windows7　Pro　32bit	¥172,500

※Windows7モデル選択時はメモリ：2GB

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は▶8169ページ（資料ページ）をご覧ください。

■仕様

システム	型式	BBC-RM5200A-CEDシリーズ	BBC-RM5200A-C2Dシリーズ
	CPU	Intel Celeron 2.0GHz (Conroe-L / FSB 800MHz / 512KB)	Intel Core2Duo 2.13GHz (Conroe / FSB 1066MHz / 3MB)
	システムメモリ	1GB (240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400) ※Windows7モデルのみ2GB、Dual Channel仕様	
	増設メモリ	空きスロット×3 (最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR2-SDRAM(ECC不可)	
	HDD	3.5インチ SATA　250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。	
	使用部品	シャーシ：PCBC-AREM4UMB(▶8235ページ)、メインボード：PCMB-G7B630-B-R(▶8215ページ)	
	シャーシFAN	フロント：12cm×1(吸込み)、8cm×1(吸込み)	
	BIOS	Phoenix-AWARD	
	チップセット	Intel Q965	
	拡張バススロット数	PCI(32bit)×4、PCI Express(x16)×1、PCI Express(x1)×2	
	ウォッチドッグタイマ	1～255sec	
	AC電源自動復旧機能	あり(ジャンパまたはBIOS設定)	
	動作環境	温度：0～40℃、湿度:0～85%RH(結露なきこと)	
	外形寸法(mm)	482(W)×461(D)×177(H)	

ドライブ	選択モデル		DVD搭載
	DVD	Multi	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW ※Windows2000モデルは、付属ライティングソフトではWindows2000未対応の為書込みができません。(読み込みは可能です。)
	空きドライブベイ		フロント5.25インチ×2

電源	500W ATX 電源	入力	90～265V(自動切替)(47～63Hz)				
		出力 定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	−12V	+5Vsb
		出力 最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
		出力 最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
		出力 最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A
		効率(平均)	80%				

I/O	インターフェース		ポート数	ポート仕様
	内部オンボード	IDE	2	40pin PIOモード、UltraDMA/33/66/100/133対応
		SATA	2	7pin UltraSATA/3000対応
		FDD	1	最大2台
		USB	4	USB2.0(10pinピンヘッダ×2)
	筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)
	PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
	IOパネル	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
		パラレル	1	SPP/ECP/EPP(D-sub 25pinメス)
		キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
		マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
		USB	4	USB2.0 タイプA(4pinメス)

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大384MB(DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	2,560×1,024(1,600万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの解放はできません)

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Marvell 88E8056
	ポート	RJ45×1
	LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)

サウンド	コントローラチップ		Realtek ALC262
	入出力ポート	ラインIN OUTマイクIN	RCAピンジャック×3、10pinピンヘッダ(フロントパネル用) ※5.1チャンネルオーディオ用ドライバをインストールした場合、ラインINはセンターおよびサブウーファースピーカ、ラインOUTはフロントスピーカ、マイクINはリアスピーカ用接続端子となります。
		S/PDF	5pinピンヘッダ
		CD IN	4pinピンヘッダ
	サンプリングレート		44.1/48/96/192Hz
	サウンド機能のDisable		可能 (BIOS設定)

■付属品

①	ドライバ&マニュアルディスク	1部
②	鍵	2本
③	19インチラック取付用ブラケット	1式
④	AC電源ケーブル(1.7m)	1本
⑤	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには⑤番は付属しません。
※Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

■関連情報

・PC技術情報：PC内部構造図／注意事項 ➡ 8137～8138ページ
・PC技術情報：ドライバ／外形図／AC電源自動復旧機能マニュアル ➡ http://jp.misumi-ec.com/el/
関連情報をご覧ください。