

## 自動ステージ用ケーブル



型式		ケーブル	コネクタ	ステージ側	
Type	No.	特徴	全長	コネクタ有無	コントローラ側
SRCB (16pin用)	2	通常ケーブル	2m	両端コネクタ付	09-0341-02-14 (Binder)
	4		4m		
	6		6m		
	2B	通常ケーブル 片端パラ	2m	片端(コントローラ側)パラ線	—
MSCB (12pin用)	4B	通常ケーブル	4m	両端コネクタ付	09-0341-02-14 (Binder)
	6B		6m		
	2-R		2m		
	4-R	ロボットケーブル	4m		
MS4CB (4センサ12pin用)	6-R		6m		
	2B-R		2m	片端(コントローラ側)パラ線	—
	4B-R		4m	片端(コントローラ側)パラ線	—
	6B-R		6m	片端(コントローラ側)パラ線	—

## ■共通仕様

種類	仕上外径	最小曲げ半径	導体		絶縁体	シース
			構成	外径		
通常ケーブル	6.70 ± 0.15mm	R33mm	40本 / 0.08mm[24AWG]	0.65mm	PVC	黒
ロボットケーブル			50本 / 0.08mm[24AWG]		ETFE	

## ■通常ケーブル


## ● SRCB2(B)、SRCB4(B)、SRCB6(B)

※片端パラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がパラ線となります。



## ● MSCB2(B)、MSCB4(B)、MSCB6(B)

※片端パラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がパラ線となります。



型式

SRCB2



Delivery

出荷日

5


日目発送

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
1~3		
出荷日	通常	お見積り

(●表示数量超えはWOSにてご確認ください。)

## ● MS4CB2(B)、MS4CB4(B)、MS4CB6(B)


※片端パラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がパラ線となります。



## ■ロボットケーブル


## ● SRCB2(B)-R、SRCB4(B)-R、SRCB6(B)-R

※片端パラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がパラ線となります。



## ● MSCB2(B)-R、MSCB4(B)-R、MSCB6(B)-R

※片端パラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がパラ線となります。



## ● MS4CB2(B)-R、MS4CB4(B)-R、MS4CB6(B)-R

※片端パラ線ケーブル(B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がパラ線となります。

