CADデータフォルダ名：36_Misc

■チェーン RoHS

## SCHSP




M材質 SUS304

| 型式 | L 指定50mm単位 | P | A | d | 質量 | 本体参考使用荷重 | ¥基準単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHSP | 100～500 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | 57g/m | 9kg | 780 |
| | 550～1000 | | | | | | 1,130 |

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

■ボールチェーン RoHS

## BALLC
（コネクタ1コ付属）




## BALLC−S
（カップリング1コ付属）
## BALLC−W
（カップリング2コ付属）




D2.3と3.2のカップリングは形状が異なります。
BALLC−Sはカップリングが片端のみ、BALLC−Wはカップリングが両端に付きます。

M材質 SUS304

| 型式 Type | D | L 指定50mm単位 | P | 本体参考使用荷重 | 付属品（コネクタ） d | 付属品（コネクタ） ℓ | ¥基準単価 BALLC | ¥基準単価 BALLC−S | ¥基準単価 BALLC−W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLC（コネクタ1コ付属）<br>BALLC−S（カップリング1コ付属） | 2.3 | 100～500 | 3.3 | 4kg | 3 | 8 | 360 | 390 | 420 |
| | | 550～1000 | | | | | 640 | 690 | 710 |
| BALLC−W（カップリング2コ付属） | 3.2 | 100～500 | 4.4 | 6kg | 4.3 | 11 | 470 | 500 | 540 |
| | | 550～1000 | | | | | 780 | 830 | 920 |

＊実際のL寸法はリンク数の関係で、ご指定寸法よりも若干長くなる場合があります。（接続部品：コネクタが付属しています）
参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。 チェーン及び接続部品の寸法は参考寸法になります。

Order 注文例

| 型式 | | L |
|---|---|---|
| SCHSP | − | 600 |
| BALLC2.3 | − | 150 |
| BALLC−W3.2 | − | 200 |

Delivery 出荷日 3 日目発送 ストークT 400円/1本 ストークA 200円/1本 P.90
同一サイズ3本以上は一律540円（ストークTは除く）

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P89

| 数量 | 1～19 | 20～29 | 30～49 | 50～99 |
|---|---|---|---|---|
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |

表示数量超えはお見積り

■チェーン ボルト止めタイプ RoHS

## CHSP




M材質 SUS304

| 型式 Type | 型式 No. | L 指定50mm単位 | A | B | C | 板厚 | 質量 | 参考使用荷重 | ¥基準単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHSP | 4 | 100～500 | 15.5 | 4.2 | 8 | 0.8 | 60g/m | 70kg | 660 |
| | | 550～1000 | | | | | | | 1,130 |

＊実際のL寸法はリンク数の関係で、ご指定寸法よりも若干長くなる場合があります。
（接続部品は付属していません。インターネットサイト http：//jp.misumi-ec.com/mech/をご覧ください。）
参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

Order 注文例

| 型式 | | L |
|---|---|---|
| CHSP4 | − | 100 |

Delivery 出荷日 3 日目発送 ストークT 400円/1本 ストークA 200円/1本 P.90
同一サイズ3本以上は一律540円（ストークTは除く）

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P89

| 数量 | 1～19 | 20～29 | 30～49 | 50～99 |
|---|---|---|---|---|
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |

表示数量超えはお見積り

■接続金具 RoHS

## SKC




M材質 SUS304

| 型式 | 質量 | 参考使用荷重 | ¥基準単価 1～19コ | ¥スライド単価 20～29コ | ¥スライド単価 30～49コ | ¥スライド単価 50～99コ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKC | 3.2g | 20kg | 500 | 475 | 450 | 410 |

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。
表示数量超えはお見積り




■ダブルリング RoHS

## RWS




| 型式 Type | d | 線径 | 参考使用荷重（kg） | M材質 | ¥基準単価 1～3コ | ¥スライド単価 4～19コ | ¥スライド単価 20～49コ | ¥スライド単価 50～500コ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWS | 8 | 0.8 | 0.5 | SUS316 | 310 | 175 | 63 | 34 |
| | 10 | 0.8 | 0.7 | SUS304 | 330 | 180 | 66 | 37 |
| | 12 | 1 | 1 | SUS316 | 350 | 185 | 72 | 43 |
| | 14 | 1.2 | 1 | SUS316 | 370 | 190 | 80 | 50 |
| | 18 | 1 | 0.7 | SUS304 | 380 | 195 | 83 | 53 |
| | 22 | 1.2 | 1 | SUS304 | 390 | 200 | 88 | 57 |

表示数量超えはお見積り

Order 注文例

| 型式 |
|---|
| SKC |
| RWS10 |

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。