

RoHS

型式	部品名	部品型式	M 材質	S 表面処理
HCKM	①ベースプレート	HCKM-BP	A5052	白アルマイト
	②スライドレールH	HCKM-HR	A6063S	白アルマイト
	③取付ナット	HCKM-AN	SUS303	-
	④接続金具	HCKM-CB	SPC	三価クロメート
	⑤スライドレールV	HCKM-VR	A6063S	白アルマイト
	⑥吸着取付金具	HCKM-AB□□	A6063S	白アルマイト

可動範囲
70~170

①ベースプレート
HCKM-BP

④接続金具
HCKM-CB

②スライドレールH
HCKM-HR

⑤スライドレールV
HCKM-VR

③取付ナット
HCKM-AN

⑥吸着取付金具
HCKM-AB□□

*No.14・16は25となります。

型式 Type	No.	L	A	M×P
HCKM-AB	6	41	20	M 6×0.75
	8A			M 8×0.75
	8B			M 8×1.0
	10			M10×1.0
	12			M12×1.0
14	46	22	M14×1.0	
16			M16×1.0	

⑥吸着金具型式	型式	吸着金具 No.	構成部品	¥基準単価 1~4セット
HCKM-AB6	HCKM	6	①×1、②×1、③×8、④×2、⑤×2、⑥×4+付属品(ボルト・ナット)	19,800
HCKM-AB8A		8A		
HCKM-AB8B		8B		
HCKM-AB10		10		
HCKM-AB12		12		
HCKM-AB14		14		
HCKM-AB16	16			

Order 注文例 型式
HCKM12

Delivery 出荷日 5 日目発送

● 表示数量超えは価格・出荷日お見積り
● 本商品は組み立てた状態での出荷となります

- 特長
- 吸着パッドを取り出し機に取り付ける為の治具です。
 - スライドレールVは左右に、吸着取付金具は上下に可動し、成形品の位置に吸着の位置を合わせることができます。

部品名	型式	¥基準単価 1~4本
①ベースプレート	HCKM-BP	2,300
②スライドレールH	HCKM-HR	2,300
③取付ナット	HCKM-AN	350
④接続金具	HCKM-CB	1,200
⑤スライドレールV	HCKM-VR	2,100
⑥吸着取付金具	HCKM-AB□□	1,400

Order 注文例 型式
HCKM-BP

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47
●ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~9	10~20	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	価格・出荷日お見積り