




パンチ
セット納入
対応品

パンチをリテーナにセットして納入します。(+100円)詳細 P.657

丸パンチ・丸ボタンダイ用					変形パンチ・変形ボタンダイ用				
丸用	リテーナ No.	型式	構成部品						
			①	②	③	④	⑤		
パンチ用	DA1	DP-AP	○	○	○	○	○		
	DA2	DPAR	○	○	○	○	○		
	—	BPC	○	○	○	○	○		
ボタンダイ用	—	DP-AD	○	○	○	○	○		
	—	BDC	○	○	○	○	○		
本体のみ	DA3	DP-AN	○						



型式		D	D _{G6}	A	B	C	E	F	G	H	J	R	D ₁	d	t	d ₂	d ₁		付属品							
Type	Type																	BPC	BDC	③④⑤						
丸用	変形用	10	+0.014 +0.005	37	20	21	35	20	10	9	29	9.5	14	9	10	10	6.2	7.4	9.4	③ M8-40 ④ MSTM6-30 ⑤ MSW8						
DP-AP DP-AD (①②③④⑤)	DP-FP DP-FD (①②③④⑤)	13	+0.017 +0.006	43	26	23	38		13	11	32	12						14	11	12	12	11.6	13.6	③ M10-40 ④ MSTM6-30 ⑤ MSW8		
DPAR (①③④⑤)	DPFR (①③④⑤)	20	+0.020 +0.007	48	28	27	42		16	14	36	17						17	11	12	12	17.6	21.6	③ M12-40 ④ MSTM6-30 ⑤ MSW8		
BPC BDC (②)	BPC BDC (②)	25		50			46		18	17	39	19.5											27.6	37.0	③ M12-40 ④ MSTM6-30 ⑤ MSW8	
BPC BDC (②)	BPC BDC (②)	32		54	30	33	48		21	20	42	23														
BPC BDC (②)	BPC BDC (②)	38	+0.025 +0.009	58			52		23	23	46	26						19	13	14	14					
DP-AN (①)	DP-FN (①)	45		64	34	38	56		26	27	50	29.5														

Order 注文例 型式 DP-AP 25

Delivery 出荷日 3 日目発送
 ストックT 400円/1本
 ストックA 200円/1本 P.38
 ①同一サイズ3本以上は一律540円 (ストックTは除く)

Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.37
 数量 1~9セット 10~29セット 30~49セット 50~100セット 表示数量超えは
 値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り


D	丸用				変形用			丸・変形共通
	DP-AN ①	DPAR ①③④⑤	DP-AP DP-AD ①②③④⑤	DP-FN ①	DPFR ①③④⑤	DP-FP DP-FD ①②③④⑤	BPC BDC ②	
10	1,130	1,200	1,640	1,190	1,260	1,700	500	
13	1,190	1,270	1,710	1,250	1,330	1,770	500	
16	1,240	1,320	1,760	1,310	1,390	1,830	500	
20	1,310	1,390	1,870	1,380	1,460	1,940	580	
25	1,420	1,510	1,990	1,490	1,580	2,060	580	
32	1,590	1,690	2,240	1,670	1,770	2,320	660	
38	1,810	1,910	2,460	1,920	2,020	2,570	660	
45	2,040	2,140	2,810	2,160	2,260	2,930	810	



パンチ
セット納入
対応品

パンチをリテーナにセットして納入します。(+100円)詳細 P.657

丸パンチ・丸ボタンダイ用					変形パンチ・変形ボタンダイ用				
丸用	リテーナ No.	型式	構成部品						
			①	②	③	④	⑤		
パンチ用	CA1	CP-AP	○	○	○	○	○		
	CA2	CPAR	○	○	○	○	○		
	—	BPC	○	○	○	○	○		
ボタンダイ用	—	CP-AD	○	○	○	○	○		
	—	BDC	○	○	○	○	○		
本体のみ	CA3	CP-AN	○						



型式		D	D _{G6}	A	B	C	E	F	G	H	J	R	D ₁	d	t	d ₂	d ₁		付属品							
Type	Type																	BPC	BDC	③④⑤						
丸用	変形用	10	+0.014 +0.005	37	20	21	35	20	10	9	29	9.5	14	9	10	10	6.2	7.4	9.4	③ M8-40 ④ MSTM6-30 ⑤ MSW8						
CP-AP CP-AD (①②③④⑤)	CP-FP CP-FD (①②③④⑤)	13	+0.017 +0.006	43	26	23	38		13	11	32	12						14	11	12	12	11.6	13.6	③ M10-40 ④ MSTM6-30 ⑤ MSW8		
CPAR (①③④⑤)	CPFR (①③④⑤)	20	+0.020 +0.007	48	28	27	42		16	14	36	17						17	11	12	12	17.6	21.6	③ M12-40 ④ MSTM6-30 ⑤ MSW8		
CPAR (①③④⑤)	CPFR (①③④⑤)	25		50			46		18	17	39	19.5											27.6	37.0	③ M12-40 ④ MSTM6-30 ⑤ MSW8	
BPC BDC (②)	BPC BDC (②)	32		54	30	33	48		21	20	42	23														
BPC BDC (②)	BPC BDC (②)	38	+0.025 +0.009	58			52		23	23	46	26						19	13	14	14					
CP-AN (①)	CP-FN (①)	45		64	34	38	56		26	27	50	29.5														

Order 注文例 型式 CP-AP 25

Delivery 出荷日 3 日目発送
 ストックT 400円/1本
 ストックA 200円/1本 P.38
 ①同一サイズ3本以上は一律540円 (ストックTは除く)

Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.37
 数量 1~9セット 10~29セット 30~49セット 50~100セット 表示数量超えは
 値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

D	丸用				変形用			丸・変形共通
	CP-AN ①	CPAR ①③④⑤	CP-AP CP-AD ①②③④⑤	CP-FN ①	CPFR ①③④⑤	CP-FP CP-FD ①②③④⑤	BPC BDC ②	
10	850	930	1,450	990	1,060	1,590	500	
13	920	1,000	1,520	1,040	1,120	1,640	500	
16	980	1,060	1,590	1,110	1,190	1,720	500	
20	1,040	1,120	1,720	1,170	1,250	1,840	580	
25	1,170	1,250	1,840	1,300	1,380	1,980	580	
32	1,340	1,440	2,110	1,460	1,570	2,230	660	
38	1,600	1,690	2,370	1,720	1,810	2,490	660	
45	1,840	1,950	2,750	1,980	2,070	2,890	810	